


# 導向單元 FEN-25-100-GF

訂貨編號: 8204054

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 尺寸                  | 25             |
| 行程                  | 100 mm         |
| 安裝位置                | 可選             |
| 導軌                  | 滑動軸承導軌         |
| 結構特點                | 導軌             |
| 防爆                  | 必須遵守證書中的資訊!    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C |
| 位移力                 | 15 N           |
| 移動質量                | 389 g          |
| 產品重量                | 986 g          |
| 安裝方式                | 透過內螺紋安裝        |
| 材料說明                | RoHS 合規        |
| 導向部件材料              | 高合金鋼           |
| 外殼材質                | 陽極氧化精製鋁合金      |
| 連接板材料               | 陽極氧化精製鋁合金      |