


# 軸向安裝元件 EAMM-A-X48-87A

訂貨編號: 8210061

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	808 g
介面代碼, 驅動器	X48
介面代碼, 馬達輸入	87A
材料說明	RoHS 合規