



增壓器
PBPA-40-D-A
訂貨編號: 8210529

FESTO



資料表

特性	值
活塞直徑	40 mm
安裝位置	可選
結構特點	雙活塞式增壓閥
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/8 準備
輸出壓力 2	0.4 Mpa...2 Mpa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
入口壓力 1	2 bar...10 bar
氣源壓力 1 MPa	0.2 Mpa...1 Mpa
氣源壓力 1 psi	29 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	980 g
安裝方式	具有內螺紋 M4
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規