

# 電磁閥

## VZWD-B-L-M22C-M-N18-25-V-36-1-A1-33-R1

訂貨編號: 8214504

FESTO



### 資料表

| 特性      | 值   |
|---------|---|
| 結構特點    | 直動式提動閥  |
| 驅動方式    | 電控  |
| 密封原理    | 軟密封   |
| 安裝位置    | 可選  |
| 安裝方式    | 管式安裝  |
| 過程閥連接   | 1/8 NPT   |
| 電氣介面    | 類型 A<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準<br>方形                                   |
| 公稱通徑    | 2.5 mm...2.5 mm   |
| 閥功能     | 二口二位, 常閉, 單穩態   |
| 手動裝置    | 無   |
| 流向      | 不可逆   |
| 中等      | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 壓差      | 0 Mpa<br>0 bar<br>0 psi   |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 27.0 W   |
| 絕緣材料等級  | H   |
| 允許的電壓波動 | +/- 10 %  |
| 持續通電率   | 100%  |
| 復位類型    | 彈簧復位  |
| 嚮導類型    | 直接  |

| 特性            | 值   |
|---------------|---|
| 介質壓力          | 0 Mpa...0 Mpa<br>0 bar...0 bar<br>0 psi...0 psi |
| 最大黏度          | 25 mm <sup>2</sup> /s                           |
| 介質溫度          | -10 °C...-10 °C                                 |
| 環境溫度          | -10 °C...-10 °C                                 |
| 流量 Kv         | 0.15 m <sup>3</sup> /h...0.15 m <sup>3</sup> /h |
| 打開時間          | 8 ms...8 ms                                     |
| 關閉時間          | 25 ms...25 ms                                   |
| 材料說明          | RoHS 合規   |
| 外殼材質          | 高合金不鏽鋼  |
| 外殼物料編號        | 1.4305  |
| 密封件材質         | FPM   |
| 產品重量          | 440 g...440 g                                   |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令        |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定     |
| 防護等級          | IP65  |
| 耐腐蝕等級 CRC     | 3 - 高耐腐蝕能力                                      |