

平行組件

EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

訂貨編號: 8216599

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	86
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
防護等級	IP69K
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	174 kgmm ²
可傳遞的扭矩	9.5 Nm
產品重量	2990 g
介面代碼, 驅動器	C50-10
介面代碼, 馬達輸入	88C
材料說明	RoHS 合規