

人機介面 CDSV-P20-A

訂貨編號: 8217573

FESTO



資料表

特性	值
最大電纜長度	3 m
操作員控制裝置	3 鍵
反極性保護	適用於所有電氣連接
過載保護	可用
操作電壓範圍 DC	15 V...30 V
額定工作電壓下的電流消耗	電子元件: <= 100 mA
最大電流消耗	20 mA
KC 標記	KC-EMV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	4 級, 符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-20 °C...80 °C
相對空氣濕度	0 - 85%
防護等級	IP40 III
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	21 g
電氣功耗	0.5 W
標稱操作電壓 DC	24 V
標稱使用海拔高度	<= 2000 m NHN
顯示類型	發光LCD
準備就緒狀態指示	透過背光顯示
狀態指示	藍色 LED = 正常狀態 紅色 LED = 故障
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺