

圓形氣缸 DPRA-N-1 1/16"-1.5-ME-N

訂貨編號: 8217849

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 行程 | 1.5 in |
| 活塞直徑 | 1 1/16" |
| 活塞桿螺紋 | 5/16-24 UNF-2A |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 活塞桿端部 | 外螺紋 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 缸筒 |
| 位置偵測 | 無 |
| 扭矩/導向保護 | 圓形活塞桿 |
| 工作壓力 | 9.99 psi...150 psi |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 環境溫度 | -40 °F...300 °F |
| 產品重量 | 0.41 lb |
| 氣動介面 | 1/8 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 缸筒材料 | 高合金不鏽鋼 |