

# 圓形氣缸 DPRA-N-1 1 1/2"-3-NGP4-N

訂貨編號: 8217868

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 行程                  | 3 in                             |
| 活塞直徑                | 1 1/2"                           |
| 活塞桿螺紋               | 7/16-20 UNF-2A                   |
| 緩衝                  | 無緩衝                              |
| 安裝位置                | 可選                               |
| 活塞桿端部               | 外螺紋                              |
| 結構特點                | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                  |
| 位置偵測                | 無                                |
| 扭矩/導向保護             | 圓形活塞桿                            |
| 工作壓力                | 9.99 psi...150 psi               |
| 工作模式                | 雙作用                              |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                 |
| 環境溫度                | -40 °F...300 °F                  |
| 產品重量                | 0.84 lb                          |
| 氣動介面                | 1/8 NPT                          |
| 材料說明                | RoHS 合規                          |
| 密封件材質               | NBR                              |
| 活塞桿材質               | 高合金不鏽鋼                           |
| 缸筒材料                | 高合金不鏽鋼                           |