

軸向組件 EAMM-A-C42-8-79CB-S5

訂貨編號: 8230177

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	54 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
防護等級	IP69K
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	5.87 kgmm ²
可傳遞的扭矩	6.5 Nm
產品重量	800 g
介面代碼, 驅動器	C42-8
介面代碼, 馬達輸入	78CB
材料說明	RoHS 合規