


軸向組件 EAMM-A-C42-8-89CA-S5

訂貨編號: 8230179

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------|
| 標稱長度 | 60.5 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 齒輪比 | 1:1 |
| 最大轉速 | 8000 1/min |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度 | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 100% |
| 防護等級 | IP69K |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 慣性動量 | 5.87 kgmm ² |
| 可傳遞的扭矩 | 6.5 Nm |
| 產品重量 | 1140 g |
| 介面代碼, 驅動器 | C42-8 |
| 介面代碼, 馬達輸入 | 89CA |
| 材料說明 | RoHS 合規 |