

Manometro MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

Codice prodotto: 526788

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di indicazione | 0 psi...36 psi |
| Conforme allo standard | EN 837-1 |
| Pressione nominale manometro | 50 |
| Protezione antideflagrante | Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Design | Manometro a tubo Bourdon |
| Tipo di montaggio | Installazione in linea |
| Fluido di lavoro | Gas inerti Fluidi neutri |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Senza acetilene Senza ossigeno |
| Pressione d'esercizio | 0 MPa...0.25 MPa 0 psi...36.25 psi |
| Pressione di lavoro | 0 bar...2.5 bar |
| Fattore di carico alternato | 0.66 |
| Classe di precisione della misurazione | 2.5 |
| Grado di protezione | IP43 |
| Temperatura del fluido | -20 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Posizione del collegamento | Centrato, lato posteriore |
| Attacco pneumatico | R1/4 |
| Materiale in contatto con il fluido | Ottone |
| Materiale del tappo filettato | Ottone |
| Materiale corpo | ABS |
| Materiale dello schermo | PMMA |

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------|--------------------------------|
| Colore corpo | Nero |
| Peso prodotto | 75 g |
| Scala | Singola scala psi (esterno) |