

Manometer MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

Artikelnummer: 526788

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 psi...36 psi
Conform norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	50
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsklasse	IP43
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/4
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal schroefplug	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PMMA

Functie	Waarde
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	75 g
Schaal	Enkelvoudige schaal psi (uitwendig)