



Regulatorska plošča VABF-S4-2-R5C2-C-10

Številka dela: 540169

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	18 mm
Na podlagi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljubno
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem
Izbira manometra	možno
Delovni tlak	1 MPa 10 bar
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 bar...8.5 bar 7.25 psi...123.25 psi
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	611 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Priključek manometra	z držalno spono
Material upravljalne enote	PA
Material regulatorskega ohišja	Aluminijeva tlačna litina