


Conexiones eléctricas para conexión de Ethernet

Cuadro general de periféricos

Conectores des Ethernet



Accesorios			
	Descripción resumida	→ Página	
1	CPX-FEC-1-IE	Bloque de mando CPX-FEC	14
2	FBS-RJ45-8-GS	Conector recto Ethernet del tipo de clavija, de 8 contactos RJ45	4 / 5.1-187

Cuadro general de Ethernet			
Denominación	Tipo	CPX-FEC-1-IE	→ Página
Conector recto Ethernet del tipo de clavija, de 8 contactos RJ45	FBS-RJ45-8-GS	■	4 / 5.1-187

Conexiones eléctricas para conexión de Ethernet

Hoja de datos: FBS-RJ45-8-GS

FESTO


- Conector recto Ethernet del tipo de clavija, de 8 contactos RJ45
- Polaridad-seguro
- Alta calidad de la transmisión
- Conexión desmontable



Accesorios para terminales de válvulas
Tecnología para conexiones eléctricas

5.1

Datos técnicos generales	
Tipo	FBS-RJ45-8-GS
Posición de montaje	Indistinta
Sección máx. de los hilos [mm ²]	máx. 0,16
Racor de cables	PG7
Diámetros admisibles de los cables [mm]	4 ... 5,4
Clase de protección según NE 60 529	IP67 (montada)
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida
Información sobre los materiales: contactos	Bronce niquelado/dorado
Temperatura de funcionamiento [°C]	-5 ... +60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70

Referencias						
	Conexión eléctrica	Tipo de fijación	Fuerza eléctrica [V]	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de artículo
	conector recto tipo de clavija, de 8 contactos	2 tornillos M3x14	1000 AC	15	FBS-RJ45-8-GS	534 494

Conexiones eléctricas para conexión de Ethernet

Hoja de datos: FBS-RJ45-8-GS

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com/es/engineering

FBS-RJ45-8-GS

