


- 2 - Tipo in esaurimento
Disponibile fino a 12/2005

Elettrovalvole MZH, Micro-pneumatica; MYH, Mini-pneumatica

FESTO



Dati tecnici



- Consultare il catalogo della pneumatica su CD-ROM oppure
- www.festo.it





Valvole ottimizzate
Micro-/Mini-pneumatica


3.5

Elettrovalvole MZH, Micro-pneumatica; MYH, Mini-pneumatica

Panoramica prodotti

Funzione	Esecuzione	Tipo	Portata nominale [l/min]	Attacco pneumatico	Tensione di esercizio [V cc]
Valvole 3/2	Elettrovalvola – Micro-pneumatica				
		MZH-3-0,4...	4,0	0,4 mm	24
		MZH-3-...	80		M3
		MOZH-3-...	80	1,5 mm	M3
				1,5 mm	M3
	Elettrovalvola – Mini-pneumatica				
		MYH-3-0,9...	20	0,9 mm	24
		MYH-3-...	190	M5	
				2,3 mm	
		MOYH-3-...	170	M5	
			2,3 mm		

Funzione	Esecuzione	Tipo	Portata nominale [l/min]	Attacco pneumatico	Tensione di esercizio [V cc]
Valvole 5/2	Elettrovalvola – Micro-pneumatica				
		MZH-5/2...	80	M3	24
				1,5 mm	
	Elettrovalvola – Mini-pneumatica				
		MYH-5/2...	190	M5	24
			180	2,3 mm	
	Elettrovalvola a impulsi – Micro-pneumatica				
		JMZH-5/2...	80	M3	24
				1,5 mm	
	Elettrovalvola a impulsi – Mini-pneumatica				
	JMYH-5/2...	190	M5	24	
		180	2,3 mm		

Funzione	Esecuzione	Tipo	Portata nominale [l/min]	Attacco pneumatico	Tensione di esercizio [V cc]
Valvole 5/3	Elettrovalvola – Micro-pneumatica				
		MZH-5/3G...	40	M3	24
				1,5 mm	
		MZH-5/E...	40	M3	
				1,5 mm	
	Elettrovalvola – Mini-pneumatica				
		MYH-5/3G...	130	M5	24
			125	2,3 mm	
MYH-5/E...		130	M5		
		125	2,3 mm		

Elettrovalvole MZH, Micro-pneumatica; MYH, Mini-pneumatica

FESTO

Panoramica prodotti

Tipo	Valvola filettata	Valvola per blocco di collegamento	Posizione di riposo		Tipo di comando		→ Pagina
			chiusa	aperta	diretto	prepilato	
Elettrovalvola – Micro-pneumatica							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-4
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-4
	-	■					
Elettrovalvola – Mini-pneumatica							
MZH-3-0,4...	-	■	-	-	■	-	2 / 3.5-5
MZH-3-...	■	-	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					
MOZH-3-...	■	-	-	■	-	■	2 / 3.5-5
	-	■					

Tipo	Valvola filettata	Valvola per blocco di collegamento	Tipo di comando		→ Pagina
			diretto	prepilato	
Elettrovalvola – Micro-pneumatica					
MZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Elettrovalvola – Mini-pneumatica					
MYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
Elettrovalvola a impulsi – Micro-pneumatica					
JMZH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Elettrovalvola a impulsi – Mini-pneumatica					
JMYH-5/2...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Tipo	Valvola filettata	Valvola per blocco di collegamento	Tipo di comando		→ Pagina
			diretto	prepilato	
Elettrovalvola – Micro-pneumatica					
MZH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
MZH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-4
	-	■			
Elettrovalvola – Mini-pneumatica					
MYH-5/3G...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			
MYH-5/E...	■	-	-	■	2 / 3.5-5
	-	■			

Elettrovalvole MZH, Micro-pneumatica








Dati di ordinazione

FESTO

Micro-pneumatica					
Simbolo grafico	Descrizione	Valvola filettata	Valvola per blocco di collegamento	Cod. prod.	Tipo
Valvole 3/2					
	Tipo di comando: diretto Cavo annesso, 0,3 m	-	■	30 210	MZH-3-04-K
	Tipo di comando: diretto LED di indicazione di stato	-	■	30 217	MZH-3-0,4-LED
	Posizione di riposo chiusa Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 192	MZH-M3-L-LED
		-	■	30 218	MZH-3-1,5-L-LED
	Posizione di riposo aperta Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 193	MOZH-3-M3-LED
		-	■	30 219	MOZH-3-1,5-L-LED
Valvole 5/2					
	Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 194	MZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 195	MZH-5/2-1,5-L-LED
Valvole 5/2, - Elettrovalvole a impulsi					
	Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 195	JMZH-5/2-M3-L-LED
		-	■	30 221	JMZH-5/2-1,5-L-LED
Valvole 5/3					
	Posizione di riposo chiusa Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 196	MZH-5/2G-M3-L-LED
		-	■	30 222	MZH-5/2G-1,5-L-LED
	Posizione di riposo in scarico Tipo di comando: pre-pilotato LED di indicazione di stato	■	-	30 197	MZH-5/2E-M3-L-LED
		-	■	30 223	MZH-5/2E-1,5-L-LED

Elettrovalvole MYH, Mini-pneumatica




Dati di ordinazione

Mini-pneumatica					
Simbolo grafico	Descrizione	Valvola filettata	Valvola per blocco di collegamento	Cod. prod.	Tipo
Valvole 3/2					
	Tipo di comando: diretto	-	■	34 300	MYH-3-0,9-LED
	LED di indicazione di stato				
Valvole 3/2 - Posizione di riposo chiusa					
	Tipo di comando: pre-pilotato	-	■	34 307	MYH-3-M5-L-LED
	LED di indicazione di stato			34 301	MYH-3-2,3-L-LED
Valvole 3/2 - Posizione di riposo aperta					
	Tipo di comando: pre-pilotato	■	-	34 308	MOYH-3-M5-L-LED
	LED di indicazione di stato	-	■	34 302	MOYH-3-2,3-L-LED
Valvole 5/2					
	Tipo di comando: pre-pilotato	■	-	34 309	MYH-5/2-M5-L-LED
	LED di indicazione di stato	-	■	34 303	MYH-5/2-2,3-L-LED
Valvole 5/2, - Elettrovalvole a impulsi					
	Tipo di comando: pre-pilotato	■	-	34 310	JMYH-5/2-M5-L-LED
	LED di indicazione di stato	-	■	34 304	JMYH-5/2-2,3-L-LED
Valvole 5/3					
	Posizione di riposo chiusa	■	-	34 311	MYH-5/3G-M5-L-LED
	Tipo di comando: pre-pilotato	-	■	34 305	MYH-5/3G-2,3-L-LED
	Posizione di riposo in scarico	■	-	34 312	MYH-5/3E-M5-L-LED
	Tipo di comando: pre-pilotato	-	■	34 306	MYH-5/3E-2,3-L-LED
LED di indicazione di stato					

Elettrovalvole MZH, Micro-pneumatica

Accessori

FESTO

Dati di ordinazione			
Denominazione	Descrizione	Cod. prod.	Tipo
Blocco di collegamento, attacchi laterali			
	per valvole 3/2	Tipo di comando: diretto	34 350 AS-MZ-3-M3
		Tipo di comando: prepilotato	34 351 AS-MZ-3-M5
	per valvole 5/2 e 5/3		34 352 AS-MZ-5-M5
Blocco di collegamento per valvole 3/2; tipo di comando: diretto			
	per 2 valvole		30 224 PRMZ-3-M3-2
	per 4 valvole		30 226 PRMZ-3-M3-4
	per 6 valvole		30 228 PRMZ-3-M3-6
	per 8 valvole		30 230 PRMZ-3-M3-8
	per 10 valvole		30 232 PRMZ-3-M3-10
Piastra di copertura per posti non utilizzati, 3/2			
		32 607	PRMZB-3
Sottobase di collegamento per valvole filettate 3/2-, 5/2 e 5/3; tipo di comando: prepilotato			
	per 2 valvole		30 233 PRMZ-5-M3-2
	per 4 valvole		30 235 PRMZ-5-M3-4
	per 6 valvole		30 237 PRMZ-5-M3-6
	per 8 valvole		30 239 PRMZ-5-M3-8
	per 10 valvole		30 241 PRMZ-5-M3-10
Blocco di collegamento per valvole 3/2, 5/2 e 5/3; tipo di comando: prepilotato			
	per 2 valvole		30 242 PRMZ-5-M5-2
	per 4 valvole		30 244 PRMZ-5-M5-4
	per 6 valvole		30 246 PRMZ-5-M5-6
	per 8 valvole		30 248 PRMZ-5-M5-8
	per 10 valvole		30 250 PRMZ-5-M5-10
Piastra di copertura per posti non utilizzati, 5/2 e 5/3			
		33 008	PRMZB-5
Cavo con connettore			
	24 V cc, lunghezza cavo 0,5 m	34 347	KMY-1-24-0,5
	24 V cc, lunghezza cavo 2,5 m	30 446	KMYZ-1-24-2,5
	24 V cc, lunghezza cavo 5 m	30 447	KMYZ-1-24-5
	24 V cc, lunghezza cavo 15 m	193 454	KMYZ-1-24-15
Connettore			
	per valvole MY e MZ	34 345	MSSD-MY
	contatti a innesto (10 pezzi)	34 346	MSSD-MY-C
			

Elettrovalvole MYH, Mini-pneumatica

Accessori

Dati di ordinazione				
Denominazione	Descrizione	Cod. prod.	Tipo	
Blocco di collegamento, attacchi laterali				
	per valvole 3/2		Tipo di comando: diretto	34 313 AS-MY-3-M3
			Tipo di comando: prepilotato	34 314 AS-MY-3-1/8
	per valvole 5/2 e 5/3			34 315 AS-MZ-5-1/8
Blocco di collegamento per valvole 3/2; tipo di comando: diretto				
	per 2 valvole	30 316	PRMY-3-M5-2	
	per 4 valvole	30 318	PRMY-3-M5-4	
	per 6 valvole	30 320	PRMY-3-M5-6	
	per 8 valvole	30 322	PRMY-3-M5-8	
	per 10 valvole	30 324	PRMY-3-M5-10	
Piastra di copertura per posti non utilizzati, 3/2				
		34 343	PRMYB-3	
Blocco di collegamento per valvole filettate 3/2-, 5/2 e 5/3; tipo di comando: prepilotato				
	per 2 valvole	34 325	PRS-M5-2	
	per 4 valvole	34 327	PRS-M5-4	
	per 6 valvole	34 329	PRS-M5-6	
	per 8 valvole	34 331	PRS-M5-8	
	per 10 valvole	34 333	PRS-M5-10	
Blocco di collegamento per valvole 3/2, 5/2 e 5/3; tipo di comando: prepilotato				
	per 2 valvole	34 334	PRMY-5-1/8-2	
	per 4 valvole	34 336	PRMY-5-1/8-4	
	per 6 valvole	34 338	PRMY-5-1/8-6	
	per 8 valvole	34 340	PRMY-5-1/8-8	
	per 10 valvole	34 342	PRMY-5-1/8-10	
Piastra di copertura per posti non utilizzati, 5/2 e 5/3				
		34 344	PRMYB-5	
Cavo con connettore				
	24 V cc, lunghezza cavo 0,5 m	34 347	KMY-1-24-0,5	
	24 V cc, lunghezza cavo 2,5 m	30 446	KMYZ-1-24-2,5	
	24 V cc, lunghezza cavo 5 m	30 447	KMYZ-1-24-5	
	24 V cc, lunghezza cavo 15 m	193 454	KMYZ-1-24-15	
Connettore				
	per valvole MY e MZ	34 345	MSSD-MY	
	contatti a innesto (10 pezzi)	34 346	MSSD-MY-C	
				