

Conexiones eléctricas para AS-Interface


Hoja de datos: ASI-SS


FESTO

- Conector de configuración tipo clavija, para master: Antes de la operación de configuración, debe conectarse el conector al master. A continuación se puede aplicar la tensión de funcionamiento. Si se retira el conector mientras que el master está en funcionamiento, la configuración es memorizada de modo no volátil en el master.
- 2 contactos



Datos técnicos generales	
Tipo	ASI-SS-CONFIG
Posición de montaje	Indistinta
Clase de protección	IP65
Información sobre los materiales: contactos	Bronce
Información sobre los materiales: superficie de los contactos	Aleación de níquel y cinc
Información sobre los materiales: funda del cable	Polibutilenotereftalato
Temperatura de funcionamiento [°C]	-40 ... +85

Referencias						
	Tipo de fijación	Tensión nominal [V]	Corriente nominal por contacto [A]	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de art.
	Tuerca moleteada	250 AC	3	10,7	ASI-SS-CONFIG	18 961

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com
ASI-SS-CONFIG		
		
		1 Tapa de protección