

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: FBS-SUB-9-...-B

- Conector tipo clavija para conexión de bus de campo, conector Sub-D de 9 contactos
- Variantes para diversos sistemas de bus de campo
- Posición del conmutador DIL visible desde el exterior
- Montaje sencillo



Datos técnicos generales	
Tipo	FBS-SUB-9-...-B
Tipo de fijación	2 tornillos M3x20
Racor de cables	Pg9
Diámetro admisible del cable [mm]	5 ... 10
Clase de protección según EN 60529	IP65/IP67 (montada)
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida reforzada
Información sobre los materiales: junta	Caucho nitrílico
Información sobre los materiales: tuerca	Latón niquelado
Información sobre los materiales de los tornillos	Acero
Alto/Largo/Ancho [mm]	62/61/20

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
	FBS-SUB-9-...-B	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70	
Humedad relativa	95% sin condensación	
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	-	Según directiva UE de máquinas CEM
	-	Según directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
	-	Según directiva UE de baja tensión
Certificación	-	UL - Recognized (OL)
	-	UL - Recognized (HL)
Identificación ATEX	-	II 3 GD EEx nA II T5 T80°C X
Temperatura ambiente según ATEX	-	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Referencias					
	Conexión eléctrica	Interface	Peso del producto [g]	Tipo	Nº art.
	Conector Sub-D de 9 contactos	Profibus DP	60	FBS-SUB-9-GS-DP-B	532 216
	Conector Sub-D de 9 contactos	Nodo Interbus CPX y CPV	60	FBS-SUB-9-GS-IB-B	532 217
	Conector tipo zócalo Sub-D de 9 contactos	Nodo Interbus CPX y CPV	60	FBS-SUB-9-BU-IB-B	532 218
	Conector tipo zócalo Sub-D de 9 contactos	DeviceNet/Can CPX y CPV	60	FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B	532 219
	Conector tipo zócalo Sub-D de 9 contactos	CC-Link CPX y CPV	60	FBS-SUB-9-BU-2x4POL-B	532 220
	Conector Sub-D de 9 contactos	CPX-FEC	60	FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B	534 497

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo


Hoja de datos: FBS-SUB-9-...-B

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

FBS-SUB-9-...-B

Cuerpo



- 1 Conector Sub-D tipo zócalo / tipo clavija, 9 contactos
- 2 Racor de cables de material sintético Pg9
- 3 Racor de cables de metal Pg9