

Cartuchos filtrantes

FESTO



Cartuchos filtrantes

Accesorios

FESTO

Cartuchos filtrantes, serie D,
ejecución metálica



Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Nº art.	Tipo
Micro	Cartucho filtrante	5	526818	LFP-D-MICRO-5M
Mini	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363665	LFP-D-MINI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Cartucho filtrante micrónico	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363667	LFP-D-MIDI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Cartucho filtrante micrónico	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	363664	LFP-D-MAXI-40M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532789	LFACP-MAXI

Cartuchos filtrantes

Accesorios

FESTO

Cartuchos filtrantes, serie D,
ejecución de polímero



Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [μm]	Nº art.	Tipo
Mini	Cartucho filtrante	5	547957	LFP-DB-MINI-5M
	Cartucho filtrante	40	534502	MS4-LFP-E

Cartuchos filtrantes

Accesorios

FESTO

Cartuchos filtrantes, serie MS4/MS6



Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [μm]	Nº art.	Tipo
MS4	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	534501	MS4-LFP-C
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	534502	MS4-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	532909	MS6-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	532910	MS6-LFM-B
	Cartucho filtrante (color: azul)	5	534499	MS6-LFP-C
	Cartucho filtrante (color: blanco)	40	534500	MS6-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532911	MS6-LFX
Gran caudal HF				
MS6	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	552093	MS6-LFM-A-HF
	Cartucho filtrante micrónico	1	552092	MS6-LFM-B-HF
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	552094	MS6-LFX-HF
Aplicaciones HP, aire de bloqueo y aire de barrido				
MS6	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	547922	MS6-LFM-AI:T 
	Cartucho filtrante micrónico	1	547923	MS6-LFM-BI:T 
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	547925	MS6-LFX-AKI:T 

Cartuchos filtrantes

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie MS9



Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [μm]	Nº art.	Tipo
MS9	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	553036	MS9-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	553037	MS9-LFM-B
	Cartucho filtrante	5	570309	MS9-LFP-C
	Cartucho filtrante	40	570310	MS9-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	552946	MS9-LFX
Gran caudal HF				
MS9	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	552944	MS9-LFM-A-HF
	Cartucho filtrante micrónico	1	552945	MS9-LFM-B-HF

Cartuchos filtrantes

Accesorios

FESTO

Cartuchos filtrantes, serie MS12



MS12-LFM-B



MS12-LFM-A



MS12-LFX


Referencias				
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [μm]	Nº art.	Tipo
MS12	Cartucho filtrante submicrónico	0,01	537146	MS12-LFM-A
	Cartucho filtrante micrónico	1	537145	MS12-LFM-B
	Cartucho filtrante	5	537143	MS12-LFP-C
	Cartucho filtrante	40	537144	MS12-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	-	537147	MS12-LFX

Cartuchos filtrantes

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie H

- Filtros finos y micrónicos, serie H
- Para secadores por adsorción LDF



Referencias								
Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Para secadores por adsorción LDF	Conexión	D1 Ø	D2 Ø	L1	Nº art.	Tipo
Cartucho filtrante submicrónico	0,01	Filtro de entrada (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185688	LFMAP-1/4-H
		Filtro de entrada (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162824	LFMAP-1/2-H
		–	G3/4	72	33	168,8	162825	LFMAP-3/4-H
		–	G1	72	33	268,8	162826	LFMAP-1-H
Cartucho filtrante micrónico	1	Filtro de salida (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185689	LFMBP-1/4-H
		Filtro de salida (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162827	LFMBP-1/2-H
		–	G3/4	72	33	168,8	162828	LFMBP-3/4-H
		–	G1	72	33	268,8	162829	LFMBP-1-H