

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMP4-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 5 m o 10 m
- 9 ó 25 contactos
- Sub-D
- Apropriado para cadenas de arrastre




Datos técnicos generales		
Tipo	KMP4-9P-...	KMP4-25P-...
Tipo de fijación	2 tornillos M3x16	
Posición de montaje	Indistinta	
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D de 9 contactos	Conector tipo zócalo Sub-D de 25 contactos
Tensión de funcionamiento [V DC]	24	
Carga de corriente [A]	3	
Tipo de cable [mm ²]	10x0,25	25x0,25
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)	
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliamida (6GB30)	
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado	
Información sobre los materiales: junta	Caucho nitrílico (NBR)	
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +70	
Temperatura ambiente tendido del cable suelto [°C]	-5 ... +70	

Referencias						
	Información sobre los materiales: funda del cable	Peso del producto [g]	Diámetro del cable [mm]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	Poliuretano	330	7,7	5	KMP4-9P-5-PUR	193 014
	Poliuretano	675	7,7	10	KMP4-9P-10-PUR	193 015
	Cloruro de polivinilo	426	8,3	5	KMP4-9P-5-PVC	193 012
	Cloruro de polivinilo	792	8,3	10	KMP4-9P-10-PVC	193 013
	Poliuretano	732	10,8	5	KMP4-25P-5-PUR	193 018
	Poliuretano	1411	10,8	10	KMP4-25P-10-PUR	193 019
	Cloruro de polivinilo	854	11,2	5	KMP4-25P-5-PVC	193 016
	Cloruro de polivinilo	1617	11,2	10	KMP4-25P-10-PVC	193 017

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMP4-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com



Tipo	1	B1	B2	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3
KMP4-09P-...-PVC	Conector Sub-D tipo zócalo, 9 contactos	30	23	8,3	43	37	35	50	43	Largo según tipo (5 m o 10 m)
KMP4-09P-...-PUR		30	23	7,7	43	37	35	50	43	
KMP4-25P-...-PVC	Conector Sub-D tipo zócalo, 25 contactos	30	23	11,2	47	37	35	70	63	
KMP4-25P-...-PUR		30	23	10,8	47	37	35	70	63	

Distribución de conexiones (plano del conector)

KMP4-9P-...

	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	6	Azul
	2	Verde	7	Rojo
	3	Amarillo	8	Violeta
	4	Gris	9	Negro
	5	Rosa	-	Marrón

KMP4-25P-...

	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	14	Amarillo y marrón
	2	Verde	15	Blanco y gris
	3	Amarillo	16	Gris y marrón
	4	Gris	17	Blanco y rosa
	5	Rosa	18	Rosa y marrón
	6	Azul	19	Blanco y azul
	7	Rojo	20	Marrón y azul
	8	Violeta	21	Blanco y rojo
	9	Gris y rosa	22	Marrón y rojo
	10	Rojo y azul	23	Blanco y negro
	11	Blanco y verde	24	Marrón
	12	Marrón y verde	25	Negro
	13	Blanco y amarillo		