


Conexiones eléctricas para conexión individual


Hoja de datos: MSSD-EB

FESTO

- Conector tipo zócalo para válvulas individuales (para terminal de válvulas tipo 14)
- Conector M12 para cable precondicionado
- Conector tipo zócalo de dos contactos
- Con diodo luminoso



Datos técnicos generales	
Tipo de fijación	Tornillo central M2,5
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento	[V] – [V] 24 DC
Carga de corriente	[A] 2x0,12
Indicación del estado de la señal	LED
Racor de cables	–
Diámetro del cable	[mm] –
Sección máx. de los hilos	[mm ²] –
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida
Información sobre los materiales: contactos	Latón
Información sobre los materiales	Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente	[°C] –10 ... +50

Referencias				
	Conexiones eléctricas	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de artículo
	Conector acodado tipo zócalo, de 2 contactos; conector recto tipo clavija, M12 de 2 contactos	22	MSSD-EB-M12-MONO	188024
	2 conectores acodados tipo zócalo, 2 contactos; conector recto tipo clavija, M12 de 3 contactos	36	MSSD-EB-M12-DUO	188025

Conexiones eléctricas para conexión individual


Hoja de datos: MSSD-EB

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

MSSD-EB-M12-MONO




MSSD-EB-M12-DUO



1 El recubrimiento se monta posteriormente

Modo de conexión

MSSD-EB-M12-MONO



MSSD-EB-M12-DUO

