Raccords filetés

Fiche de données techniques

Bouchon B-M3-S9
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Acier inoxydable fortement allié

Exempt de cuivre et de PTFE



Bouchon B-M5
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Aluminium

Exempt de cuivre et de PTFE



Bouchon B
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Acier

Exempt de cuivre et de PTFE



Dimensions et références

Raccordement D1	D5 ∅	L1	L2	⌀1	Poids [g]	N° pièce	Type	PE*
Filetage M								
M3	–	4,5	2,7	4,5	1	**30 979**	**B-M3-S9**[1)]	**10**
M5	–	8	4	7	1	**3 843**	**B-M5**	**10**
						534 212	**B-M5-100**	**100**
	8	6,5	3,5	2,5	2	**174 308**	**B-M5-B**	**10**
M7	9,5	8	5,5	3	2	**174 309**	**B-M7**	**10**
Filetage G								
G⅛	14	11	6,5	5	5	**3 568**	**B-⅛**	**10**
						534 213	**B-⅛-100**	**100**
G¼	18	15	10	6	15	**3 569**	**B-¼**	**10**
						534 214	**B-¼-50**	**50**
G⅜	22	15	10	8	22	**3 570**	**B-⅜**	**10**
						534 215	**B-⅜-20**	**20**
G½	26	18	12	10	43	**3 571**	**B-½**	**10**
						534 216	**B-½-20**	**20**
G¾	32	20	14	12	73	**3 572**	**B-¾**	**1**
G1	39	21	14	17	153	**5 763**	**B-1**	**1**

* Quantité par paquet.
1) Exécution résistante à la corrosion et aux acides.

Programme standard

Raccords filetés

Fiche de données techniques

FESTO

Réduction D
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Laiton



Dimensions et références								
Raccordement D1	D2	D5	L1	L2	⊂1	Poids [g]	N° pièce	Type	PE*
M5	M7	9	13,5	6	3	43	**161 359**	**D-M5I-M7A-ISK**	**10**

* Quantité par paquet.

Réduction D
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Laiton
D-M3I-M5A-S9:
Acier inoxydable fortement allié





Dimensions et références									
Raccordement D1	D2	L1	L2	⊂1	Poids [g]	N° pièce	Type		PE*
Filetage M									
M3	M5	6	3,5	7	1	**30 980**	**D-M3I-M5A-S9**[1]		**10**
M5	G⅛	9,5	5	13	10	**3 842**	**D-M5I-⅛A**[2]		**10**
prof. 6 mm						**534 208**	**D-M5I-⅛A-100**		**100**
M5	G¼	10,5	4,5	17	12	**197 632**	**D-M5I-¼A**		**10**
M7	G⅛	9,5	5,0	13	–	**534 144**	**D-M7I-⅛A**	Nouveau	**10**
Filetage G									
G⅛	G¼	10,5	4,5	17	8	**3 577**	**D-⅛I-¼A**		**10**
						534 209	**D-⅛I-¼A-100**		**100**
	G⅜	14	7	19	–	**534 147**	**D-⅛I-⅜A**	Nouveau	**10**
G¼	G⅜	15,5	8,5	19	14	**3 581**	**D-¼I-⅜A**		**10**
						534 210	**D-¼I-⅜A-50**		**50**
	G½	18,5	11,5	24	36	**197 633**	**D-¼I-½A**		**10**
	G¾	20,4	10	32	–	**534 145**	**D-¼I-¾A**	Nouveau	**10**
G⅜	G½	18,5	11,5	24	25	**3 585**	**D-⅜I-½A**		**10**
						534 211	**D-⅜I-½A-20**		**20**
	G¾	20,4	10	32	–	**534 146**	**D-⅜I-¾A**	Nouveau	**10**
G½	G¾	24	14	32	45	**3 588**	**D-½I-¾A**		**1**
	G1	23	13	36	110	**197 634**	**D-½I-1A**		**1**
G¾	G1	23	13	36	55	**9 168**	**D-¾I-1A**		**1**

1) Exécution résistante à la corrosion et aux acides.
2) Exempt de cuivre et de PTFE.
* Quantité par paquet.

Programme standard

Raccords filetés

Fiche de données techniques

FESTO

Mamelon double E

avec 2 bagues d'étanchéité



Dimensions et références

Raccordement D1	D2	Diamètre nominal	L1	L2	L3	⌀	Poids [g]	N° pièce	Type		PE*
Filetage M – Acier fortement allié											
M3	M3	1,7	8,4	2,7	2,7	4,5	1	**30 987**	**E-M3-M3-S9***		**10**
Filetage M – Acier											
M5	M5	2,5	12,4	3,5	3,5	7	2	**4 139**	**E-M5-M5**		**10**
	G⅛	2,5	15	3,5	5	13	1	**4 138**	**E-M5-⅛[1)]**		**10**
								534 204	**E-M5-⅛-100[1)]**		**100**
Filetage G - Aluminium											
G⅛	G⅛	4,5	17	5	5	13	1	**3 573**	**E-⅛-⅛**		**10**
	G¼	4,5	20	5	6,5	17	1	**3 574**	**E-⅛-¼[1)]**		**10**
								534 205	**E-⅛-¼-100[1)]**		**100**
G¼	G¼	6,5	22	6,5	6,5	17	1	**3 575**	**E-¼-¼**		**10**
	G⅜	6,5	24	6,5	8,5	19	10	**3 576**	**E-¼-⅜[1)]**		**10**
								534 206	**E-¼-⅜-50[1)]**		**50**
G⅜	G⅜	9,0	26	8,5	8,5	19	10	**3 578**	**E-⅜-⅜**		**10**
	G½	9,0	31	8,5	11,5	24	20	**3 579**	**E-⅜-½[1)]**		**1**
								534 207	**E-⅜-½-20[1)]**		**20**
G½	G½	13,0	34	11,5	11,5	24	20	**3 580**	**E-½-½**		**1**
	G¾	13,0	35,5	11,5	12	32	35	**3 582**	**E-½-¾**		**1**
G¾	G¾	18,0	36	12	12	32	30	**3 584**	**E-¾-¾**		**1**
Filetage M – Laiton											
M7	G⅛	4,5	17	5	5	13		**534 148**	**E-M7-⅛-MS**	Nouveau	**10**
Filetage G – Laiton											
G⅛	G⅛	4,5	17	5	5	13	10	**15 621**	**E-⅛-⅛-MS**		**10**
	G¼	4,5	20	5	6,5	17	20	**15 622**	**E-⅛-¼-MS**		**10**
	G⅜	5,3	20,4	5	7	19	25	**534 150**	**E-⅛-⅜-MS**	Nouveau	**10**
G¼	G¼	6,5	22	6,5	6,5	17	20	**15 623**	**E-¼-¼-MS**		**10**
	G⅜	6,5	24	6,5	8,5	19	30	**15 624**	**E-¼-⅜-MS**		**10**
	G½	8	25,5	6	8,5	24	30	**534 149**	**E-¼-½-MS**	Nouveau	**10**
G⅜	G⅜	9	26	8,5	8,5	19	30	**15 625**	**E-⅜-⅜-MS**		**10**
	G½	9	31	8,5	11,5	24	53	**15 626**	**E-⅜-½-MS**		**1**
G½	G½	13	34	11,5	11,5	24	52	**15 627**	**E-½-½-MS**		**1**
	G¾	13	35,5	11,5	12	32	100	**15 628**	**E-½-¾-MS**		**1**
G¾	G¾	18	36	12	12	32	100	**15 629**	**E-¾-¾-MS**		**1**

* Quantité par paquet.

1) Exempt de cuivre et de PTFE.

Programme standard

Raccords filetés

Fiche de données techniques

FESTO

Mamelon double ESK
réglable, pour compensation angulaire

Matériau :
Laiton



Dimensions et références

Raccordement D1	D2	L1	L2	L3	1	2	3	N° pièce	Type		PE*
R⅛	R⅛	27	9	8,5	15	5	5	**151 520**	**ESK-⅛-⅛**	Nouveau	**1**
	R¼	30,6	12	9,5	19	5	6	**534 151**	**ESK-⅛-¼**	Nouveau	**1**
	R⅜	34,5	13	10	22	5	8	**534 155**	**ESK-⅛-⅜**	Nouveau	**1**
R¼	R¼	34	12	9,5	19	6	6	**151 521**	**ESK-¼-¼**	Nouveau	**1**
	R⅜	36	13	10	22	6	8	**534 152**	**ESK-¼-⅜**	Nouveau	**1**
	R½	40,5	16	12	27	6	12	**534 153**	**ESK-¼-½**	Nouveau	**1**
R⅜	R⅜	36	13	10	22	8	8	**151 522**	**ESK-⅜-⅜**	Nouveau	**1**
	R½	44	16	12	27	8	12	**534 154**	**ESK-⅜-½**	Nouveau	**1**
R½	R½	44	16	12	27	12	12	**151 523**	**ESK-½-½**	Nouveau	**1**

* Quantité par paquet.

Traversée de cloison interne SCM

Matériau :
Aluminium anodisé bleu



Dimensions et références

Raccordement D1	D5	B	B1	L1	1	Poids [g]	N° pièce	Type	PE*
M5	M10x1	4	3,5	15,5	13	5	**9 969**	**SCM-M5**	**1**
G⅛	M14x1,5	5	5	20	17	10	**9 970**	**SCM-⅛**	**1**
G¼	M20x1,5	5	7	22	24	28	**9 971**	**SCM-¼**	**1**
G⅜	M24x1,5	8	8,5	26,5	27	34	**9 972**	**SCM-⅜**	**1**
G½	M30x1,5	8	10,5	28,5	36	78	**9 973**	**SCM-½**	**1**

* Quantité par paquet.

Programme standard

Raccords filetés

Fiche de données techniques

Manchon QM

Matériau :
Aluminium anodisé bleu
QM-M5-M5:
Acier





Dimensions et références						
Raccordement D1	L1	⊂ 1	Poids [g]	N° pièce	Type	PE*
M5	12	7	1	**3 560**	**QM-M5-M5**	**10**
G⅛	22	13	6	**2 254**	**QM-⅛-⅛**	**10**
G¼	26	17	9	**2 255**	**QM-¼-¼**	**10**
G⅜	32	22	16	**2 256**	**QM-⅜-⅜**	**10**
G½	36	27	31	**2 257**	**QM-½-½**	**1**
G¾	36	32	36	**4 226**	**QM-¾-¾**	**1**
G1	40	41	80	**9 968**	**QM-1-1**	**1**

* Quantité par paquet.

Manchon QM
avec bague d'étanchéité

Matériau :
Aluminium anodisé bleu
QM-M5:
Acier



Dimensions et références								
Raccordement D1	D2	L1	L2	⊂ 1	Poids [g]	N° pièce	Type	PE*
M5	M5	18,7	3,4	7	4	**36 169**	**QM-M5-A/I**	**10**
G⅛	G⅛	25,6	4,8	13	7	**36 170**	**QM-⅛-A/I**	**10**
G¼	G¼	36	5,5	17	15	**36 171**	**QM-¼-A/I**	**10**
G⅜	G⅜	37,8	6,5	19	16	**36 172**	**QM-⅜-A/I**	**10**
G½	G½	52	7,5	24	36	**187 387**	**QM-½A/I**	**1**

* Quantité par paquet.

Programme standard

Raccords filetés

Fiche de données techniques

Manchon réducteur QMR

Matériau :
Laiton nickelé



Dimensions et références								
Raccordement D1	D2	L1	L2	L3	⌀	N° pièce	Type	PE*
Filetage M								
G1/8	M5	17	9	5	14	**153 281**	**QMR-1/8-M5-B**	**10**
Filetage G								
G1/4	G1/8	21	12	8	17	**153 282**	**QMR-1/4-1/8-B**	**10**
G3/8	G1/4	25	12	11	21	**153 283**	**QMR-3/8-1/4-B**	**10**
G1/2	G3/8	33	14	12	24	**153 284**	**QMR-1/2-3/8-B**	**1**

* Quantité par paquet.