

Místní ovladač DLP-VSE

FESTO



- obsluha na místě nebo ovládání na dálku
- provoz ruční nebo s nadřazeným řídicím systémem/sítí
- stupeň krytí IP65
- připojovací obrazec dle Namur VDI/VDE 3845

Místní ovladač DLP-VSE

technické údaje

FESTO

Místní ovladač je pohodlný způsob
ručního ovládání pohonů.

Místní ovladač změní ovládání
pneumatického pohonu na elektrický.



servis oprav

- možnost montáže přímo na pohon nebo na stěnu
- nouzové připojení stlačeného vzduchu
- bezpečnost díky spínači na klíč, odnímatelný klíč
- velké a trvanlivé kontroly pro otevřenou/uzavřenou polohu armatury
- obsluha na místě nebo ovládání na dálku

**Obecné technické údaje**

přívod napájení bez AS-Interface	[V DC]	24 -15/+20%
přívod napájení AS-Interface	[V DC]	26,5 ... 31,6
přídavný přívod napájení AS-Interface	[V DC]	24 -15/+20%
provozní napětí na ventilu	[V DC]	24 -15/+20%
trvalá doba sepnutí elektromagnetických cívek	[%]	100
stupeň krytí	IP65	konektor v zasunutém stavu nebo s ochrannou krytkou

okolní podmínky



teplota okolí	[°C]	-5 ... +50 dle EN 60 654-1, třída C1 (místa chráněná proti povětrnostním vlivům)
volitelná teplota okolí	[°C]	-25 ... +55 dle EN 60 654-1, třída C2 (místa chráněná proti povětrnostním vlivům)
relativní vlhkost vzduchu	[%]	5 ... 100 kondenzující
odolnost korozi KBK ¹⁾		3

1) třída odolnosti korozi 3 dle normy Festo 940 070:


konstrukční díly s přísnými nároky na odolnost korozi. Vnější viditelné části s přímým kontaktem s okolním prostředím běžnou atmosférou respektive látkami, jako jsou ředitla a čisticí prostředky, s požadavky především na funkci povrchu.

Místní ovladač DLP-VSE


technické údaje

FESTO**Rozměry**CAD modely ke stažení → www.festo.cz/engineering

připojení k síti AS-Interface



připojení k síti Profibus-DP






	samostatný (stand alone)	připojení k síti	Profibus-DP
	FPC	AS-Interface	Profibus-DP
[1] napájení	■	—	■
[2] připojení řídicího systému nebo vnějšího kontroléru	■	—	—
[3] vstupy koncového spínače	■	■	■
[4] zásuvka s kabelem pro AS-Interface konektor Sub-D	—	■ příslušenství → 7 / 3.1-5	■ příslušenství → 7 / 3.1-5
[5] kryt spínače pro adresování Profibus-DP	—	—	■
[6] připojovací deska DLP-VSE-OBEN pro montáž na stěnu	■ příslušenství → 7 / 3.1-5	■ příslušenství → 7 / 3.1-5	■ příslušenství → 7 / 3.1-5
[7] připojovací deska DLP-VSE-OBEN-NAMUR pro montáž na přímočáry pohon DLP	■ příslušenství → 7 / 3.1-5	■ příslušenství → 7 / 3.1-5	■ příslušenství → 7 / 3.1-5

Místní ovladač DLP-VSE

technické údaje


FESTO

Údaje pro objednávky		krátký popis	č. dílu	typ
		integrovaný ventil 5/2 v základní poloze uzavřen	188 463	DLP-VSE-2-5/2-C
		integrovaný ventil 5/2 v základní poloze otevřen	188 466	DLP-VSE-2-5/2-O
		integrovaný ventil 5/3 v základní poloze uzavřen	188 472	DLP-VSE-2-5/3-G
		integrovaný ventil 5/3 v základní poloze uzavřen připojení k síti AS-Interface	188 473	DLP-VSE-2-5/3-G-ASI
		integrovaný ventil 5/3 v základní poloze uzavřen připojení k síti Profibus-DP	188 474	DLP-VSE-2-5/3-G-DP

Místní ovladač DLP-VSE

příslušenství

FESTO

Údaje pro objednávky		č. dílu	typ
	krátký popis		
montáž			
	upevňovací sada pro montáž na stěnu v kombinaci s připojovací deskou DLP-VSE-OBEN	192 062	DLP-VSE-BP
	připojovací deska v kombinaci s upevňovací sadou DLP-VSE-BP pro propojení hadicemi ve směru pohonu	192 061	DLP-VSE-OBEN
	připojovací deska pro montáž na přímočáry pohon GPL	192 060	DLP-VSE-OBEN-NAMUR
připojení k síti			
	zásuvka s kabelem pro AS-Interface	18 785	ASI-FD-FK
	zásuvka s kabelem pro AS-Interface	196 089	ASI-SD-FK180
	konektor Sub-D pro Profibus-DP	532 216	FBS-SUB-9-GS-DP-B
šroubení			
	šroubení s nátrubkem vnější závit s vnitřním šestihranem	153 015	QS-1/8-8-I
	šroubení s nátrubkem vysoce legovaná ocel, nerezová, s těsnicím kroužkem	13 967	CRCN-M5-PK-3
	šroubení s nátrubkem vysoce legovaná ocel, nerezová, s těsnicím kroužkem	13 970	CRCN-1/8-PK-4
	šroubení s převlečnou maticí hliníkové s těsnicím kroužkem z plastu PL, PP, PU (v jednom balení 10 kusů)	3 561	CK-M5-PK-3
	šroubení s převlečnou maticí z plastu s vylisovanou těsnicí hranou pro hadici z plastu PL, PP, PU (v jednom balení 10 kusů)	2 028	CK-1/8-PK-6
tlumič hluku			
	sintrovaný bronz (rozsah dodávky 10 kusů)	4 645	U-M5
	polymer	2 307	U-1/8

