


Conexiones eléctricas para AS-Interface

Hoja de datos: ASI-SD

- Conector tipo zócalo para cables planos para la conexión de estaciones participantes en el sistema de bus AS-Interface
- Conector M12
- Con polos inconfundibles
- Conexiones amovibles
- De 2 ó 4 contactos



ASI-SD-FK-M12

ASI-SD-PG-M12

Datos técnicos generales		
Tipo	ASI-SD-FK-M12	ASI-SD-PG-M12
Posición de montaje	Indistinta	
Tipo de conexión	Conectores autocortantes y autoaislantes	Borne roscado
Sección de la conexión [mm ²]	1,5	0,75
Racor de cables	–	Pg9
Clase de protección	IP67	
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida	
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado	Bronce
Información sobre los materiales: tuerca	Superficie niquelada	
Temperatura de funcionamiento [°C]	–25 ... +60	–40 ... +85

Referencias							
	Conexión eléctrica	Tipo de fijación	Tensión de funcionamiento [V]	Carga de corriente [A]	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de art.
	Conector recto tipo clavija, 2 contactos	Tuerca moleteada	40 AC	2	16,8	ASI-SD-FK-M12	18 788
	Conector recto tipo clavija, 4 contactos, borne roscado		125 AC	3	27,6	ASI-SD-PG-M12	18 789


Conexiones eléctricas para AS-Interface

Hoja de datos: ASI-SD


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

ASI-SD-FK-M12



ASI-SD-PG-M12




1 Junta para cable de AS-Interface

Conexiones eléctricas para AS-Interface

Hoja de datos: ASI-SD-FK

FESTO

- Conector tipo zócalo para cables planos para la conexión de estaciones participantes en el sistema de bus AS-Interface
- Versiones de 0° y 180°
- Con polos inconfundibles
- Conexiones amovibles
- 2 contactos
- Tapón ciego para cerrar conexiones no utilizadas



Datos técnicos generales			
Tipo	ASI-SD-FK	ASI-SD-FK180	ASI-SD-FK-BL
Posición de montaje	Indistinta		
Ejecución	Paso del cable de 0°	Paso del cable de 180°	–
Tipo de conexión	Conectores autocortantes y autoaislantes		
Sección de la conexión [mm ²]	1,5		
Clase de protección	IP65		
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida		
Información sobre los materiales: contactos	Bronce	–	
Nota sobre los materiales	Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)		
Temperatura ambiente [°C]	–5 ... +50		–20 ... +70
Temperatura de almacenamiento [°C]	–30 ... +85		–20 ... +70

Referencias								
	Conexión eléctrica	Tipo de fijación	Tensión de funcionamiento		Carga de corriente [A]	Peso del producto [g]	Tipo	N° de art.
			[V AC]	[V AC]				
	Conector recto tipo zócalo, 2 contactos	2 tornillos M2,5	60	75	3	6,8	ASI-SD-FK	18 785
			–	–		6,2	ASI-SD-FK180	196 089
	–	2 tornillos M2,5x6	–	–	–	3	ASI-SD-FK-BL	196 090

Conexiones eléctricas para AS-Interface


Hoja de datos: ASI-SD-FK

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

ASI-SD-FK




- 1 Cuchillas para establecer contacto con el cable plano
- 2 Lugar para placas de identificación

ASI-SD-FK180



- 1 Cuchillas para establecer contacto con el cable plano
- 2 Lugar para placas de identificación

ASI-SD-FK-BL



- 1 Tornillos M2,5x6