


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Conector tipo zócalo con cable KMC • Para válvulas con bobinas D y N1



Datos técnicos generales		
Diámetro del cable [mm]		6
Tipo de cable		3 x 0,75 mm ²
Conexión del circuito protector		Sí
Tipo de fijación		Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M3
Posición de montaje		Indistinta
Clase de protección según EN 60529		IP67 (montada)

Materiales	
Cuerpo	PA, POM
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PVC

	Condiciones de funcionamiento y del entorno	
	KMC-1-24	KMC-1-230
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	-	Según directiva UE de baja tensión
Certificación	-	Germanischer Lloyd


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com




Tipo	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMC-1-...-2,5	27	6	M3	28	22,5	1,5	2,5	50	42	27
KMC-1-...-5							5			
KMC-1-...-10							10			

Referencias

Conexión eléctrica	Tensión nominal de funcionamiento [V]	Indicación de la posición de conmutación	Longitud del cable [m]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo, forma A, forma redonda	24 DC	LED	2,5	110	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED
			5	315	30933	KMC-1-24DC-5-LED
			10	725	193459	KMC-1-24-10-LED
	230 AC	-	2,5	110	30932	KMC-1-230AC-2,5
			5	315	30934	KMC-1-230AC-5

Referencias: Accesorios

		Nº art.	Tipo
	Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades)	18576	IBS-6x10