


# Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: KMH

- Conector tipo zócalo con cable, para la conexión horizontal de válvulas individuales (tipo CPASC1)
- Preconfeccionado
- Cables de 0,5 m, 1 m, 2,5 m, o 5 m
- Conector tipo zócalo de 3 contactos o
- Conector tipo zócalo de 2 contactos
- No apropiado para cadenas de arrastre



Datos técnicos generales	
Tipo	KMH-...
Conexiones eléctricas	Conector tipo zócalo de 2 o 3 contactos
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	60 DC
Carga de corriente [A]	3
Diámetro del cable [mm]	1,3
Clase de protección según NE 60 529	IP40
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliacetal
Información sobre los materiales: contactos	Bronce estañado
Información sobre los materiales: funda del cable	Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +105

Referencias					
	Tipo de cable	Peso del producto	Largo del cable (L1)	Tipo	Nº de artículo
	[mm <sup>2</sup> ]	[g]	[m]		
	2x0,14	4	0,5	KMH-0,5	197 263
	2x0,14	7	1	KMH-1	197 264
	2x0,14	17	2,5	KMH-2,5	527 400
	2x0,14	31	5	KMH-5	527 401
	3x0,14	6	0,5	KMH-D-0,5	527 396
	3x0,14	11	1	KMH-D-1	527 397
	3x0,14	24	2,5	KMH-D-2,5	527 398
	3x0,14	46	5	KMH-D-5	527 399

# Conexiones eléctricas para conexión individual



Hoja de datos: KMH

FESTO

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Tipo KMH-...



- 1 Pin 1, hilo de color negro
- 2 Pin 2, hilo de color azul
- 3 Pin 3, hilo de color rojo
- L1 Largo según tipo  
(0,5 m, 1 m, 2,5 m o 5 m)