

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMPV-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo (conexión con multipolo terminal MPV-...)
- Preconfeccionado
- Cables de 5 m o 10 m
- 15 contactos
- Sub-D



Datos técnicos generales	
Tipo	KMPV-...
Tipo de fijación	2 tornillos M4x16
Posición de montaje	Indistinta
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D de 15 contactos
Tensión de funcionamiento [V]	30 DC
Carga de corriente [A]	2,8
Diámetro del cable [mm]	8,2
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80

Referencias					
	Tipo de cable	Peso del producto	Longitud	Tipo	Nº de artículo
	[mm ²]	[g]	[m]		
	15x0,25	300	5	KMPV-SUB-D-15-5	177 673
	15x0,25	400	10	KMPV-SUB-D-15-10	177 674

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMPV-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KMPV-...

- 1 Conector Sub-D tipo clavija, 15 contactos
- 2 Racor de cable Pg9
- 3 Cable de 5 m o de 10 m

Distribución de conexiones (plano del conector)

KMPV-...

	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	9	Negro
	2	Marrón	10	Violeta
	3	Verde	11	Gris y rosa
	4	Amarillo	12	Rojo y azul
	5	Gris	13	Blanco y verde
	6	Rosa	14	Marrón y verde
	7	Azul	15	Blanco y amarillo
	8	Rojo		