


# Conexiones eléctricas para conexión multipolo

FESTO

Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

- Cable de conexión para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m, 5 m o 10 m
- 10, 27, 26 ó 37 contactos
- Sub-D



| Datos técnicos generales                          |                                                    |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo                                              | NEBV-S1W37-...-LE10                                | NEBV-S1W37-...-LE26 | NEBV-S1W37-...-LE27 | NEBV-S1W37-...-LE37 |
| Tensión nominal de funcionamiento [V]             | 24 DC                                              |                     |                     |                     |
| Tensión de funcionamiento [V]                     | 21,6 ... 26,4 DC                                   |                     |                     |                     |
| Diámetro del cable [mm]                           | 7,7                                                | 11,5                | 11,5                | 13                  |
| Clase de protección según NE 60529                | IP65                                               |                     |                     |                     |
| Tipo de protección según NEMA                     | NEMA4                                              |                     |                     |                     |
| Información sobre los materiales: funda del cable | Poliamida                                          |                     |                     |                     |
| Información sobre los materiales: funda del cable | Poliuretano o cloruro de polivinilo → 'Referencias |                     |                     |                     |
| Temperatura ambiente [°C]                         | -5 ... +50                                         |                     |                     |                     |

| Referencias                                 |                                            |                        |                                    |                          |                           |                        |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|                                             | Conexión eléctrica                         | Tipo de cable<br>[mm²] | Apropiado para cadenas de arrastre | Peso del producto<br>[g] | Longitud del cable<br>[m] | Tipo                   | Nº art. |
| Cubierta del cable de poliuretano           |                                            |                        |                                    |                          |                           |                        |         |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | ■                                  | 383                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-E-2,5-LE10  | 539240  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | ■                                  | 570                      | 5                         | NEBV-S1W37-E-5-LE10    | 539241  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | ■                                  | 954                      | 10                        | NEBV-S1W37-E-10-LE10   | 539242  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos | 26x0,34                | ■                                  | 649                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-E-2,5-LE26  | 539243  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos | 26x0,34                | ■                                  | 1101                     | 5                         | NEBV-S1W37-E-5-LE26    | 539244  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos | 26x0,34                | ■                                  | 2010                     | 10                        | NEBV-S1W37-E-10-LE26   | 539245  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 820                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-K-2,5-LE37  | 539246  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 1422                     | 5                         | NEBV-S1W37-K-5-LE37    | 539247  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 2619                     | 10                        | NEBV-S1W37-K-10-LE37   | 539248  |
| Cubierta del cable de cloruro de polivinilo |                                            |                        |                                    |                          |                           |                        |         |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | —                                  | 388                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10 | 543271  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | —                                  | 592                      | 5                         | NEBV-S1W37-KM-5-LE10   | 543272  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos | 10x0,34                | —                                  | 997                      | 10                        | NEBV-S1W37-KM-10-LE10  | 543273  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos | 27x0,34                | —                                  | 749                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-KM-2,5-LE26 | 543274  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos | 27x0,34                | —                                  | 1285                     | 5                         | NEBV-S1W37-KM-5-LE26   | 543275  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos | 27x0,34                | —                                  | 2371                     | 10                        | NEBV-S1W37-KM-10-LE26  | 543276  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 903                      | 2,5                       | NEBV-S1W37-KM-2,5-LE37 | 543277  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 1610                     | 5                         | NEBV-S1W37-KM-5-LE37   | 543278  |
|                                             | Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos | 37x0,34                | —                                  | 2955                     | 10                        | NEBV-S1W37-KM-10-LE37  | 543279  |

# Conexiones eléctricas para conexión multipolo


Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

FESTO

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

NEBV-S1W37-...




1 Racor de cables M20x1,5

# Conexiones eléctricas para conexión multipolo

FESTO

Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

| Distribución de contactos (conector tipo zócalo)                                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                   | NEBV-S1W37-...-LE10 |                | NEBV-S1W37-...-LE26 |                   | NEBV-S1W37-...-LE27 |                   | NEBV-S1W37-...-LE37 |                   |
|                                                                                   | Pin                 | Color del hilo | Pin                 | Color del hilo    | Pin                 | Color del hilo    | Pin                 | Color del hilo    |
|  | 1                   | Blanco         | 1                   | Blanco            | 1                   | Blanco            | 1                   | Blanco            |
|                                                                                   | 2                   | Marrón         | 2                   | Marrón            | 2                   | Marrón            | 2                   | Marrón            |
|                                                                                   | 3                   | Verde          | 3                   | Verde             | 3                   | Verde             | 3                   | Verde             |
|                                                                                   | 4                   | Amarillo       | 4                   | Amarillo          | 4                   | Amarillo          | 4                   | Amarillo          |
|                                                                                   | 5                   | Gris           | 5                   | Gris              | 5                   | Gris              | 5                   | Gris              |
|                                                                                   | 6                   | Rosa           | 6                   | Rosa              | 6                   | Rosa              | 6                   | Rosa              |
|                                                                                   | 7                   | Azul           | 7                   | Azul              | 7                   | Azul              | 7                   | Azul              |
|                                                                                   | 8                   | Rojo           | 8                   | Rojo              | 8                   | Rojo              | 8                   | Rojo              |
|                                                                                   | 9                   | –              | 9                   | Gris y rosa       | 9                   | Gris y rosa       | 9                   | Gris y rosa       |
|                                                                                   | 10                  | –              | 10                  | Rojo y azul       | 10                  | Rojo y azul       | 10                  | Rojo y azul       |
|                                                                                   | 11                  | –              | 11                  | Blanco y verde    | 11                  | Blanco y verde    | 11                  | Blanco y verde    |
|                                                                                   | 12                  | –              | 12                  | Marrón y verde    | 12                  | Marrón y verde    | 12                  | Marrón y verde    |
|                                                                                   | 13                  | –              | 13                  | Blanco y amarillo | 13                  | Blanco y amarillo | 13                  | Blanco y amarillo |
|                                                                                   | 14                  | –              | 14                  | Amarillo y marrón | 14                  | Amarillo y marrón | 14                  | Amarillo y marrón |
|                                                                                   | 15                  | –              | 15                  | Blanco y gris     | 15                  | Blanco y gris     | 15                  | Blanco y gris     |
|                                                                                   | 16                  | –              | 16                  | Gris y marrón     | 16                  | Gris y marrón     | 16                  | Gris y marrón     |
|                                                                                   | 17                  | –              | 17                  | Blanco y rosa     | 17                  | Blanco y rosa     | 17                  | Blanco y rosa     |
|                                                                                   | 18                  | –              | 18                  | Rosa y marrón     | 18                  | Rosa y marrón     | 18                  | Rosa y marrón     |
|                                                                                   | 19                  | –              | 19                  | Blanco y azul     | 19                  | Blanco y azul     | 19                  | Blanco y azul     |
|                                                                                   | 20                  | –              | 20                  | Marrón y azul     | 20                  | Marrón y azul     | 20                  | Marrón y azul     |
|                                                                                   | 21                  | –              | 21                  | Blanco y rojo     | 21                  | Blanco y rojo     | 21                  | Blanco y rojo     |
|                                                                                   | 22                  | –              | 22                  | Marrón y rojo     | 22                  | Marrón y rojo     | 22                  | Marrón y rojo     |
|                                                                                   | 23                  | –              | 23                  | –                 | 23                  | Gris-Verde        | 23                  | Gris-Verde        |
|                                                                                   | 24                  | –              | 24                  | –                 | 24                  | –                 | 24                  | Amarillo-Gris     |
|                                                                                   | 25                  | –              | 25                  | –                 | 25                  | –                 | 25                  | Rosa-Verde        |
|                                                                                   | 26                  | –              | 26                  | –                 | 26                  | –                 | 26                  | Amarillo-Rosa     |
|                                                                                   | 27                  | –              | 27                  | –                 | 27                  | –                 | 27                  | Verde-Azul        |
|                                                                                   | 28                  | –              | 28                  | –                 | 28                  | –                 | 28                  | Amarillo-Azul     |
|                                                                                   | 29                  | –              | 29                  | –                 | 29                  | –                 | 29                  | Verde-Rojo        |
|                                                                                   | 30                  | –              | 30                  | –                 | 30                  | –                 | 30                  | Amarillo-Rojo     |
|                                                                                   | 31                  | –              | 31                  | –                 | 31                  | –                 | 31                  | Verde-Negro       |
|                                                                                   | 32                  | –              | 32                  | –                 | 32                  | –                 | 32                  | Gris-Azul         |
|                                                                                   | 33                  | –              | 33                  | –                 | 33                  | –                 | 33                  | Amarillo-Negro    |
|                                                                                   | 34                  | –              | 34                  | Blanco-Negro      | 34                  | Blanco-Negro      | 34                  | Blanco-Negro      |
|                                                                                   | 35                  | –              | 35                  | Marrón-Negro      | 35                  | Marrón-Negro      | 35                  | Marrón-Negro      |
|                                                                                   | 36                  | Negro          | 36                  | Negro             | 36                  | Negro             | 36                  | Negro             |
|                                                                                   | 37                  | Violeta        | 37                  | Violeta           | 37                  | Violeta           | 37                  | Violeta           |