

- Fascetta stringi-tubi per legare fasci di tubi
- Supporto per una posa ordinata dei tubi
- Morsetto multiplo per il fissaggio di tubi

# Morsetti/fascette stringi-tubi PB, PKB, PKS


Foglio dati

FESTO

## Fascetta stringi-tubi PB

Per legare fasci di tubi

Materiale:  
poliammide



Dimensioni e dati di ordinazione							
Ø max. [mm]	Spessore [mm]	B	L	Peso/pezzo [g]	Cod. prod.	Tipo	PE*
30	0,9	3,4	140	2	6 741	PB-140	10
45	1,2	4,6	172	3	6 742	PB-172	10
100	1,2	4,8	378	4	6 743	PB-378	10

\* Quantità in pezzi

## Spirale fascia-tubi

PKB-50-BL

Per legare fasci di tubi

Materiale:  
polietilene




Dimensioni e dati di ordinazione						
Alloggiamento fascio di tubi Ø max. 50 mm	Colore	Peso [g/m]	Cod. prod.	Tipo	PE*	
60 tubi con diam. nom. 3	blu	10	3 656	PKB-50-BL	50	
50 tubi con diam. nom. 4						
28 tubi con diam. nom. 6						
13 tubi con diam. nom. 9						

\* Quantità in pezzi

## Supporto per tubi PKS

Assicura una posa ordinata e impedisce lo schiacciamento dei tubi.

Materiale:  
polietilene



Dimensioni e dati di ordinazione												
Per Ø esterno del tubo [mm]	B	C	D	H	L	R	α	β	Peso/pezzo [g]	Cod. prod.	Tipo	PE*
6	8	8	2	10	23	10	-	90°	1	4 132	PKS-4	10
8	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°	4	4 133	PKS-6	10
11,5	13,5	15	3	16,5	57	33,75	15°	60°	11	4 134	PKS-9	10



\* Quantità in pezzi

# Morsetti/fascette stringi-tubi KK

Foglio dati

## Morsetto multiplo per tubi KK

Per il fissaggio di tubi



Dimensioni e dati di ordinazione											
Ø esterno tubo [mm]	Numero tubi	B	D Ø	H	L	L1	L2	Peso/pezzo [g]	Cod. prod.	Tipo	PE*
4,3	10	12	2	9	98,6	10	4,3	1	3 635	KK-3	10
6	9	14	3	9	94	10,5	5	5	2 147	KK-4	10
8	10	14	3	11	142,5	14,5	6	10	2 148	KK-6	10
11,5	6	18	3	16	128,5	22	9,25	18	2 149	KK-9	10
17,6	4	20	5	23	117	30	13,5	52	4 463	KK-13	10

\* Quantità in pezzi