




- Пневмопистолет с управлением от рычага
- Прочная металлическая конструкция
- Сменные сопла

Пневмопистолеты LBP

Технические данные

FESTO


- Прочная металлическая конструкция
- Заменяемые сопла

 Рабочее давление
0 ... 10 бар





Основные характеристики	
Функция выхлопа	Нерегулируемый выдув
Присоединительная резьба	Внутренняя резьба G ¹ / ₄
Рабочее давление [бар]	0 ... 10
Стандартный номинальный расход [л/мин.]	120 при 6 барах.
Уровень шума [dB (A)]	90 при 6 барах.
Материал	Алюминий
Окружающая температура [°C]	-10 ... +50
Вес [г]	240

Размеры




1 Уплотняемая поверхность

 Примечание
Этот пневмопистолет не имеет регулятора давления.

 Примечание
Пневмопистолеты нельзя направлять на людей.

Данные для заказа		
Присоединительная резьба	Номер заказа	Тип
G ¹ / ₄	35 528	LBP. ¹ / ₄


 Базовая программа

Низкорасходные пневмопистолеты LSP

FESTO

Технические данные


- Точная и плавная регулировка расхода рычагом
- Заменяемые сопла

 Рабочее давление
0 ... 10 бар





Основные характеристики		
Функция выхлопа		Регулируемый выдув
Присоединительная резьба		Внутренняя резьба G ¹ / ₄
Рабочее давление	[бар]	0 ... 10
Стандартный номинальный расход	[л/мин.]	120 при 6 барах.
Уровень шума	[dB (A)]	90 при 6 барах.
Материал		Полиамид, сопло - алюминий
Окружающая температура	[°C]	-10 ... +50
Вес	[г]	125

Размеры



1 Уплотняемая поверхность

 Примечание
Этот пневмопистолет не имеет регулятора давления.

 Примечание
Пневмопистолеты нельзя направлять на людей.

Данные для заказа		
Присоединительная резьба	Номер заказа	Тип заказа
G ¹ / ₄	184 318	LSP. ¹ / ₄ -C

Другие устройства и принадлежности
Пневмопистолеты

6.3

Пневмопистолеты

Принадлежности


FESTO

Сопло для пневмопистолета LPZ-SD

с воздушной завесой

- Точная и мощная струя воздуха с защитой от частиц и пыли
- Низкий уровень шума

Материал:
Алюминий




Данные для заказа	
	Номер заказа
Сопло пневмопистолета с защитным щитком	184 321

Сопло для пневмопистолета LPZ-LD

со снижением шума

- Мощная, фокусируемая струя воздуха
- Для сдува, сушки и охлаждения больших поверхностей
- Низкий уровень шума

Материал:
Алюминиевая/цинковая отливка с хромированием




Данные для заказа	
	Номер заказа
Сопло пневмопистолета со снижением шума	184 322

Сопло для пневмопистолета LPZ-RG-150

с прямой трубкой

- Точная и мощная струя воздуха для труднодоступных мест
- 150 мм длиной
- Сопло $\phi 2$ мм

Материал:
Латунь



Данные для заказа	
	Номер заказа
Сопло пневмопистолета с прямой трубкой	184 320

Пневмопистолеты

Принадлежности


FESTO

Сопло для пневмопистолета LPZ-RB-150

с изогнутой трубкой


- Точная и мощная струя воздуха для труднодоступных мест
- 150 мм длиной
- Сопло \varnothing 2 мм
- Поворотный на 360°

Материал:
Латунь



Данные для заказа	
	Номер заказа
Сопло пневмопистолета с изогнутой трубкой	184 319

Номинальный расход q_n при полностью нажатом рычаге как функция выходного давления p измерено для низкорасходного пневмопистолета LSP¹/₄-C



- LPZ-SD
- - - LPZ-RB-150/
LPZ-RG-150
- LPZ-LD