

## Bağlantı kabloları NEBV-Z2W2P



- AS-arayüzü için bağlantı kablosu
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 0,5 m veya 2,5 m
- ZC bobinli valfler için (CPE10/CPE14)

Ek bilgi → Internet: [.../nebv-z2](http://www.festo.com/nebv-z2)

Genel teknik veriler		
Elektriksel bağlantı		Açılı soket, kare tasarım, 2-pin Düz soket, M12x1, 5-pin
Standartı baz alır		DIN EN 61076-2-101
Nominal çalışma gerilimi	[V DC]	24
İzin verilen akım yükü	[A]	1
Anahtarlama durumu göstergesi		Sarı LED
Kablo çapı	[mm]	3,4
Nominal kabo kesiti	[mm <sup>2</sup> ]	0,25
Kablo bileşimi		2x0,25 mm <sup>2</sup>
Koruma toprağı bağlantısı		Hayır
Montaj tipi		M2 merkez vida ile M12 dişli bağlantı ile
Maks. sıkma torqu	M2 [Nm]	0,25
	M12 [Nm]	0,6
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65
Malzemeler	Gövde	Poliüretan
	Vidalar	Çelik, pres döküm çinko
	Pin kontaklar	Bakır bazlı alaşım, kalay kaplı soket, altın kaplı soket
	Kablo kılıfı	Poliüretan
	Contalar	Poliüretan
Ortam sıcaklığı	[°C]	-5 ... +50

Sipariş bilgileri		
	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
	0,5	NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5
	2,5	NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

