

AS-Interface® Módulo CACF

FESTO

Hoja de datos

CACF-BT-AS

AS-Interface módulo fin de bus


El fin de bus pasivo permite ampliar la longitud máxima admisible del cable AS-Interface a aproximadamente 200 m. Se admite máximo un componente en la prolongación del cable por cada ramal AS-Interface.



Datos técnicos generales		
Técnica de conexiones		Cables planos de AS-Interface / Cable redondo AS-Interface
Indicadores de estado		LED amarillo, tensión AS-Interface > 18,5 V
		LED verde, tensión AS-Interface > 26 V
Tensión de funcionamiento	[VDC]	30 (tensión AS-interface)
Consumo de corriente	[mA]	10
Grado de protección		IP65
Dimensiones: ancho x diámetro	[mm]	46 x 19
Características del material		Contiene sustancias agresivas para la laca
		Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	0 ... +55
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25 ... +75
Certificación		c UL us - Listed (OL)
		C-Tick
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) ¹⁾		Según directiva de máquinas UE-CEM

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com
		

Tipo	D1 Ø	L1
CACF-BT-AS	19	46

Referencias		Nº art.	Tipo
	AS-Interface módulo fin de bus	567035	CACF-BT-AS