

## Tlačni senzorji SDE3, z displejem

**FESTO**



- 5 območji merjenja tlaka
- Merjenje relativnega ali diferenčnega tlaka ali 2 neodvisnih tlačnih vhodov
- Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN
- Numerični in grafični prikaz tlaka
- Različne variente priključitve in montaže

## Tlačni senzorji SDE3, z displejem

Pregled dobav – predkonfekcionirani tlačni senzorji

Območje merjenja tlaka	Merjena veličina			Prikaz		Montaža	
	Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega sredba	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo
<b>0 ... -1 bar</b>	Preklopni izhod 2x PNP						
	■	-	-	■	-	■	-
	■	-	-	-	■	■	-
	■	-	-	■	-	-	■
	-	■	-	■	-	■	-
	-	■	-	-	■	■	-
	-	■	-	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	■	-
	-	-	■	-	■	■	-
	-	-	■	■	-	-	■
<b>Preklopni izhod 2x NPN</b>	-	-	■	■	-	■	-
	-	-	■	■	-	■	-

Območje merjenja tlaka	Merjena veličina			Prikaz		Montaža	
	Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega sredba	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo
<b>0 ... 2 bar</b>	Preklopni izhod 2x PNP						
	-	■	-	■	-	■	-
	-	■	-	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	■	-
	-	-	■	■	-	-	■

Območje merjenja tlaka	Merjena veličina			Prikaz		Montaža	
	Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega sredba	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo
<b>0 ... 10 bar</b>	Preklopni izhod 2x PNP						
	■	-	-	■	-	■	-
	■	-	-	■	-	-	■
	-	■	-	■	-	■	-
	-	■	-	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	■	-
	-	-	■	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	-	■
	-	-	■	■	-	-	■
<b>Preklopni izhod 2x NPN</b>	-	-	■	■	-	■	-
	-	-	■	■	-	■	-




Opozorilo

Dodatne variante in pribor se lahko konfigurirajo in naročijo iz modularnih izdelkov SDE3 ➔ 4 / 8.2-102.

# Tlačni senzorji SDE3, z displejem

Pregled periferije in ključ tipov

## Pregled periferije



Pribor	Kratek opis	➔ Stran
<b>Tlačni senzorji</b>		
[1] SDE3-....-K	Montaža s H-letvijo ali stenskim/ploskovnim držalom, s kablom	4 / 8.2-99
[2] SDE3-....-M8	Montaža s H-letvijo ali stenskim/ploskovnim držalom, z vtičem M8x1	
[3] SDE3-....-F...-M8	za vgradnjo v prednjo ploščo, s kablom in vtičem M8x1	
<b>Kabli z vtičnico</b>		
[4] SIM-M8-4GD...	Ravna vtičnica, M8x1, 4-polna	4/8.2-101
[5] SIM-M8-4WD...	Kotna vtičnica, M8x1, 4-polna	
<b>Priridilni elementi</b>		
[6] Adapterska plošča SXE3-W	pri SDE3-....-W... vključena v dobavo	4 / 8.2-103
[7] Nosična letev	po DIN EN 50022	-
[8] Vpenjalna plošča	pri SDE3-....-F... vključena v dobavo	-

## Tlačni senzorji SDE3, z displejem

Ključ tipov



**FESTO**

SDE3	Piezorezistiven tlačni senzor z displejem	SDE3	-	D10	S	-	B	-	HQ4	-	2P	-	M8	-	
<b>Senzorska funkcija</b>															
SDE3 Piezorezistiven tlačni senzor z displejem															
<b>Območje merjenja tlaka</b>															
V1 0 ... -1 bar															
B2 -1 ... +1 bar															
D2 0 ... 2 bar															
D6 0 ... 6 bar															
D10 0 ... 10 bar															
<b>Merjena veličina</b>															
S 1x relativen tlak															
D 2x relativni tlak															
Z 1x diferenčni tlak															
<b>Displej</b>															
B Prikaz v bar															
P Prikaz v psi															
K Prikaz v kPa															
H Prikaz v colah Hg															
W Prikaz v colah vode															
<b>Montaža/pnevmatični priključek</b>															
HQ4 s H letvijo, vtični priključek 4 mm															
WQ4 Pritrditev na steno, vtični priključek 4 mm															
FQ4 Vgradnja v prednjo ploščo, vtični priključek 4 mm															
<b>Električni izhod</b>															
2P 2 preklopna izhoda PNP															
2N 2 preklopna izhoda NPN															
<b>Električni priključek</b>															
M8 Vtič M8x1															
K Kabel, dolžina 2,5 m															
<b>Priključni kabel</b>															
SIM-kabel z ravno priključno vtičnico															
G dolga 2,5 m															
G5 dolga 5 m															
SIM-kabel s kotno priključno vtičnico															
W dolga 2,5 m															
W5 dolga 5 m															

# Tlačni senzorji SDE3, z displejem

Podatkovni list

## Funkcija



- Napetost  
15 ... 30 V DC
- Tlak  
-1 ... +10 bar
- Območje temperature  
0 ... 50°C



## Splošni tehnični podatki

Območje merjenja tlaka	[bar]	0 ... -1	-1 ... +1	0 ... 2	0 ... 6	0 ... 10
------------------------	-------	----------	-----------	---------	---------	----------

### Mehanska

Postopek merjenja	piezorezistiven tlačni senzor z displejem								
Pnevmatični priključek	QS-4								
Merjena veličina	Relativni tlak								
	2x relativni tlak								
	Diferenčni tlak								
Natančnost	±2% FS <sup>1)</sup>								
Reprodukabilnost preklopne vrednosti	0,3%								
Električni priključek	Vtič M8x1, 4-polni, okroglia oblika po EN 60 947-5-2								
	Kabel								
	Kabel z vtičem M8x1, 4-polni, okroglia oblika po EN 60 947-5-2								
Prikaz v	Osvetljen LCD z optimiranimi prikazom								
Način pritrditve	Pritrditev na prednjo ploščo								
	s H-letvijo								
	s skoznjo izvrtilino								
	s stenskim/ploskovnim držalom								
Material	Ohišje	poliamid, ojačan							
		Polikarbonat							
Opozorilo o materialu	Brez bakra in PTFE								
Vgradna lega	poljubna <sup>2)</sup>								

### Električni

Območje delovne napetosti	[V DC]	15 ... 30
Maks. izhodni tok	[mA]	100
Odpornost proti kratkemu stiku		pulzna
Zaščita pred zamenjavo polov		za vse električne priključke
Izhod		2x PNP
		2x NPN
ATEX-oznaka		II 3G EEx nAL IIC T4 X
CE-oznaka		89/336/EWG (EMV)

1) % FS = % merilnega območja (full scale)

2) V senzoru se ne sme nabirati kondenzirana voda.

## Tlačni senzorji SDE3, z displejem


Podatkovni list

Pogoji obratovanja in okolice						
Območje merjenja tlaka	[bar]	0 ... -1	-1 ... +1	0 ... 2	0 ... 6	0 ... 10
Obratovalni tlak	[bar]	0 ... -1	-1 ... +1	0 ... 2	0 ... 6	0 ... 10
Območje nastavljanja vrednosti praga	[%]	0 ... 100				
Območje nastavitev histereze	[%]	0 ... 90				
Obratovalni medij		Filtriran stisnjeni zrak, naoljen ali nenaoljen, stopnja filtriranja 40 µm				
Temperatura okolice	[°C]	0 ... 50				
ATEX-temperatura okolice	[°C]	0°C ≤ Ta ≤ +40°C				
Temperatura medija	[°C]	0 ... 50				
Odpornost proti koroziji KBK <sup>1)</sup>		2				
Vrsta zaščite po EN 60 529		IP 65				


- 1) Razred odpornosti proti koroziji 2 po Festo standardu 940 070  
Deli z zmerno korozivno obremenitvijo. Vidni deli na zunani strani s prednostno dekorativno nalogo površine, ki so v neposrednem stiku z običajno industrijsko atmosfero oz. mediji, kot so npr. mazalno-hladilna sredstva.

Mase [g]	Montaža na H-letev, steno ali površino	Pririditev na prednjo ploščo
	37	61

### Dimenziije – montaža na H-letev, steno ali površino



### Dimenziije – vgradnja v prednjo ploščo



# Tlačni senzorji SDE3, z displejem


Podatkovni list

Podatki za naročanje – območje merjenja tlaka 0 ... -1 bar							Št. dela	Tip <sup>1)</sup>
Merjena veličina			Prikaz	Montaža				
Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega srebra	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo		
<b>Preklopni izhod 2x PNP</b>								
■	-	-	■	-	■	-	540 193	SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
■	-	-	-	■	■	-	540 194	SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
■	-	-	■	-	-	■	540 195	SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
-	■	-	■	-	■	-	540 196	SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
-	■	-	-	■	■	-	540 197	SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
-	■	-	■	-	-	■	540 198	SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	■	-	540 199	SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
-	-	■	-	■	■	-	540 200	SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	-	■	540 201	SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
<b>Preklopni izhod 2x NPN</b>								
-	-	■	■	-	■	-	540 202	SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8

Podatki za naročanje – območje merjenja tlaka 0 ... 2 bar							Št. dela	Tip <sup>1)</sup>
Merjena veličina			Prikaz	Montaža				
Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega srebra	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo		
<b>Preklopni izhod 2x PNP</b>								
-	■	-	■	-	■	-	540 203	SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
-	■	-	■	-	-	■	540 204	SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	■	-	540 205	SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	-	■	540 206	SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8

Podatki za naročanje – območje merjenja tlaka 0 ... 10 bar							Št. dela	Tip <sup>1)</sup>
Merjena veličina			Prikaz	Montaža				
Relativni tlak	2x relativni tlak	Diferenčni tlak	bar	Col živega srebra	s H-letvijo	Pritrditev na prednjo ploščo		
<b>Preklopni izhod 2x PNP</b>								
■	-	-	■	-	■	-	540 207	SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
■	-	-	■	-	-	■	540 208	SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
-	■	-	■	-	■	-	540 209	SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
-	■	-	■	-	-	■	540 210	SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	■	-	540 211	SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
-	-	■	■	-	-	■	540 212	SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
<b>Preklopni izhod 2x NPN</b>								
-	-	■	■	-	■	-	540 213	SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8

1) Razlaga kode za naročanje → Ključ tipov 4 / 8.2-98



Dodatne variante in pribor se lahko konfigurirajo in naročijo iz modularnih izdelkov SDE3 → 4 / 8.2-102.

## Tlačni senzor SDE3

Podatki za naročanje – moduli izdelkov

M Minimalni podatki								O Opcije	
Št. modula	Funkcija	Območje merjenja tlaka	Tlačni vhod	Prikaz	Montaža/pnevmatični priključek	Električni izhod	Električni priključek	Priključni kabel (pribor)	
539 679	SDE3	V1 B2 D2 D6 D10	S D Z	B P K H W	HQ4 WQ4 FQ4	2P 2N	M8 K	G W G5 W5	
<b>Primer naročila</b>									
539 679	SDE3	- D6	- D	- B	- WQ4	- 2N	- K	- W5	

Tabela za naročanje		Pogoji	Koda	Vnos kode
M Št. modula	<b>539 679</b>			
Senzorska funkcija	Tlačni senzor		<b>SDE3</b>	SDE3
Območje merjenja tlaka [bar]	0 ... -1		-V1	
	-1 ... +1		-B2	
	0 ... 2		-D2	
	0 ... 6		-D6	
	0 ... 10		-D10	
Tlačni vhod	1x relativen tlak		S	
	2x relativen tlak, neodvisen		D	
	1x diferenčni tlak		Z	
Prikaz	Vrednosti v bar		-B	
	Vrednosti v psi		-P	
	Vrednosti v kPa		-K	
	Vrednosti v colah Hg		-H	
	Vrednosti v colah vode		-W	
Montaža/pnevmatični priključek	s H letvijo, vtični priključek 4 mm		-HQ4	
	Pritrditev na steno, vtični priključek 4 mm		-WQ4	
	Vgradnja v prednjo ploščo, vtični priključek 4 mm		-FQ4	
Električni izhod	2 preklopna izhoda PNP		-2P	
	2 preklopna izhoda NPN		-2N	
Električni priključek	Vtič M8x1		-M8	
	Kabel, 2,5 m		-K	
O Priključni kabel (pribor)	Vtičnica ravna, 2,5 m		-G	
	Vtičnica kotna, 2,5 m		-W	
	Vtičnica ravna, 5 m		-G5	
	Vtičnica kotna, 5 m		-W5	

### Prenos kode za naročanje


539 679 SDE3 -   -   -   -   -

## Tlačni senzorji SDE3, z displejem

Pribor

**Adapterska plošča SXE3-W**  
za montažo na steno ali površino

Material:  
jeklo



### Podatki za naročanje

	Št. dela	Tip
Adapterska plošča <sup>1)</sup>	540 214	SXE3-W

1) Pri SDE3-...-W... vključena v obseg dobave

### Podatki za naročanje – vtičnica s kablom M8x1

Montaža	Prikluček	Izhod	Dolžina kabla [m]	Št. dela	Tip
		PNP NPN			

### Ravna vtičnica

	Objemna matica M8x1	4-polni	■	■	2,5 5	158 960 158 961	SIM-M8-4GD-2,5-PU SIM-M8-4GD-5-PU
--	---------------------	---------	---	---	----------	--------------------	--------------------------------------

### Vtičnica, zverižena

	Objemna matica M8x1	4-polni	■	■	2,5 5	158 962 158 963	SIM-M8-4WD-2,5-PU SIM-M8-4WD-5-PU
--	---------------------	---------	---	---	----------	--------------------	--------------------------------------