


Conjuntos axiales EAMM-A

FESTO



Conjuntos axiales EAMM-A

Código del producto

FESTO

		EAMM	—	A	—	D32	—
Tipo							
EAMM	Conjunto modular						
Disposición del motor							
A	Axial						
Conexión de la cinemática del eje							
D19	EGSL-35						
D32, D32A	DNCE-32; EGSL-45						
D32-35A	ERMB-20, EHMB-20						
D40, D40A	DNCE-40; EGSL-55, ERMB-25, EHMB-25						
D60, D60A	DNCE-63; EGSL-75, ERMB-32, EHMB-32						
D60, D60B	ESBF-63						
D80, D80B	ESBF-80						
D100, D100B	ESBF-100						
E20	DGE-18-...-SP, DMES-18						
E32	DGE-25-...-SP, DMES-25						
E48	DGE-40-...-SP, DMES-40						
E72	DGE-63-...-SP, DMES-63						
F28	DGEA-18						
F30	DGE-25-...-ZR						
F32	DGEA-25						
F37	DGE-25-...-ZR-RF						
F40	DGE-40-...-ZR, DGEA-40						
F47	DGE-40-...-ZR-RF						
F62	DGE-63-...-ZR						
F80	DGE-63-...-ZR-RF						
G13	DGE-8-...-ZR						
G16	DGE-12-...-ZR						
G19	DGE-18-...-ZR						
L27	EGC-50-...-TB						
L38	EGC-70-...-TB						
L48	EGC-80-...-TB						
L62	EGC-120-...-TB						
L95	EGC-185-...-TB						
M43	EGC-HD-125-...-TB						
M48	EGC-HD-160-...-TB						
M80	EGC-HD-220-...-TB						
N38	ELGA-TB-...-70						
N48	ELGA-TB-...-80						
N80	ELGA-TB-...-120						
P3-28D	EGSK-15						
P4-28B	EGSK-20/EGSP-20						
P5-28B	EGSK-26/EGSP-26						
P6-38A	EGSK-33						
P8-38A	EGSK-46, EGSP-33						
P10-38A	EGSP-46						
R27	ELGG-...-35, ELGR-...-35						
R38	ELGG-...-45, ELGR-...-45						
R48	ELGG-...-55, ELGR-...-55						
S38	EGC-70-...-BS, EGC-HD-125-...-BS						
S48	EGC-80-...-BS, EGC-HD-160-...-BS						
S62	EGC-120-...-BS, EGC-HD-220-...-BS						
S95	EGC-185-...-BS						

Conjuntos axiales EAMM-A

Código del producto

FESTO


		60P	—	
Conexión del motor				
40P	Servomotor EMME-AS-40			
60P	Servomotor EMME-AS-60			
80P	Servomotor EMME-AS-80			
40A	Servomotor EMMS-AS-40			
55A	Servomotor EMMS-AS-55			
70A	Servomotor EMMS-AS-70			
100A	Servomotor EMME-AS-100, EMMS-AS-100			
140A	Servomotor EMMS-AS-140			
190A	Servomotor EMMS-AS-190			
28A	Motor paso a paso EMMS-ST-28			
42A	Motor paso a paso EMMS-ST-42			
57A	Motor paso a paso EMMS-ST-57			
87A	Motor paso a paso EMMS-ST-87			
32B	Motor MTR-DCI-32-...-G7/G14			
42B	Motor MTR-DCI-42-...-G7			
42C	Motor MTR-DCI-42-...-G14			
52B	Motor MTR-DCI-52-...-G7			
52C	Motor MTR-DCI-52-...-G14			
62B	Motor MTR-DCI-62-...-G7/G14/G22			
40G	Reductor EMGA-40			
60G	Reductor EMGA-60-...-SAS/SST			
60H	Reductor EMGA-60-...-EAS			
80G	Reductor EMGA-80			
120G	Reductor EMGA-120			
160G	Reductor EMGA-160			
Ejecución especial				
S1	Grado de protección IP65			

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada DGE-ZR



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGE-8-...-ZR		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550921	EAMM-A-G13-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	550922	EAMM-A-G13-42A
DGE-12-...-ZR		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550923	EAMM-A-G16-40A
EMMS-AS-55-...	550925	EAMM-A-G16-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	550924	EAMM-A-G16-42A
DGE-18-...-ZR		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550926	EAMM-A-G19-40A
EMMS-AS-55-...	550927	EAMM-A-G19-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550928	EAMM-A-G19-57A
DGE-25-...-ZR		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	550929	EAMM-A-F30-55A
EMMS-AS-70-...	550932	EAMM-A-F30-70A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	550931	EAMM-A-F30-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550930	EAMM-A-F30-57A
EMMS-ST-87-...	550933	EAMM-A-F30-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	550931	EAMM-A-F30-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
DGE-25-...-ZR-RF		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	550942	EAMM-A-F37-55A
EMMS-AS-70-...	550945	EAMM-A-F37-70A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	550944	EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550943	EAMM-A-F37-57A
EMMS-ST-87-...	550946	EAMM-A-F37-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	550944	EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGE-40-...-ZR		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	550934	EAMM-A-F40-70A
EMME-AS-100-...	550937	EAMM-A-F40-100A
EMMS-AS-100-...	550937	EAMM-A-F40-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	550936	EAMM-A-F40-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
DGE-40-...-ZR-RF		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	550949	EAMM-A-F47-100A
EMMS-AS-100-...	550949	EAMM-A-F47-100A
EMMS-AS-140-...	550950	EAMM-A-F47-140A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-80-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	550948	EAMM-A-F47-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550947	EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada DGE-ZR




Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGE-63-...-ZR		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	550939	EAMM-A-F62-100A
EMMS-AS-100-...	550939	EAMM-A-F62-100A
EMMS-AS-140-...	550941	EAMM-A-F62-140A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-80-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	550940	EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550938	EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
DGE-63-...-ZR-RF		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	550952	EAMM-A-F80-100A
EMMS-AS-100-...	550952	EAMM-A-F80-100A
EMMS-AS-140-...	550954	EAMM-A-F80-140A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-80-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550951	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	550953	EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
EMMS-AS-140-...	550955	EAMM-A-F80-160G
EMGA-160-P-G...-SAS-140		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550951	EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por husillo DGE-SP



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGE-18		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550961	EAMM-A-E20-40A
EMMS-AS-55-...	550963	EAMM-A-E20-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	550962	EAMM-A-E20-42A
DGE-25		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550964	EAMM-A-E32-40A
EMMS-AS-55-...	550965	EAMM-A-E32-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550966	EAMM-A-E32-57A
DGE-40		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	550969	EAMM-A-E48-55A
EMMS-AS-70-...	550971	EAMM-A-E48-44A-70A
EMME-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
EMMS-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550970	EAMM-A-E48-57A
EMMS-ST-87-...	550972	EAMM-A-E48-87A


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGE-63		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	550975	EAMM-A-E72-70A
EMME-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
EMMS-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	550974	EAMM-A-E72-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	550977	EAMM-A-E72-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje de posicionamiento DMES



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DMES-18		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550961	EAMM-A-E20-40A
EMMS-AS-55-...	550963	EAMM-A-E20-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	550962	EAMM-A-E20-42A
Con unidad de motor		
MTR-DCI-32S-...	556991	EAMM-A-E20-32B
DMES-25		
Con servomotor		
EMMS-AS-40-...	550964	EAMM-A-E32-40A
EMMS-AS-55-...	550965	EAMM-A-E32-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550966	EAMM-A-E32-57A
Con unidad de motor		
MTR-DCI-42S-...G7	556992	EAMM-A-E32-42B
MTR-DCI-42S-...G14	556993	EAMM-A-E32-42C
DMES-40		
Con servomotor		
EMMS-AS-55A-...	550969	EAMM-A-E48-55A
EMMS-AS-70-...	557448	EAMM-A-E48-64A-70A
EMME-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
EMMS-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57A-...	550970	EAMM-A-E48-57A
EMMS-ST-87-...	550972	EAMM-A-E48-87A
Con unidad de motor		
MTR-DCI-52S-...G7	556994	EAMM-A-E48-52B
MTR-DCI-52S-...G14	556995	EAMM-A-E48-52C


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DMES-63		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	550975	EAMM-A-E72-70A
EMME-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
EMMS-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	550974	EAMM-A-E72-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	550977	EAMM-A-E72-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-62S-...	556996	EAMM-A-E72-62B

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con cilindro eléctrico DNCE



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DNCE-32		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1976465	EAMM-A-D32-40P
	2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 ¹⁾
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
	1322178	EAMM-A-D32A-40A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
	1322180	EAMM-A-D32A-55A-S1 ¹⁾
EMME-AS-60-...	1956054	EAMM-A-D32-60P
	2234020	EAMM-A-D32-60P-S1 ¹⁾
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
	1322179	EAMM-A-D32A-42A-S1 ¹⁾
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
	1322181	EAMM-A-D32A-57A-S1 ¹⁾
Con unidad de motor		
MTR-DCI-32S-... ²⁾	543149	EAMM-A-D32-32B
DNCE-40		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
	1322182	EAMM-A-D40A-55A-S1 ¹⁾
EMME-AS-60-...	1977000	EAMM-A-D40-60P
	2151519	EAMM-A-D40-60P-S1 ¹⁾
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
	1322185	EAMM-A-D40A-70A-S1 ¹⁾
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
	1322183	EAMM-A-D40A-57A-S1 ¹⁾
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A
	1322186	EAMM-A-D40A-87A-S1 ¹⁾
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-42-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SST-42		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-42S-...-G7 ²⁾	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14 ²⁾	543156	EAMM-A-D40-42C

Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DNCE-63		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
	1322187	EAMM-A-D60A-70A-S1 ¹⁾
EMME-AS-80-...	1977073	EAMM-A-D60-80P
	2218564	EAMM-A-D60-80P-S1 ¹⁾
EMME-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1322190	EAMM-A-D60A-100A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1322190	EAMM-A-D60A-100A-S1 ¹⁾
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
	1322188	EAMM-A-D60A-87A-S1 ¹⁾
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-52S-...-G7 ²⁾	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14 ²⁾	543164	EAMM-A-D60-52C

1) Con clase de protección IP65

2) Sólo en combinación con DNCE-...LS

⚠ Importante

El conjunto para el montaje axial (sin "S1" en el código del producto) de grado de protección IP40 puede


alcanzar el grado de protección IP65 con un conjunto de juntas EADS-F.
→ 50

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con cilindro eléctrico ESBF



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ESBF-63		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
	1679566	EAMM-A-D60B-70A-S1 ¹⁾
EMME-AS-80-...	1977073	EAMM-A-D60-80P
	2218564	EAMM-A-D60-80P-S1 ¹⁾
EMME-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1679518	EAMM-A-D60B-100A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1679518	EAMM-A-D60B-100A-S1 ¹⁾
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
	1322188	EAMM-A-D60-87A-S1 ¹⁾
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
ESBF-80		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A
	1600673	EAMM-A-D80B-100A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A
	1600673	EAMM-A-D80B-100A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-140-...	1588299	EAMM-A-D80-140A
	1600674	EAMM-A-D80B-140A-S1 ¹⁾
ESBF-100		
Con servomotor		
EMMS-AS-140-...	1588349	EAMM-A-D100-140A
	1600675	EAMM-A-D100B-140A-S1 ¹⁾

1) Con clase de protección IP65



Importante

El conjunto para el montaje axial (sin "S1" en el código del producto) de clase de protección IP40 puede alcanzar la clase IP65 con un conjunto de juntas EADS-F.


➔ 50

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada EGC-TB



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-50		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	557975	EAMM-A-L27-55A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	557974	EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	557974	EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	560678	EAMM-A-L27-57A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-42-...	557974	EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
EGC-70		
Con servomotor		
EMME-AS-60-...	2037246	EAMM-A-L38-60P
EMMS-AS-70-...	557979	EAMM-A-L38-70A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	557978	EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	557978	EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	560679	EAMM-A-L38-57A
EMMS-ST-87-...	560680	EAMM-A-L38-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	557978	EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EGC-80		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	557982	EAMM-A-L48-70A
EMME-AS-80-...	2042616	EAMM-A-L48-80P
EMMS-AS-100-...	557984	EAMM-A-L48-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	557983	EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	557983	EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	560683	EAMM-A-L48-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	557983	EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-120		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	557988	EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-100-...	557988	EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-140-...	557990	EAMM-A-L62-140A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
EGC-185		
Con servomotor		
EMMS-AS-140-...	557994	EAMM-A-L95-140A
EMMS-AS-190-...	1378474	EAMM-A-L95-190A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-100-...	557995	EAMM-A-L95-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	557995	EAMM-A-L95-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	557995	EAMM-A-L95-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por husillo EGC-BS



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-70		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	2219044	EAMM-A-S38-40P
EMMS-AS-40-...	558162	EAMM-A-S38-40A
EMMS-AS-55-...	558163	EAMM-A-S38-55A
EMME-AS-60-...	2219110	EAMM-A-S38-60P
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	560685	EAMM-A-S38-42A
EMMS-ST-57-...	560686	EAMM-A-S38-57A
EGC-80		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	558164	EAMM-A-S48-55A
EMME-AS-60-...	2220560	EAMM-A-S48-60P
EMMS-AS-70-...	558165	EAMM-A-S48-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	560687	EAMM-A-S48-57A
EMMS-ST-87-...	560688	EAMM-A-S48-87A


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-120		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	558166	EAMM-A-S62-70A
EMME-AS-80-...	2222582	EAMM-A-S62-80P
EMME-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-140-...	558168	EAMM-A-S62-140A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	560689	EAMM-A-S62-87A
EGC-185		
Con servomotor		
EMME-AS-100-...	558169	EAMM-A-S95-100A
EMMS-AS-100-...	558169	EAMM-A-S95-100A
EMMS-AS-140-...	558170	EAMM-A-S95-140A

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada ELGA-TB



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGA-TB-...-70		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	1202331	EAMM-A-N38-70A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
ELGA-TB-...-80		
Con servomotor		
EMMS-AS-100-...	1201894	EAMM-A-N48-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGA-TB-...-120		
Con servomotor		
EMMS-AS-140-...	1201691	EAMM-A-N80-140A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	2372096	EAMM-A-N80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	2372096	EAMM-A-N80-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	2372096	EAMM-A-N80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	2372096	EAMM-A-N80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMME-AS-100-...	1201695	EAMM-A-N80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1201695	EAMM-A-N80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	1201695	EAMM-A-N80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	2372096	EAMM-A-N80-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO


Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada EGC-HD-TB



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-HD-125		
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	1190076	EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	1190076	EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	1190076	EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
EGC-HD-160		
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		

Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-HD-160		
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-100-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		
EGC-HD-220		
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-100-...	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-140-...	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por husillo EGC-HD-BS



Motor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-HD-125		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	2219044	EAMM-A-S38-40P
EMMS-AS-40-...	558162	EAMM-A-S38-40A
EMMS-AS-55-...	558163	EAMM-A-S38-55A
EMME-AS-60-...	2219110	EAMM-A-S38-60P
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	560685	EAMM-A-S38-42A
EMMS-ST-57-...	560686	EAMM-A-S38-57A
EGC-HD-160		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	558164	EAMM-A-S48-55A
EMME-AS-60-...	2220560	EAMM-A-S48-60P
EMMS-AS-70-...	558165	EAMM-A-S48-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	560687	EAMM-A-S48-57A
EMMS-ST-87-...	560688	EAMM-A-S48-87A


Motor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGC-HD-220		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	558166	EAMM-A-S62-70A
EMME-AS-80-...	2222582	EAMM-A-S62-80P
EMME-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-140-...	558168	EAMM-A-S62-140A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	560689	EAMM-A-S62-87A

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con minicarro EGSL



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGSL-35		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1981953	EAMM-A-D19-40P
EMMS-AS-40-...	1199152	EAMM-A-D19-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-28-...	1081659	EAMM-A-D19-28A
EMMS-ST-42-...	1087642	EAMM-A-D19-42A
EGSL-45		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1976465	EAMM-A-D32-40P
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
EMME-AS-60-...	1956054	EAMM-A-D32-60P
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
EGSL-55		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMME-AS-60-...	1977000	EAMM-A-D40-60P
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-42-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGSL-75		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMME-AS-80-...	1977073	EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMME-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-EAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones de eje y motor admisibles con carro eléctrico EGSK, EGSP



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGSK-15		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1982886	EAMM-A-P3-28D-40P
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-28-...	1703478	EAMM-A-P3-28D-28A
EGSK-20/EGSP-20		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1983071	EAMM-A-P4-28B-40P
EMMS-AS-40-...	562637	EAMM-A-P4-28B-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-28-...	1731466	EAMM-A-P4-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562636	EAMM-A-P4-28B-42A
EGSK-26/EGSP-26		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1983122	EAMM-A-P5-28B-40P
EMMS-AS-40-...	562641	EAMM-A-P5-28B-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-28-...	1731474	EAMM-A-P5-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562640	EAMM-A-P5-28B-42A
EGSK-33		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1983450	EAMM-A-P6-38A-40P
EMMS-AS-40-...	562646	EAMM-A-P6-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562647	EAMM-A-P6-38A-55A
EMME-AS-60-...	2264375	EAMM-A-P6-38A-60P
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	562644	EAMM-A-P6-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562645	EAMM-A-P6-38A-57A


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EGSK-46/EGSP-33		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	1986292	EAMM-A-P8-38A-40P
EMMS-AS-40-...	562652	EAMM-A-P8-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562653	EAMM-A-P8-38A-55A
EMME-AS-60-...	1987308	EAMM-A-P8-38A-60P
EMMS-AS-70-...	564996	EAMM-A-P8-38A-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	562650	EAMM-A-P8-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562651	EAMM-A-P8-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564998	EAMM-A-P8-38A-87A
EGSP-46		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	562659	EAMM-A-P10-38A-55A
EMME-AS-60-...	2036017	EAMM-A-P10-38A-60P
EMMS-AS-70-...	564997	EAMM-A-P10-38A-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	562658	EAMM-A-P10-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564999	EAMM-A-P10-38A-87A

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje en voladizo DGEA



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGEA-18		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	550956	EAMM-A-F28-57A
EMMS-ST-87-...	550958	EAMM-A-F28-87A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	550957	EAMM-A-F28-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	550957	EAMM-A-F28-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	550957	EAMM-A-F28-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
DGEA-25		
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	550959	EAMM-A-F32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	550959	EAMM-A-F32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	550960	EAMM-A-F32-87A


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
DGEA-40		
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-70-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMME-AS-80-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80		
EMME-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EMMS-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-87-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO


Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada ELGG



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGG-35		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	1133403	EAMM-A-R27-57A
ELGG-45		
Con servomotor		
EMME-AS-60-...	2224996	EAMM-A-R38-60P
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	1133404	EAMM-A-R38-87A

Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGG-55		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMME-AS-80-...	2225090	EAMM-A-R48-80P
EMME-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
EMMS-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	1133405	EAMM-A-R48-87A

Combinaciones admisibles de eje y motor con eje accionado por correa dentada ELGR



Motor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGR-35		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	1133403	EAMM-A-R27-57A
ELGR-45		
Con servomotor		
EMME-AS-60-...	2224996	EAMM-A-R38-60P
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	1133404	EAMM-A-R38-87A


Motor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ELGR-55		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMME-AS-80-...	2225090	EAMM-A-R48-80P
EMME-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
EMMS-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	1133405	EAMM-A-R48-87A

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones de eje y motor admisibles con módulo giratorio ERM



Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ERMB-20		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
Con unidad de motor		
MTR-DCI-32S-...	543149	EAMM-A-D32-32B
ERMB-25		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMME-AS-60-...	1977000	EAMM-A-D40-60P
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-42-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SST-42		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-42S-...-G7	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14	543156	EAMM-A-D40-42C


Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
ERMB-32		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMME-AS-80-...	1977073	EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-52S-...-G7	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14	543164	EAMM-A-D60-52C

Conjuntos axiales EAMM-A

Cuadro general de los productos

FESTO

Combinaciones admisibles de eje y motor con módulo giratorio y lineal EHMB



Para movimiento rotativo		
Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EHMB-20		
Con servomotor		
EMME-AS-40-...	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
Con unidad de motor		
MTR-DCI-32S-...	543149	EAMM-A-D32-32B
EHMB-25		
Con servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMME-AS-60-...	1977000	EAMM-A-D40-60P
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
Con servomotor y reductor		
EMME-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-42-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-42S-...-G7	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14	543156	EAMM-A-D40-42C

Para movimiento rotativo		
Motor/Reductor	Conjunto axial	
Tipo	Nº art.	Tipo
EHMB-32		
Con servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMME-AS-80-...	1977073	EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
Con servomotor y reductor		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
Con motor paso a paso		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
Con motor paso a paso y reductor		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
Con unidad de motor		
MTR-DCI-52S-...-G7	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14	543164	EAMM-A-D60-52C

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Material:

Caja de acoplamiento, bujes del
acoplamiento, brida de motor:

Aluminio

Tornillos: Acero cincado



Especificaciones técnicas generales						
Tipo	Para eje	Par de giro transmisible [Nm]	Momento de inercia de la masa [kgmm ²]	Velocidad máx. [rpm]	Peso [g]	→ Página
EAMM-A-D19-28A	EGSL	1,1	0,28	10 000	80	32
EAMM-A-D19-40A	EGSL	1,1	0,28	10 000	110	
EAMM-A-D19-42A	EGSL	1,1	0,28	10 000	130	
EAMM-A-D19-40P	EGSL	1,1	0,28	10 000	110	
EAMM-A-D32-32B	DNCE, EHMB, ERMB	1,1	0,28	10 000	150	
EAMM-A-D32-40A	DNCE, EGSL	1,1	0,28	10 000	130	
EAMM-A-D32-40P	DNCE, EGSL	1,1	0,28	10 000	160	
EAMM-A-D32-35A-40A	EHMB, ERMB	4	5,87	8 000	220	
EAMM-A-D32-35A-40P	EHMB, ERMB	4	5,87	8 000	160	
EAMM-A-D32-42A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	0,8	0,3	10 000	140	
EAMM-A-D32-55A	DNCE, EGSL, EHMB	4	5,87	8 000	260	
EAMM-A-D32-57A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	4	5,87	8 000	270	
EAMM-A-D32-60P	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	4	5,87	8 000	410	
EAMM-A-D40-40G	DNCE, EHMB, ERMB, EGSL	8	5,87	8 000	350	
EAMM-A-D40-42B	DNCE, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	340	
EAMM-A-D40-42C	DNCE, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	370	
EAMM-A-D40-55A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	350	
EAMM-A-D40-57A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	6	5,87	8 000	350	
EAMM-A-D40-60P	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	430	
EAMM-A-D40-70A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	410	
EAMM-A-D40-87A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8 000	530	
EAMM-A-D60-52B	DNCE, EHMB, ERMB	14	34,8	6 000	930	
EAMM-A-D60-52C	DNCE, EHMB, ERMB	14	34,8	6 000	1 020	
EAMM-A-D60-60G	DNCE, EHMB, ERMB, ESBF, EGSL	12	34,8	6 000	830	
EAMM-A-D60-70A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6 000	750	
EAMM-A-D60-80P	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6 000	1040	
EAMM-A-D60-87A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6 000	890	
EAMM-A-D60-100A	DNCE, EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6 000	1 170	
EAMM-A-D80-100A	ESBF	60	128	5 500	2 030	
EAMM-A-D80-140A	ESBF	60	128	5 500	2 920	
EAMM-A-D100-140A	ESBF	143	280	4 500	3 460	

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Especificaciones técnicas generales						
Tipo	Para eje	Par de giro transmissible [Nm]	Momento de inercia de la masa [kgmm ²]	Velocidad máx. [rpm]	Peso [g]	→ Página
EAMM-A-E20-32B	DMES	1,5	0,23	10 000	100	30
EAMM-A-E20-40A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	80	
EAMM-A-E20-42A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	100	
EAMM-A-E20-55A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	140	
EAMM-A-E32-40A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	250	
EAMM-A-E32-42B	DMES	6,5	5,87	8 000	340	
EAMM-A-E32-42C	DMES	6,5	5,87	8 000	380	
EAMM-A-E32-55A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	280	
EAMM-A-E32-57A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	290	
EAMM-A-E48-52B	DMES	17	34,8	6 000	1120	
EAMM-A-E48-52C	DMES	17	34,8	6 000	1210	
EAMM-A-E48-55A	DGE-SP	8,5	6,1	8 000	530	
EAMM-A-E48-57A	DGE-SP	7,5	6,1	8 000	540	
EAMM-A-E48-44A-70A	DGE-SP	9,2	6,1	8 000	600	
EAMM-A-E48-64A-70A	DMES	17	42,3	6 500	790	
EAMM-A-E48-87A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	1 500	
EAMM-A-E48-100A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	1 280	
EAMM-A-E48-40G	DGE-SP	8,8	6,1	8 000	550	
EAMM-A-E72-62B	DMES	17	35,5	6 000	2 800	
EAMM-A-E72-70A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	2 370	
EAMM-A-E72-87A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 040	
EAMM-A-E72-100A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 240	
EAMM-A-E72-60G	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 190	
EAMM-A-E72-80G	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 190	
EAMM-A-F28-57A	DGEA	7,5	6,1	8 000	280	49
EAMM-A-F28-60G	DGEA	8,2	6,1	8 000	350	
EAMM-A-F28-87A	DGEA	8,2	6,1	8 000	450	
EAMM-A-F30-55A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	270	26
EAMM-A-F30-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8 000	280	
EAMM-A-F30-60G	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	410	
EAMM-A-F30-70A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	330	
EAMM-A-F30-87A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	440	
EAMM-A-F32-60G	DGEA	17	42,3	6 500	920	49
EAMM-A-F32-87A	DGEA	17	42,3	6 500	770	
EAMM-A-F37-55A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	270	26
EAMM-A-F37-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8 000	270	
EAMM-A-F37-70A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	330	
EAMM-A-F37-87A	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	480	
EAMM-A-F37-60G	DGE-ZR	8,2	6,1	8 000	350	
EAMM-A-F40-70A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	640	
EAMM-A-F40-80G	DGE-ZR, DGEA	17	42,3	6 500	890	49

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Especificaciones técnicas generales						
Tipo	Para eje	Par de giro transmisible [Nm]	Momento de inercia de la masa [kgmm ²]	Velocidad máx. [rpm]	Peso [g]	→ Página
EAMM-A-F40-87A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	790	26
EAMM-A-F40-100A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	940	
EAMM-A-F40-80G	DGE-ZR	17	42,3	6 500	890	
EAMM-A-F47-87A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	780	
EAMM-A-F47-100A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 010	
EAMM-A-F47-140A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 930	
EAMM-A-F47-80G	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 000	
EAMM-A-F62-100A	DGE-ZR	85	417	4 500	2 540	
EAMM-A-F62-140A	DGE-ZR	92	417	4 500	2 780	
EAMM-A-F62-80G	DGE-ZR	85	417	4 500	2 760	
EAMM-A-F62-120G	DGE-ZR	92	417	4 500	2 480	
EAMM-A-F80-100A	DGE-ZR	85	417	4 500	2 560	
EAMM-A-F80-140A	DGE-ZR	92	417	4 500	2 640	
EAMM-A-F80-80G	DGE-ZR	85	417	4 500	2 810	
EAMM-A-F80-120G	DGE-ZR	92	417	4 500	2 730	
EAMM-A-F80-160G	DGE-ZR	92	417	4 500	5 240	
EAMM-A-G13-40A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	80	
EAMM-A-G13-42A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	90	
EAMM-A-G16-40A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	80	
EAMM-A-G16-42A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	120	
EAMM-A-G16-55A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	140	
EAMM-A-G19-40A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	160	38
EAMM-A-G19-55A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	190	
EAMM-A-G19-57A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	200	
EAMM-A-L27-55A	EGC-TB	2	0,445	10 000	220	
EAMM-A-L27-57A	EGC-TB	1,6	0,355	10 000	180	
EAMM-A-L27-40G	EGC-TB	2	0,445	10 000	180	
EAMM-A-L38-57A	EGC-TB	3,6	3,2	8 000	220	
EAMM-A-L38-60G	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	350	
EAMM-A-L38-60P	EGC-TB	4,4	3,3	8 000	300	
EAMM-A-L38-70A	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	290	
EAMM-A-L38-87A	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	480	
EAMM-A-L48-70A	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	350	
EAMM-A-L48-80P	EGC-TB	17	39	6 000	660	
EAMM-A-L48-87A	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	590	
EAMM-A-L48-100A	EGC-TB	17	39	6 000	990	
EAMM-A-L48-60G	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	490	
EAMM-A-L62-100A	EGC-TB	47	147	5 500	1 610	
EAMM-A-L62-140A	EGC-TB	47	147	5 500	2 420	
EAMM-A-L62-80G	EGC-TB	47	147	5 500	1 620	
EAMM-A-L95-140A	EGC-TB	143	374	4 500	3 710	
EAMM-A-L95-190A	EGC-TB	192	374	4 500	5 280	
EAMM-A-L95-120G	EGC-TB	150	374	4 500	3 660	

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Especificaciones técnicas generales						
Tipo	Para eje	Par de giro transmisible [Nm]	Momento de inercia de la masa [kgmm ²]	Velocidad máx. [rpm]	Peso [g]	→ Página
EAMM-A-M43-60G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8 000	340	43
EAMM-A-M48-80G	EGC-HD-TB	21	39	6 000	870	
EAMM-A-M80-120G	EGC-HD-TB	75	147	5 500	1370	
EAMM-A-N38-70A	ELGA	12,5	14,5	8 000	430	42
EAMM-A-N38-60G	ELGA	12,5	14,5	8 000	470	
EAMM-A-N48-100A	ELGA	17	39	6 000	1 070	
EAMM-A-N48-80G	ELGA	17	39	6 000	1 080	
EAMM-A-N80-80G	ELGA	60	147	5 500	1290	
EAMM-A-N80-120G	ELGA	60	147	5 500	1 990	
EAMM-A-N80-140A	ELGA	60	147	5 500	2 070	
EAMM-A-S38-40A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	370	40, 44
EAMM-A-S38-40P	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	380	
EAMM-A-S38-42A	EGC-BS, EGC-HD-BS	3,5	5,87	8 000	410	
EAMM-A-S38-55A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	400	
EAMM-A-S38-57A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	400	
EAMM-A-S38-60P	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	530	
EAMM-A-S48-55A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	590	
EAMM-A-S48-57A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	580	
EAMM-A-S48-60P	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	580	
EAMM-A-S48-70A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	610	
EAMM-A-S48-87A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	760	
EAMM-A-S62-70A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	45,5	6 000	1 950	
EAMM-A-S62-80P	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	34,8	6 000	1 890	
EAMM-A-S62-87A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	45,5	6 000	2 070	
EAMM-A-S62-100A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	34,8	6 000	2 050	
EAMM-A-S62-140A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	34,8	6 000	2 870	
EAMM-A-S95-100A	EGC-BS	60	128	5 500	4 910	
EAMM-A-S95-140A	EGC-BS	60	128	5 500	5 500	

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Especificaciones técnicas generales						
Tipo	Para eje	Par de giro transmisible [Nm]	Momento de inercia de la masa [kgmm ²]	Velocidad máx. [rpm]	Peso [g]	→ Página
EAMM-A-P3-28D-28A	EGSK	0,2	0,28	10 000	30	46
EAMM-A-P3-28D-40P	EGSK	0,2	0,28	10 000	60	
EAMM-A-P4-28B-28A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	40	
EAMM-A-P4-28B-40A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	50	
EAMM-A-P4-28B-40P	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	50	
EAMM-A-P4-28B-42A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	60	
EAMM-A-P5-28B-28A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	40	
EAMM-A-P5-28B-40A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	50	
EAMM-A-P5-28B-40P	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	50	
EAMM-A-P5-28B-42A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	60	
EAMM-A-P6-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	100	
EAMM-A-P6-38A-40P	EGSK	6,5	5,87	8 000	110	
EAMM-A-P6-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,87	8 000	160	
EAMM-A-P6-38A-55A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P6-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P6-38A-60P	EGSK	6,5	5,87	8 000	210	
EAMM-A-P8-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	100	
EAMM-A-P8-38A-40P	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	110	
EAMM-A-P8-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,87	8 000	160	
EAMM-A-P8-38A-55A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P8-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P8-38A-60P	EGSK, EGSK	12,5	5,87	8 000	210	
EAMM-A-P8-38A-70A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	200	
EAMM-A-P8-38A-87A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	380	
EAMM-A-P10-38A-55A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P10-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,87	8 000	130	
EAMM-A-P10-38A-60P	EGSP	12,5	5,87	8 000	210	
EAMM-A-P10-38A-70A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	200	
EAMM-A-P10-38A-87A	EGSK, EGSP	12,5	5,87	8 000	380	
EAMM-A-R27-55A	ELGG, ELGR	2	0,445	10 000	170	48
EAMM-A-R27-57A	ELGG, ELGR	1,6	0,355	10 000	170	
EAMM-A-R38-57A	ELGG, ELGR	3,6	3,2	8 000	280	
EAMM-A-R38-60P	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8 000	350	
EAMM-A-R38-70A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8 000	350	
EAMM-A-R38-87A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8 000	530	
EAMM-A-R48-70A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8 000	450	
EAMM-A-R48-80P	ELGG, ELGR	17	39	6 000	710	
EAMM-A-R48-87A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8 000	590	
EAMM-A-R48-100A	ELGG, ELGR	17	39	6 000	970	

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25 ... +60
Clase de protección ¹⁾		
EAMM-A-...		IP40
EAMM-A-...-S1		IP65
Humedad relativa	[%]	0 ... 95
Clase de resistencia a la corrosión ²⁾		1
Nota sobre el material		Conformidad con RoHS

1) Únicamente en combinación con el motor y el eje montados

2) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070: componentes poco expuestos a corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos


FESTO

Dimensiones y referencias


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

DGE-ZR-...

EAMM-A-G-...



EAMM-A-F-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje accionado por correa dentada
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-F30-55A	45	45	51,4
EAMM-A-F30-57A			52,7
EAMM-A-F30-70A			54,2
EAMM-A-F30-87A			56,2
EAMM-A-F30-60G			60,7
EAMM-A-F37-55A	45	45	51,4
EAMM-A-F37-57A			52,7
EAMM-A-F37-70A			54,2
EAMM-A-F37-87A			56,2
EAMM-A-F37-60G			60,7
EAMM-A-F40-70A	65	60	81,2
EAMM-A-F40-87A			82,7
EAMM-A-F40-100A			86,2
EAMM-A-F40-80G			89,4
EAMM-A-F47-87A	65	60	82,7
EAMM-A-F47-100A			86,2
EAMM-A-F47-140A			95,2
EAMM-A-F47-80G			89,4

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos




FESTO

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-F62-100A	100	100	116,2
EAMM-A-F62-140A			111,2
EAMM-A-F62-80G			119,2
EAMM-A-F62-120G			119,2
EAMM-A-F80-100A	100	100	116,2
EAMM-A-F80-140A			111,2
EAMM-A-F80-80G			119,2
EAMM-A-F80-120G			119,2
EAMM-A-F80-160G			151,2
EAMM-A-G13-40A	22	29	33,9
EAMM-A-G13-42A		31	42,2
EAMM-A-G16-40A			34,9
EAMM-A-G16-42A			42,4
EAMM-A-G16-55A			37,7
EAMM-A-G19-40A	31	44,5	38,5
EAMM-A-G19-55A			39,7
EAMM-A-G19-57A			41

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos




FESTO

Componentes			
Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
			
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
550929 EAMM-A-F30-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	124628 EAMK-A-F30-44A
550930 EAMM-A-F30-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	124628 EAMK-A-F30-44A
550932 EAMM-A-F30-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550933 EAMM-A-F30-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550942 EAMM-A-F37-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550943 EAMM-A-F37-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550945 EAMM-A-F37-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550946 EAMM-A-F37-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550934 EAMM-A-F40-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550936 EAMM-A-F40-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550937 EAMM-A-F40-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	124629 EAMK-A-F40-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A
550948 EAMM-A-F47-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	534395 EAMK-A-F47-64A
550949 EAMM-A-F47-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	534395 EAMK-A-F47-64A
550950 EAMM-A-F47-140A	550988 EAMF-A-64A-140A	176033 EAMC-40-66-15-24	534395 EAMK-A-F47-64A
550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes			
Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
			
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
550939 EAMM-A-F62-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550941 EAMM-A-F62-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550952 EAMM-A-F80-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550954 EAMM-A-F80-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550955 EAMM-A-F80-160G	550992 EAMF-A-118A-160G	551001 EAMC-65-90-25-40	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550921 EAMM-A-G13-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-15-22-4-6	171186 EAMK-A-G13-28A
550922 EAMM-A-G13-42A	530080 EAMF-A-28A-42A	530084 EAMC-15-22-4-5	171186 EAMK-A-G13-28A
550923 EAMM-A-G16-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-15-22-4-6	171185 EAMK-A-G16-30A
550924 EAMM-A-G16-42A	530079 EAMF-A-30A-42A	530084 EAMC-15-22-4-5	171185 EAMK-A-G16-30A
550925 EAMM-A-G16-55A	534807 EAMF-A-30A-55A	184262 EAMC-15-22-4-9	171185 EAMK-A-G16-30A
550926 EAMM-A-G19-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	184265 EAMC-19-24-6-6	170375 EAMK-A-G19-44B
550927 EAMM-A-G19-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	184263 EAMC-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B
550928 EAMM-A-G19-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530086 EAMC-19-24-6-6.35	170375 EAMK-A-G19-44B

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


DGE-SP-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje de accionamiento por husillo
- 3 Motor

DMES-...



Disposición de los componentes



- 1 Conjunto axial
- 2 Eje de posicionamiento
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	H2	H3	L1
EAMM-A-E20-32B	33,6	41	21,6	0	27
EAMM-A-E20-40A	33,5	31,5	15,75	0	27,5
EAMM-A-E20-42A	33,5	31,5	15,75	0	35,7
EAMM-A-E20-55A	33,5	31,5	15,75	0	29,5
EAMM-A-E32-40A	45	45	26,5	4	52,5
EAMM-A-E32-42B	44,8	54,4	26,4	4	88
EAMM-A-E32-42C	44,8	54,4	26,4	4	101
EAMM-A-E32-55A	45	45	26,5	4	53,7
EAMM-A-E32-57A	45	45	26,5	4	55
EAMM-A-E48-52B	63,8	76,4	36,9	5	121
EAMM-A-E48-52C	63,8	76,4	36,9	5	135
EAMM-A-E48-55A	64	64	37	5	57,2
EAMM-A-E48-57A	64	64	37	5	58,5
EAMM-A-E48-44A-70A	64	64	37	5	60
EAMM-A-E48-64A-70A	65	64	37	5	86,2
EAMM-A-E48-87A	65	64	37	5	87,7
EAMM-A-E48-100A	65	64	37	5	91,2
EAMM-A-E48-40G	64	64	37	5	63,5
EAMM-A-E72-62B	105,1	127,3	60,8	8	150
EAMM-A-E72-70A	105,6	114,8	60,8	8	98,7
EAMM-A-E72-87A	105,6	114,8	60,8	8	100,2
EAMM-A-E72-100A	105,6	114,8	60,8	8	103,7
EAMM-A-E72-60G	105,6	114,8	60,8	8	106,9
EAMM-A-E72-80G	105,6	114,8	60,8	8	106,9

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes			
Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
			
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
556991 EAMM-A-E20-32B	–	533707 EAMC-15-20-5-6	533703 EAMK-A-E20-32B
550961 EAMM-A-E20-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	540751 EAMC-15-22-5-6	170374 EAMK-A-E20-28B
550962 EAMM-A-E20-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	530085 EAMC-15-22-5-5	170374 EAMK-A-E20-28B
550963 EAMM-A-E20-55A	529946 EAMF-A-28A/B-55A	529953 EAMC-15-22-5-9	170374 EAMK-A-E20-28B
550964 EAMM-A-E32-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	123040 EAMC-30-35-6-6	124631 EAMK-A-E32-44A
556992 EAMM-A-E32-42B	–	533708 EAMC-30-32-6-8	533704 EAMK-A-E32-42B
556993 EAMM-A-E32-42C	–	533708 EAMC-30-32-6-8	538578 EAMK-A-E32-42C
550965 EAMM-A-E32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	530941 EAMC-30-35-6-9	124631 EAMK-A-E32-44A
550966 EAMM-A-E32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530087 EAMC-30-35-6-6.35	124631 EAMK-A-E32-44A
556994 EAMM-A-E48-52B	–	533709 EAMC-42-50-12-12	533705 EAMK-A-E48-52B
556995 EAMM-A-E48-52C	–	533709 EAMC-42-50-12-12	538579 EAMK-A-E48-52C
550969 EAMM-A-E48-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	550996 EAMC-30-35-9-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550970 EAMM-A-E48-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	550995 EAMC-30-35-6.35-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550971 EAMM-A-E48-44A-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123051 EAMC-30-35-11-12	124632 EAMK-A-E48-44A
557448 EAMM-A-E48-64A-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	525864 EAMC-40-66-11-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550972 EAMM-A-E48-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	525864 EAMC-40-66-11-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550973 EAMM-A-E48-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	529952 EAMC-40-66-12-19	529940 EAMK-A-E48-64A
550968 EAMM-A-E48-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	552640 EAMC-30-35-10-12	124632 EAMK-A-E48-44A
556996 EAMM-A-E72-62B	–	533710 EAMC-42-50-14-20	533706 EAMK-A-E72-62B
550975 EAMM-A-E72-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550977 EAMM-A-E72-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550978 EAMM-A-E72-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123847 EAMC-40-66-19-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550974 EAMM-A-E72-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550976 EAMM-A-E72-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123849 EAMC-40-66-20-20	529941 EAMK-A-E72-64A

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


EGSL-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Minicarro
- 3 Motor


DNCE-... con clase de protección IP40



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Cilindro eléctrico
- 3 Motor


ESBF-... con clase de protección IP40



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Cilindro eléctrico
- 3 Motor


ERMB-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Módulo de giro
- 3 Motor

EHMB-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Módulo giratorio y lineal
- 3 Motor

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos




FESTO

Tipo	B1	L1
EAMM-A-D19-28A	31	46,2
EAMM-A-D19-40A	40	42,7
EAMM-A-D19-40P	39,7	45,7
EAMM-A-D19-42A	42	50
EAMM-A-D32-32B	45	43
EAMM-A-D32-35A-40A	40	46
EAMM-A-D32-35A-40P	39,7	49,5
EAMM-A-D32-40A	45	39,8
EAMM-A-D32-40P		44
EAMM-A-D32-42A		48
EAMM-A-D32-55A		49,2
EAMM-A-D32-57A		50,5
EAMM-A-D32-60P		59,7
EAMM-A-D40-40G	53,5	55,5
EAMM-A-D40-42B		88
EAMM-A-D40-42C		101
EAMM-A-D40-55A		49,2
EAMM-A-D40-57A		50,5
EAMM-A-D40-60P		59,7
EAMM-A-D40-70A		52
EAMM-A-D40-87A		54
EAMM-A-D60-52B	74	112
EAMM-A-D60-52C		126
EAMM-A-D60-60G		71,4
EAMM-A-D60-70A		63,2
EAMM-A-D60-80P		74,7
EAMM-A-D60-87A		64,7
EAMM-A-D60-100A		78,2
EAMM-A-D80-100A	97,2	92
EAMM-A-D80-140A		102
EAMM-A-D100-140A	109	109,5

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos



FESTO

Componentes			
Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
			
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D
1981953 EAMM-A-D19-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	562677 EAMC-16-20-5-8	1087585 EAMK-A-D19-28D
1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
543149 EAMM-A-D32-32B	–	543420 EAMC-16-20-6-6	552156 EAMK-A-D32-32B
560281 EAMM-A-D32-35A-40A	–	558312 EAMC-30-32-6-6	560280 EAMK-A-D32-35-40A
2207441 EAMM-A-D32-35A-40P	–	533708 EAMC-30-32-6-8	2207509 EAMK-A-D32-35A-40P
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B
1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B
543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C
550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C
1956054 EAMM-A-D32-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes			
Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
			
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543155 EAMM-A-D40-42B	–	543422 EAMC-30-32-8-8	522158 EAMK-A-D40-42B
543156 EAMM-A-D40-42C	–	543422 EAMC-30-32-8-8	522159 EAMK-A-D40-42C
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1977000 EAMM-A-D40-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543163 EAMM-A-D60-52B	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552161 EAMK-A-D60-52B
543164 EAMM-A-D60-52C	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552162 EAMK-A-D60-52C
560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588299 EAMM-A-D80-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588349 EAMM-A-D100-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

DNCE-... con clase de protección IP65



ESBF-... con clase de protección IP65







Tipo	B1	L1
EAMM-A-D32A-40A-S1	45	41,3
EAMM-A-D32A-42A-S1		49,5
EAMM-A-D32A-55A-S1		50,7
EAMM-A-D32A-57A-S1		52
EAMM-A-D40A-55A-S1	53,5	50,7
EAMM-A-D40A-57A-S1		52
EAMM-A-D40A-70A-S1		53,5
EAMM-A-D40A-87A-S1		55,5
EAMM-A-D60-80P-S1	74	75,7
EAMM-A-D60A-70A-S1		65
EAMM-A-D60A-87A-S1		66,5
EAMM-A-D60A-100A-S1		80
EAMM-A-D60B-70A-S1		65
EAMM-A-D60B-100A-S1		80
EAMM-A-D80B-100A-S1	97,2	93,5
EAMM-A-D80B-140A-S1		103,5
EAMM-A-D100B-140A-S1	109	111

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Conjunto de juntas
				
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
2207372 EAMM-A-D32-40P-S1	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	2207219 EADS-F-D32-40P
1322178 EAMM-A-D32A-40A-S1	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561526 EADS-F-D32A-40A
1322179 EAMM-A-D32A-42A-S1	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561527 EADS-F-D32A-42A
1322180 EAMM-A-D32A-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561528 EADS-F-D32A-55A
1322181 EAMM-A-D32A-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561529 EADS-F-D32A-57A
1322182 EAMM-A-D40A-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561530 EADS-F-D40A-55A
1322183 EAMM-A-D40A-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561531 EADS-F-D40A-57A
1322185 EAMM-A-D40A-70A-S1	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561532 EADS-F-D40A-70A
1322186 EAMM-A-D40A-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561533 EADS-F-D40A-87A
2218564 EAMM-A-D60-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2218523 EADS-F-D60-80P
1322187 EAMM-A-D60A-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561534 EADS-F-D60A-70A
1322188 EAMM-A-D60A-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561536 EADS-F-D60A-87A
1322190 EAMM-A-D60A-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	1561537 EADS-F-D60A-100A
1679566 EAMM-A-D60B-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1679570 EADS-F-D60B-70A
1679518 EAMM-A-D60B-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	1679522 EADS-F-D60B-100A
1600673 EAMM-A-D80B-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593617 EADS-F-D80B-100A
1600674 EAMM-A-D80B-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593671 EADS-F-D80B-140A
1600675 EAMM-A-D100B-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	1593991 EADS-F-D100B-140A

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

EGC-TB-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje accionado por correa dentada
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-L27-55A	-	-	23,1
EAMM-A-L27-57A			23,1
EAMM-A-L27-40G			28,7
EAMM-A-L38-57A	57,5	50,3	26,7
EAMM-A-L38-60G			41,7
EAMM-A-L38-60P			36,7
EAMM-A-L38-70A			29,5
EAMM-A-L38-87A			33,7
EAMM-A-L48-70A	65	61	40,2
EAMM-A-L48-80P			54
EAMM-A-L48-87A			44
EAMM-A-L48-100A			59
EAMM-A-L48-60G			52,5
EAMM-A-L62-100A	100	90,5	62,5
EAMM-A-L62-140A			72,5
EAMM-A-L62-80G			62,5
EAMM-A-L95-140A	140	142,5	76
EAMM-A-L95-190A			86
EAMM-A-L95-120G			81


Componentes

Conjunto axial	compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo
557975 EAMM-A-L27-55A	558016 EAMF-A-L27-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	-	-
560678 EAMM-A-L27-57A	560690 EAMF-A-L27-57A	561292 EAMD-16-15-6,35-8X10	-	-
557974 EAMM-A-L27-40G	558015 EAMF-A-L27-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	-	-
560679 EAMM-A-L38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6,35-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
557978 EAMM-A-L38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
2037246 EAMM-A-L38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
557979 EAMM-A-L38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
560680 EAMM-A-L38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
				
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
557982 EAMM-A-L48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
2042616 EAMM-A-L48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
560683 EAMM-A-L48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557984 EAMM-A-L48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
557983 EAMM-A-L48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
557988 EAMM-A-L62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	558003 EAMD-56-46-19-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567491 EAHM-L2-M6-65
557990 EAMM-A-L62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567493 EAHM-L2-M6-70
557989 EAMM-A-L62-80G	558021 EAMF-A-62A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567492 EAHM-L2-M6-65-L
557994 EAMM-A-L95-140A	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567497 EAHM-L2-M8-80
1378474 EAMM-A-L95-190A	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567497 EAHM-L2-M8-80
557995 EAMM-A-L95-120G	558024 EAMF-A-95A-120G	558006 EAMD-67-51-25-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567496 EAHM-L2-M8-70

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

EGC-BS-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje de accionamiento por husillo
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-S38-40A	69	50	44
EAMM-A-S38-40P			47,7
EAMM-A-S38-42A			52
EAMM-A-S38-55A			48
EAMM-A-S38-57A			48
EAMM-A-S38-60P	82	61,5	58
EAMM-A-S48-55A			47,2
EAMM-A-S48-57A			47,2
EAMM-A-S48-60P			57,2
EAMM-A-S48-70A			50,2
EAMM-A-S48-87A	120	88,5	54
EAMM-A-S62-70A			78,5
EAMM-A-S62-80P			77
EAMM-A-S62-87A			81,5
EAMM-A-S62-100A			81
EAMM-A-S62-140A	186	140,5	91
EAMM-A-S95-100A			85,5
EAMM-A-S95-140A			95,5



Componentes

Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
558162 EAMM-A-S38-40A	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
2219044 EAMM-A-S38-40P	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
560685 EAMM-A-S38-42A	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
558163 EAMM-A-S38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560686 EAMM-A-S38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
2219110 EAMM-A-S38-60P	1987412 EAMM-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
558164 EAMM-A-S48-55A	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	558172 EAMK-A-S48-48A/B	—
560687 EAMM-A-S48-57A	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	558172 EAMK-A-S48-48A/B	—
2220560 EAMM-A-S48-60P	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
558165 EAMM-A-S48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560688 EAMM-A-S48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
				
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
558166 EAMM-A-S62-70A	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
2222582 EAMM-A-S62-80P	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
560689 EAMM-A-S62-87A	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
558167 EAMM-A-S62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567494 EAHM-L2-M6-80
558168 EAMM-A-S62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567495 EAHM-L2-M6-90
558169 EAMM-A-S95-100A	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	558174 EAMK-A-S95-95A/B	–
558170 EAMM-A-S95-140A	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	558174 EAMK-A-S95-95A/B	567498 EAHM-L2-M8-100

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

ELGA-...



Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-N38-70A	57,5	50,3	37,5
EAMM-A-N38-60G			49,5
EAMM-A-N48-100A	65	61	59
EAMM-A-N48-80G			59,1
EAMM-A-N80-80G	100	90,5	62,5
EAMM-A-N80-120G			77,5
EAMM-A-N80-140A			72,5

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo
1202331 EAMM-A-N38-70A	1202337 EAMF-A-38D-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
1202253 EAMM-A-N38-60G	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1201894 EAMM-A-N48-100A	1201924 EAMF-A-48C-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1258793 EAMM-A-N48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
2372096 EAMM-A-N80-80G	2372201 EAMF-A-80A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
1201695 EAMM-A-N80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1188801 EAMD-56-46-25-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
1201691 EAMM-A-N80-140A	1190796 EAMF-A-80A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201751 EAHM-L5-M8-75

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

EGC-HD-TB-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje accionado por correa dentada
- 3 Motor

Tipo	B1	L1
EAMM-A-M43-60G	60	33
EAMM-A-M48-80G	100	32
EAMM-A-M80-120G	124	34

Componentes

Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Anillo para centrar
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
1190076 EAMM-A-M43-60G	1597579 EAMF-A-43D-60G	558001 EAMD-32-32-11-16X20	575962 EAML-43-4-43
1190421 EAMM-A-M48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190774 EAMM-A-M80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1781045 EAMD-56-46-25-23X27-U	1209006 EAML-80-6-80

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

EGC-HD-BS-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje de accionamiento por husillo
- 3 Motor



Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-S38-40A	69	50	44
EAMM-A-S38-40P			47,7
EAMM-A-S38-42A			52
EAMM-A-S38-55A			48
EAMM-A-S38-57A			48
EAMM-A-S38-60P	82	61,5	58
EAMM-A-S48-55A			47,2
EAMM-A-S48-57A			47,2
EAMM-A-S48-60P			57,2
EAMM-A-S48-70A			50,2
EAMM-A-S48-87A	120	88,5	54
EAMM-A-S62-70A			78,5
EAMM-A-S62-80P			77
EAMM-A-S62-87A			81,5
EAMM-A-S62-100A			81
EAMM-A-S62-140A			91

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo
558162 EAMM-A-S38-40A	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
2219044 EAMM-A-S38-40P	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
558163 EAMM-A-S38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560685 EAMM-A-S38-42A	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	—
560686 EAMM-A-S38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
558164 EAMM-A-S48-55A	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	558172 EAMK-A-S48-48A/B	—
2219110 EAMM-A-S38-60P	1987412 EAMM-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
560687 EAMM-A-S48-57A	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	558172 EAMK-A-S48-48A/B	—
2220560 EAMM-A-S48-60P	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
558165 EAMM-A-S48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560688 EAMM-A-S48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes				
Conjunto axial	Compuesto por:			
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento	Juego de tornillos
				
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
558166 EAMM-A-S62-70A	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
2222582 EAMM-A-S62-80P	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
560689 EAMM-A-S62-87A	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
558167 EAMM-A-S62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567494 EAHM-L2-M6-80
558168 EAMM-A-S62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567495 EAHM-L2-M6-90

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

EGSK-..., EGSP-...





Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-P3-28D-28A	30	–	15
EAMM-A-P3-28D-40P	39,7	–	14,5
EAMM-A-P4-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P4-28B-40A	40	–	8,3
EAMM-A-P4-28B-40P	39,7	–	12,5
EAMM-A-P4-28B-42A	42	–	16,5
EAMM-A-P5-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P5-28B-40A	40	–	8,3
EAMM-A-P5-28B-40P	39,7	–	12,5
EAMM-A-P5-28B-42A	42	–	16,5
EAMM-A-P6-38A-40A	50	–	9
EAMM-A-P6-38A-40P		–	10,7
EAMM-A-P6-38A-42A	55	–	15
EAMM-A-P6-38A-55A		–	11
EAMM-A-P6-38A-57A		–	11
EAMM-A-P6-38A-60P	61,4	–	21
EAMM-A-P8-38A-40A	50	–	9
EAMM-A-P8-38A-40P		–	10,7
EAMM-A-P8-38A-42A	55	–	15
EAMM-A-P8-38A-55A		–	11
EAMM-A-P8-38A-57A		–	11
EAMM-A-P8-38A-60P	61,4	–	21
EAMM-A-P8-38A-70A	70	–	13,75
EAMM-A-P8-38A-87A	85,8	–	18
EAMM-A-P10-38A-55A	55	–	11
EAMM-A-P10-38A-57A	56	–	11
EAMM-A-P10-38A-60A	61,4	–	21
EAMM-A-P10-38A-70A	70	–	13,75
EAMM-A-P10-38A-87A	85,8	–	18

Componentes		
Conjunto axial	Compuesto por:	
	Brida de motor	Acoplamiento
Nº art.	Nº art.	Nº art.
Tipo	Tipo	Tipo
1703478 EAMM-A-P3-28D-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562672 EAMC-16-20-3-5
1982886 EAMM-A-P3-28D-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	2310368 EAMC-16-20-3-8
1731466 EAMM-A-P4-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562674 EAMC-16-20-4-5
1983071 EAMM-A-P4-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562675 EAMC-16-20-4-8
562637 EAMM-A-P4-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	562673 EAMC-16-20-4-6
562636 EAMM-A-P4-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562674 EAMC-16-20-4-5

Conjuntos axiales EAMM-A

Hoja de datos

FESTO

Componentes		
Conjunto axial	Compuesto por:	
	Brida de motor	Acoplamiento
		
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
1731474 EAMM-A-P5-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562676 EAMC-16-20-5-5
562641 EAMM-A-P5-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543419 EAMC-16-20-5-6
1983122 EAMM-A-P5-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562677 EAMC-16-20-5-8
562640 EAMM-A-P5-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562676 EAMC-16-20-5-5
562646 EAMM-A-P6-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	558312 EAMC-30-32-6-6
1983450 EAMM-A-P6-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	533708 EAMC-30-32-6-8
562644 EAMM-A-P6-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	561333 EAMC-30-32-5-6
562647 EAMM-A-P6-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9
562645 EAMM-A-P6-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35
2264375 EAMM-A-P6-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14
562652 EAMM-A-P8-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	533708 EAMC-30-32-6-8
1986292 EAMM-A-P8-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	543422 EAMC-30-32-8-8
562650 EAMM-A-P8-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	562678 EAMC-30-32-5-8
562653 EAMM-A-P8-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	543423 EAMC-30-32-8-9
562651 EAMM-A-P8-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8
1987308 EAMM-A-P8-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14
564996 EAMM-A-P8-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11
564998 EAMM-A-P8-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11
562659 EAMM-A-P10-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	562680 EAMC-30-32-9-10
562658 EAMM-A-P10-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	562679 EAMC-30-32-6.35-10
2036017 EAMM-A-P10-38A-60A	1987412 EAMF-A-38A-60P	562683 EAMC-30-32-10-14
564997 EAMM-A-P10-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	565008 EAMC-30-32-10-11
564999 EAMM-A-P10-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	565008 EAMC-30-32-10-11

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

ELGG-..., ELGR-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje accionado por correa dentada
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-R27-55A	44,5	48,3	11
EAMM-A-R27-57A			11
EAMM-A-R38-57A	51	61	11
EAMM-A-R38-60P			21
EAMM-A-R38-70A			13,75
EAMM-A-R38-87A			38
EAMM-A-R48-70A	55	81	40,2
EAMM-A-R48-80P			54
EAMM-A-R48-87A			44
EAMM-A-R48-100A			59

Componentes

Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo	Nº art. Tipo
1133400 EAMM-A-R27-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133403 EAMM-A-R27-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561292 EAMD-16-15-6.35-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1578138 EAMM-A-R38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6.35-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2224996 EAMM-A-R38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133401 EAMM-A-R38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133404 EAMM-A-R38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1578139 EAMM-A-R48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
2225090 EAMM-A-R48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133405 EAMM-A-R48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133402 EAMM-A-R48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A

Conjuntos axiales EAMM-A


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones y referencias

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

DGEA-...



Disposición de los componentes

- 1 Conjunto axial
- 2 Eje en voladizo
- 3 Motor

Tipo	B1	H1	L1
EAMM-A-F28-57A	45	45	52,7
EAMM-A-F28-60G			60,7
EAMM-A-F28-87A			56,2
EAMM-A-F32-60G	65	60	89,4
EAMM-A-F32-87A			82,7
EAMM-A-F40-80G	65	60	89,4

Componentes

Conjunto axial	Compuesto por:		
	Brida de motor	Acoplamiento	Caja de acoplamiento
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
Tipo	Tipo	Tipo	Tipo
550956 EAMM-A-F28-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	530468 EAMK-A-F28-44A
550957 EAMM-A-F28-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
550958 EAMM-A-F28-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
550959 EAMM-A-F32-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
550960 EAMM-A-F32-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A

Conjuntos axiales EAMM-A


Accesorios

FESTO

Conjunto de juntas

Contiene sustancias que afectan el
proceso de pintura

Conformidad con RoHS



Referencias						
Tipo	Para conjunto axial	Para cilindros eléctricos	Temperatura ambiente [°C]	CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo
EADS-F-D32A-40A	EAMM-A-D32-40A	DNCE	-25 ... +60	4	1561526	EADS-F-D32A-40A
EADS-F-D32-40P	EAMM-A-D32-40P	DNCE			2207219	EADS-F-D32-40P
EADS-F-D32-60P	EAMM-A-D32-60P	DNCE			2234012	EADS-F-D32-60P
EADS-F-D32A-42A	EAMM-A-D32-42A	DNCE			1561527	EADS-F-D32A-42A
EADS-F-D32A-55A	EAMM-A-D32-55A	DNCE			1561528	EADS-F-D32A-55A
EADS-F-D32A-57A	EAMM-A-D32-57A	DNCE			1561529	EADS-F-D32A-57A
EADS-F-D40A-55A	EAMM-A-D40-55A	DNCE			1561530	EADS-F-D40A-55A
EADS-F-D40A-57A	EAMM-A-D40-57A	DNCE			1561531	EADS-F-D40A-57A
EADS-F-D40-60P	EAMM-A-D40-60P	DNCE			2151545	EADS-F-D40-60P
EADS-F-D40A-70A	EAMM-A-D40-70A	DNCE			1561532	EADS-F-D40A-70A
EADS-F-D40A-87A	EAMM-A-D40-87A	DNCE			1561533	EADS-F-D40A-87A
EADS-F-D60A-70A	EAMM-A-D60-70A	DNCE			1561534	EADS-F-D60A-70A
EADS-F-D60-80P	EAMM-A-D60-80P	DNCE, ESBF			2218523	EADS-F-D60-80P
EADS-F-D60A-87A	EAMM-A-D60-87A	DNCE			1561536	EADS-F-D60A-87A
EADS-F-D60A-100A	EAMM-A-D60A-100A	DNCE, ESBF			1561537	EADS-F-D60A-100A
EADS-F-D60B-70A	EAMM-A-D60B-70A	ESBF			1679570	EADS-F-D60B-70A
EADS-F-D60B-100A	EAMM-A-D60B-100A	DNCE, ESBF			1679522	EADS-F-D60B-100A
EADS-F-D80B-100A	EAMM-A-D80B-100A	ESBF			1593617	EADS-F-D80B-100A
EADS-F-D80B-140A	EAMM-A-D80-140A	ESBF			1593671	EADS-F-D80B-140A
EADS-F-D100B-140A	EAMM-A-D100-140A	ESBF			1593991	EADS-F-D100B-140A

1) Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070

Componentes expuestos a gran riesgo de corrosión. Piezas expuestas a sustancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las sustancias presentes en estas aplicaciones.