


Conectores con cable tipo KMYZ-4

Hoja de datos


 Temperatura
 -10 ... +50 °C

- Para válvulas con bobinas ZB y ZC
- Variante KMYZ-4-...-B para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotectidos



Datos técnicos generales		KMYZ-4-...-B	KMYZ-4	KMYZ-4-...-B-EX
Tipo				
Conexión eléctrica		Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZB		
Tipo de cable	[hilos x mm ²]	2x0,35		
Cantidad de contactos		2		
Tipo de fijación		Tornillo central M2	Tornillo central autocortante	
Clase de protección según EN 60529		IP40 (montada)		
Tensión de funcionamiento	[V DC]	3 ... 36		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24		
Posición de montaje		Indistinta		
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +50		
Material	Cuerpo	Poliamida		
	Cubierta del cable	Cloruro de polivinilo		
Materiales		Conformidad con RoHS		
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾		1		
Certificación				Germanischer Lloyd

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070
 Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Referencias					
	Descripción	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Con tornillo central M2					
	Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas ZB y ZC	10	0,5	193 690	KMYZ-4-24-0,5-B
		33	2,5	193 691	KMYZ-4-24-2,5-B
Con tornillo central autocortante					
	Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas ZB y ZC	10	0,5	185 519	KMYZ-4-24-0,5
		33	2,5	185 520	KMYZ-4-24-2,5
Con tornillo central autocortante para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotectidos					
	Cable con conector tipo zócalo, para válvulas CPV	12	0,5	550 324	KMYZ-4-0.5-B-EX
		34,5	2,5	550 481	KMYZ-4-2.5-B-EX
		62,5	5	550 482	KMYZ-4-5.0-B-EX


Conector con cable tipo KMYZ-4

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



- 1 Tornillo de fijación
- 2 Ranura para placa de identificación IBS-6x10 (no incluida en el suministro)
- 3 Cable bifilar
- 4 Distribución de conexiones para bobinas ZB
- 5 Distribución de conexiones para bobinas ZC