

# Conectores NECV para válvulas, confeccionables

Hoja de datos

## Conector MSSD-EB

- Para válvulas con bobinas EB y N2



Datos técnicos generales				
Tipo		MSSD-EB	MSSD-EB-M12	MSSD-EB-S-M14
Conexión eléctrica		Conector acodado tipo zócalo	Conector acodado tipo zócalo	Conector tipo zócalo
		3 contactos	3 contactos	4 contactos
		Fijación roscada	Fijación roscada	Borne autocortante
		Forma rectangular MSEB/MSN2	Forma rectangular	–
		Forma C	Forma C	Forma C
		Según EN 175301-803	Según EN 175301-803	–
		Según DIN EN 61984	–	–
Tensión nominal de funcionamiento	[V AC]	250	–	250
	[V DC]	300	–	300
Resistencia a sobretensión	[kV]	4	–	2,5
Carga de corriente	[A]	6	–	3
Racor del cable		Pg7	M12	M14
Diámetro admisible del cable	[mm]	6 ... 8	4 ... 6	4 ... 6
Sección de la conexión	[mm <sup>2</sup> ]	0,75	1,5	0,25 ... 0,5
Frecuencia de conexión		–	50	10
Tipo de fijación		Tornillo central M2,5	Tornillo central M2,5	Tornillo central M2,5
Posición de montaje		Indistinta	Indistinta	Indistinta
Grado de protección según EN 60 529		IP65 (montado)	IP65 (montado)	IP67 (montado)

Materiales				
Tipo		MSSD-EB	MSSD-EB-M12	MSSD-EB-S-M14
Cuerpo		Material sintético	PA reforzado	PA
Color del cuerpo		Negro	Negro	Negro
Juntas		NBR	HNBR	–

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Tipo		MSSD-EB	MSSD-EB-M12	MSSD-EB-S-M14
Temperatura ambiente	[°C]	–45 ... +90	–40 ... +125	–25 ... +90
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)		Según directiva UE de bajo voltaje <sup>1)</sup>	–	–
Grado de ensuciamiento		3	–	–

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: [www.festo.com](http://www.festo.com) → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

# Conectores NECV para válvulas, confeccionables

Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

**MSSD-EB**

1 Girable en 90°

**MSSD-EB-M12**

1 Girable en 90°

**MSSD-EB-S-M14**

1 Tuerca M14x1  
3 Lado de conexión orientable en 90°

En estos conectores tipo zócalo, los cables no se conectan mediante tornillos individuales, sino mediante contactos autocortantes patentados.

- Desferrar el cable,
- introducirlo,
- ajustarlo
- y listo

Referencias				
Descripción	Conexión del cable	Peso	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo para válvulas con bobinas EB y N2	Fijación roscada	11 g	151687	MSSD-EB
		11 g	539712	MSSD-EB-M12
	Borne autocortante	17 g	192745	MSSD-EB-S-M14