


Conexiones eléctricas para conexión multipolo

FESTO

Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

- Cable de conexión para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m, 5 m o 10 m
- 10, 27, 26 ó 37 contactos
- Sub-D



Datos técnicos generales				
Tipo	NEBV-S1W37-...-LE10	NEBV-S1W37-...-LE26	NEBV-S1W37-...-LE27	NEBV-S1W37-...-LE37
Tensión nominal de funcionamiento [V]	24 DC			
Tensión de funcionamiento [V]	21,6 ... 26,4 DC			
Diámetro del cable [mm]	7,7	11,5	11,5	13
Clase de protección según NE 60529	IP65			
Tipo de protección según NEMA	NEMA4			
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliamida			
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano o cloruro de polivinilo → 'Referencias			
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50			

Referencias							
	Conexión eléctrica	Tipo de cable [mm²]	Apropiado para cadenas de arrastre	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Tipo	Nº art.
Cubierta del cable de poliuretano							
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	■	383	2,5	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10	539240
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	■	570	5	NEBV-S1W37-E-5-LE10	539241
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	■	954	10	NEBV-S1W37-E-10-LE10	539242
	Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos	26x0,34	■	649	2,5	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26	539243
	Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos	26x0,34	■	1101	5	NEBV-S1W37-E-5-LE26	539244
	Conector tipo zócalo Sub-D de 26 contactos	26x0,34	■	2010	10	NEBV-S1W37-E-10-LE26	539245
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	820	2,5	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37	539246
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	1422	5	NEBV-S1W37-K-5-LE37	539247
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	2619	10	NEBV-S1W37-K-10-LE37	539248
Cubierta del cable de cloruro de polivinilo							
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	—	388	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10	543271
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	—	592	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543272
	Conector tipo zócalo Sub-D de 10 contactos	10x0,34	—	997	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543273
	Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos	27x0,34	—	749	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE26	543274
	Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos	27x0,34	—	1285	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE26	543275
	Conector tipo zócalo Sub-D de 27 contactos	27x0,34	—	2371	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE26	543276
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	903	2,5	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37	543277
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	1610	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543278
	Conector tipo zócalo Sub-D de 37 contactos	37x0,34	—	2955	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543279

Conexiones eléctricas para conexión multipolo


FESTO

Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

NEBV-S1W37-...




1 Racor de cables M20x1,5

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

FESTO

Hoja de datos: NEBV-S1W37-...

Distribución de contactos (conector tipo zócalo)								
	NEBV-S1W37-...-LE10		NEBV-S1W37-...-LE26		NEBV-S1W37-...-LE27		NEBV-S1W37-...-LE37	
	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco
	2	Marrón	2	Marrón	2	Marrón	2	Marrón
	3	Verde	3	Verde	3	Verde	3	Verde
	4	Amarillo	4	Amarillo	4	Amarillo	4	Amarillo
	5	Gris	5	Gris	5	Gris	5	Gris
	6	Rosa	6	Rosa	6	Rosa	6	Rosa
	7	Azul	7	Azul	7	Azul	7	Azul
	8	Rojo	8	Rojo	8	Rojo	8	Rojo
	9	–	9	Gris y rosa	9	Gris y rosa	9	Gris y rosa
	10	–	10	Rojo y azul	10	Rojo y azul	10	Rojo y azul
	11	–	11	Blanco y verde	11	Blanco y verde	11	Blanco y verde
	12	–	12	Marrón y verde	12	Marrón y verde	12	Marrón y verde
	13	–	13	Blanco y amarillo	13	Blanco y amarillo	13	Blanco y amarillo
	14	–	14	Amarillo y marrón	14	Amarillo y marrón	14	Amarillo y marrón
	15	–	15	Blanco y gris	15	Blanco y gris	15	Blanco y gris
	16	–	16	Gris y marrón	16	Gris y marrón	16	Gris y marrón
	17	–	17	Blanco y rosa	17	Blanco y rosa	17	Blanco y rosa
	18	–	18	Rosa y marrón	18	Rosa y marrón	18	Rosa y marrón
	19	–	19	Blanco y azul	19	Blanco y azul	19	Blanco y azul
	20	–	20	Marrón y azul	20	Marrón y azul	20	Marrón y azul
	21	–	21	Blanco y rojo	21	Blanco y rojo	21	Blanco y rojo
	22	–	22	Marrón y rojo	22	Marrón y rojo	22	Marrón y rojo
	23	–	23	–	23	Gris-Verde	23	Gris-Verde
	24	–	24	–	24	–	24	Amarillo-Gris
	25	–	25	–	25	–	25	Rosa-Verde
	26	–	26	–	26	–	26	Amarillo-Rosa
	27	–	27	–	27	–	27	Verde-Azul
	28	–	28	–	28	–	28	Amarillo-Azul
	29	–	29	–	29	–	29	Verde-Rojo
	30	–	30	–	30	–	30	Amarillo-Rojo
	31	–	31	–	31	–	31	Verde-Negro
	32	–	32	–	32	–	32	Gris-Azul
	33	–	33	–	33	–	33	Amarillo-Negro
	34	–	34	Blanco-Negro	34	Blanco-Negro	34	Blanco-Negro
	35	–	35	Marrón-Negro	35	Marrón-Negro	35	Marrón-Negro
	36	Negro	36	Negro	36	Negro	36	Negro
	37	Violeta	37	Violeta	37	Violeta	37	Violeta