

**Racores roscados NPFC**



## Racores roscados NPFC

Especificaciones técnicas

**FESTO**

| Condiciones de funcionamiento y del entorno       |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Presión de funcionamiento [bar]                   | −0,95 ... 50                                  |
| Fluido de trabajo                                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [−:−:−] |
|                                                   | Gases sobre demanda                           |
|                                                   | Líquidos sobre demanda                        |
| Temperatura ambiente [°C]                         | −20 ... 150                                   |
| Clase de resistencia a la corrosión <sup>1)</sup> | 1                                             |

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070: componentes poco expuestos a corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

| Materiales             |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Racor roscado          | Latón niquelado                                |
| Nota sobre el material | Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS) |

## Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

**FESTO**

| Diseño                                                                              | Ejecución                                                                           | Tipo      | Conexión D1                   |                               |                       | Conexión D2                                                                                   |                                                                                               |                       | → Página/<br>Internet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |           | Rosca M                       | Rosca G <sup>1)</sup>         | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M                                                                                       | Rosca G <sup>1)</sup>                                                                         | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |
| Forma recta                                                                         | Manguito                                                                            |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-S    | M5                            | –                             | –                     | –                                                                                             | –                                                                                             | –                     | 6                     |
|                                                                                     |                                                                                     |           | –                             | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     | Manguitos reductores                                                                |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-R    | –                             | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | –                     | –                                                                                             | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                 | –                     | 6                     |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                       |                                                                                               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                 |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     | Prolongación                                                                        |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-E... | –                             | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | –                     | –                                                                                             | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                 | –                     | 7                     |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                 |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                       |                                                                                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                 |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           |                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                 |                       |                       |
|                                                                                     | Empalme doble                                                                       |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |  | NPFC-D    | M5                            | –                             | –                     | M5                                                                                            | –                                                                                             | –                     | 8                     |
|                                                                                     |                                                                                     |           | M7                            |                               |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                 |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | –                             |                               |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                 |                       |                       |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                       |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                       |                       |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                       |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                 |                       |                       |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                       |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                 |                       |                       |
| –                                                                                   |                                                                                     |           | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | –                             |                       | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                               |                       | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                               |                       | R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                               |                       | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                               |                       | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | R1                            |                               |                       | R1                                                                                            |                                                                                               |                       |                       |
| Empalme reductor: rosca interior / rosca exterior                                   |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|  | NPFC-R                                                                              | M5        | –                             | –                             | –                     | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                 | –                                                                                             | 9                     |                       |
|                                                                                     |                                                                                     | –         | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                               |                       | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                 |                                                                                               |                       |                       |
| Empalme reductor: rosca exterior / rosca interior                                   |                                                                                     |           |                               |                               |                       |                                                                                               |                                                                                               |                       |                       |
|  | NPFC-R                                                                              | –         | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | –                             | M5                    | –                                                                                             | –                                                                                             | 9                     |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                 |                                                                                               |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |           | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                               |                       | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                 |                                                                                               |                       |                       |

1) Se recomienda el uso de cinta selladora para rosas GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

## Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

**FESTO**

| Diseño        | Ejecución                                                                           | Tipo   | Conexión D1 |                       |                       | Conexión D2 |                       |                       | → Página/<br>Internet |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                     |        | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |
| Acodado       | Racor en codo, rosca interior                                                       |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |    | NPFC-L | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 10                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/8        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/2        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1          |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en codo: rosca exterior / rosca interior                                      |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |    | NPFC-L | M5          | –                     | –                     | M5          | –                     | –                     | 10                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       | R1/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/4        | R1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/8        | R3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/2        | R1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/4        | R1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1          | R1                    |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en codo: rosca exterior                                                       |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFC-L | M5          | –                     | –                     | –           | –                     | –                     | 11                    |
|               |                                                                                     |        | –           | R1/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | R1/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | R3/8        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | R1/2        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | R1/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
| En forma de T | Racor en T: rosca interior                                                          |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFC-T | –           | G1/8                  | –                     | –           | –                     | –                     | 11                    |
|               |                                                                                     |        | G1/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/8        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/2        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/4        |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1          |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               | Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca interior                        |        |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|               |  | NPFC-T | M5          | –                     | –                     | M5          | –                     | –                     | 12                    |
|               |                                                                                     |        | –           | G1/8                  |                       |             |                       | R1/8                  |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/4        | R1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/8        | R3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1/2        | R1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G3/4        | R1/4                  |                       |             |                       |                       |                       |
|               |                                                                                     |        | G1          | R1                    |                       |             |                       |                       |                       |

1) Se recomienda el uso de cinta selladora para rosas GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

## Racores roscados NPFC

Cuadro general de los productos

| Diseño                                                                              | Ejecución                                                                           | Tipo                       | Conexión D1 |                       |                       | Conexión D2 |                       |                       | → Página/<br>Internet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                            | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> | Rosca M     | Rosca G <sup>1)</sup> | Rosca R <sup>1)</sup> |                       |
| En forma de T                                                                       | Racor en T: rosca interior / rosca exterior / rosca exterior                        |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-T                     | -           | G1/8                  | -                     | -           | -                     | R1/8                  | 12                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G1/4                  |                       |             |                       | R1/4                  |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G3/8                  |                       |             |                       | R3/8                  |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G1/2                  |                       |             |                       | R1/2                  |                       |
|                                                                                     | Racor en T: rosca exterior                                                          |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-T                     | -           | -                     | R1/4                  | -           | -                     | -                     | 13                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R3/8                  |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/2                  |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     | Racor en T: rosca exterior / rosca exterior / rosca interior                        |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |    | NPFC-T                     | -           | -                     | R1/8                  | -           | G1/8                  | -                     | 13                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/4                  |             | G1/4                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/2                  |             | G1/2                  |                       |                       |
|                                                                                     | Racor en T: rosca exterior / rosca interior / rosca interior                        |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |   | NPFC-T                     | -           | -                     | R1/8                  | -           | G1/8                  | -                     | 14                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/4                  |             | G1/4                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R3/8                  |             | G3/8                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/2                  |             | G1/2                  |                       |                       |
| En forma de Y                                                                       | Racor en Y, rosca interior                                                          |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |  | NPFC-Y                     | -           | G1/4                  | -                     | -           | -                     | -                     | 15                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     | Racor en Y: rosca exterior / rosca interior / rosca interior                        |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |  | NPFC-Y                     | -           | -                     | R1/8                  | -           | G1/8                  | -                     | 15                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/4                  |             | G1/4                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R3/8                  |             | G3/8                  |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | -                     | R1/2                  |             | G1/2                  |                       |                       |
|                                                                                     | En forma de X                                                                       | Racor en X, rosca interior |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|  |                                                                                     | NPFC-X                     | -           | G1/4                  | -                     | -           | -                     | -                     | 16                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G3/8                  |                       |             |                       |                       |                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G1/2                  |                       |             |                       |                       |                       |
| Racor en X: rosca exterior / rosca interior / rosca interior / rosca interior       |                                                                                     |                            |             |                       |                       |             |                       |                       |                       |
|  |                                                                                     | NPFC-X                     | -           | G1/4                  | -                     | -           | -                     | R1/4                  | 16                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                            |             | G1/2                  |                       |             | -                     | R1/2                  |                       |



1) Se recomienda el uso de cinta selladora para rosasas GWB-0,1 n° de artículo 9076, para la rosca cilíndrica de los racores roscados NPFC.

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**



### Manguito NPFC-S



| Dimensiones y referencias |      |    |     |                 |                |               |                  |
|---------------------------|------|----|-----|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| Conexión                  | D5   | L1 | ≈G1 | Peso/unidad [g] | Nº de artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | Ø    |    |     |                 |                |               |                  |
| Rosca M                   |      |    |     |                 |                |               |                  |
| M5                        | 7,5  | 11 | 8   | –               | 8030290        | NPFC-S-2M5-F  | 10               |
| Rosca G                   |      |    |     |                 |                |               |                  |
| G1/8                      | 13,5 | 15 | 14  | –               | 8030291        | NPFC-S-2G18-F | 10               |
| G1/4                      | 16,5 | 22 | 17  | –               | 8030292        | NPFC-S-2G14-F | 10               |
| G3/8                      | 21,5 | 24 | 22  | –               | 8030293        | NPFC-S-2G38-F | 10               |
| G1/2                      | 25,5 | 30 | 26  | –               | 8030294        | NPFC-S-2G12-F | 10               |
| G3/4                      | 31,5 | 32 | 32  | –               | 8030295        | NPFC-S-2G34-F | 10               |

1) Unidades por embalaje

### Manguito reductor NPFC-R



| Dimensiones y referencias |      |    |      |    |      |     |                 |                |                  |
|---------------------------|------|----|------|----|------|-----|-----------------|----------------|------------------|
| Conexión                  |      | D4 | D5   | L1 | T1   | ≈G1 | Peso/unidad [g] | Nº de artículo | Tipo             |
| D1                        | D2   | Ø  | Ø    |    |      |     |                 |                |                  |
| G1/8                      | G3/8 | 13 | 20,5 | 20 | 10,5 | 22  | –               | 8030296        | NPFC-R-G38-G18-F |
| G1/2                      | G3/4 | 25 | 29,8 | 30 | 14,5 | 30  | –               | 8030297        | NPFC-R-G34-G12-F |



1) Unidades por embalaje

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Prolongación NPFC-E...



| Dimensiones y referencias |      |     |      |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
|---------------------------|------|-----|------|----|----|-----|----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Conexión                  |      | D3  | D5   | L1 | L2 | T1  | ☞1 | Peso/unidad [g] | Nº de artículo | Tipo            | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø    |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
| <b>E1</b>                 |      |     |      |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
| G1/8                      | G1/8 | 5,5 | 13   | 22 | 6  | 7,5 | 14 | –               | 8030298        | NPFC-E1-2G18-FM | 10               |
| G1/4                      | G1/4 | 7   | 16,5 | 28 | 8  | 10  | 17 | –               | 8030299        | NPFC-E1-2G14-FM | 10               |
| G3/8                      | G3/8 | 11  | 21,8 | 32 | 9  | 10  | 22 | –               | 8030300        | NPFC-E1-2G38-FM | 10               |
| G1/2                      | G1/2 | 14  | 25,5 | 35 | 10 | 11  | 26 | –               | 8030301        | NPFC-E1-2G12-FM | 10               |
| <b>E2</b>                 |      |     |      |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
| G1/8                      | G1/8 | 5   | 13,5 | 32 | 6  | 6,5 | 14 | –               | 8030302        | NPFC-E2-2G18-FM | 10               |
| G1/4                      | G1/4 | 8   | 17   | 35 | 8  | 9,5 | 17 | –               | 8030303        | NPFC-E2-2G14-FM | 10               |
| <b>E3</b>                 |      |     |      |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
| G1/8                      | G1/8 | 5,5 | 13   | 42 | 6  | 7,5 | 14 | –               | 8030304        | NPFC-E3-2G18-FM | 10               |
| G1/4                      | G1/4 | 8   | 17   | 51 | 8  | 9,5 | 17 | –               | 8030305        | NPFC-E3-2G14-FM | 10               |
| <b>E4</b>                 |      |     |      |    |    |     |    |                 |                |                 |                  |
| G1/8                      | G1/8 | 5   | 13,5 | 51 | 6  | 6,5 | 14 | –               | 8030306        | NPFC-E4-2G18-FM | 10               |





1) Unidades por embalaje

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Empalme doble NPFC-D



| Dimensiones y referencias |      |         |      |      |      |     |                    |                   |                  |                  |
|---------------------------|------|---------|------|------|------|-----|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Conexión                  | D2   | D3<br>Ø | L1   | L2   | L3   | ≈C1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo             | PE <sup>1)</sup> |
| Rosca M                   |      |         |      |      |      |     |                    |                   |                  |                  |
| M5                        | M5   | 2,5     | 11,5 | 4    | 4    | 8   | –                  | 8030267           | NPFC-D-2M5-M     | 10               |
| M7                        | G1/8 | 4       | 14,5 | 4    | 6    | 14  | –                  | 8030268           | NPFC-D-M7-G18-M  | 10               |
| Rosca G                   |      |         |      |      |      |     |                    |                   |                  |                  |
| G1/8                      | G1/8 | 5,5     | 16,5 | 6    | 6    | 14  | –                  | 8030269           | NPFC-D-2G18-M    | 10               |
|                           | G1/4 | 5,5     | 19   | 6    | 8    | 17  | –                  | 8030270           | NPFC-D-G18-G14-M | 10               |
|                           | G3/8 | 5,5     | 20   | 6    | 9    | 19  | –                  | 8030271           | NPFC-D-G18-G38-M | 10               |
| G1/4                      | G1/4 | 8       | 21   | 8    | 8    | 17  | –                  | 8030272           | NPFC-D-2G14-M    | 10               |
|                           | G3/8 | 8       | 22   | 8    | 9    | 19  | –                  | 8030273           | NPFC-D-G14-G38-M | 10               |
|                           | G1/2 | 8       | 23,5 | 8    | 10   | 24  | –                  | 8030274           | NPFC-D-G14-G12-M | 10               |
| G3/8                      | G3/8 | 11      | 23   | 9    | 9    | 19  | –                  | 8030275           | NPFC-D-2G38-M    | 10               |
|                           | G1/2 | 11      | 24,5 | 9    | 10   | 24  | –                  | 8030276           | NPFC-D-G38-G12-M | 10               |
| G1/2                      | G1/2 | 15      | 25,5 | 10   | 10   | 24  | –                  | 8030277           | NPFC-D-2G12-M    | 10               |
| Rosca R                   |      |         |      |      |      |     |                    |                   |                  |                  |
| R1/8                      | R1/8 | 5,5     | 19,5 | 7,5  | 7,5  | 12  | –                  | 8030278           | NPFC-D-2R18-M    | 10               |
|                           | R1/4 | 5,5     | 23,5 | 7,5  | 11   | 14  | –                  | 8030279           | NPFC-D-R18-R14-M | 10               |
|                           | R3/8 | 5,5     | 24   | 7,5  | 11,5 | 17  | –                  | 8030280           | NPFC-D-R18-R38-M | 10               |
| R1/4                      | R1/4 | 8       | 27   | 11   | 11   | 14  | –                  | 8030281           | NPFC-D-2R14-M    | 10               |
|                           | R3/8 | 8       | 27,5 | 11   | 11,5 | 17  | –                  | 8030282           | NPFC-D-R14-R38-M | 10               |
|                           | R1/2 | 8       | 30,5 | 11   | 14   | 22  | –                  | 8030283           | NPFC-D-R14-R12-M | 10               |
| R3/8                      | R3/8 | 11      | 28   | 11,5 | 11,5 | 17  | –                  | 8030284           | NPFC-D-2R38-M    | 10               |
|                           | R1/2 | 11      | 31   | 11,5 | 14   | 22  | –                  | 8030285           | NPFC-D-R38-R12-M | 10               |
| R1/2                      | R1/2 | 15      | 33,5 | 14   | 14   | 22  | –                  | 8030286           | NPFC-D-2R12-M    | 10               |
|                           | R1/4 | 15      | 37,5 | 14   | 16,5 | 27  | –                  | 8030287           | NPFC-D-R12-R34-M | 10               |
| R1/4                      | R1/4 | 19      | 40   | 16,5 | 16,5 | 27  | –                  | 8030288           | NPFC-D-2R34-M    | 10               |
| R1                        | R1   | 24      | 46,5 | 19   | 19   | 34  | –                  | 8030289           | NPFC-D-2R1-M     | 10               |



1) Unidades por embalaje

# Racores roscados NPFC

Hoja de datos

## Empalme reductor NPFC-R

Rosca interior / Rosca exterior





| Dimensiones y referencias |      |     |      |      |    |      |     |                 |                |                   |                  |
|---------------------------|------|-----|------|------|----|------|-----|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Conexión                  |      | D3  | D5   | L1   | L2 | T1   | ≡C1 | Peso/unidad [g] | Nº de artículo | Tipo              | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø    |      |    |      |     |                 |                |                   |                  |
| M5                        | G1/8 | 2,5 | 13,5 | 14,5 | 4  | 7,4  | 14  | –               | 8030314        | NPFC-R-G18-M5-FM  | 10               |
| G1/8                      | G1/4 | 5,5 | 17   | 20,5 | 6  | 9,5  | 17  | –               | 8030315        | NPFC-R-G14-G18-FM | 10               |
|                           | G3/8 | 5,5 | 21,5 | 21,5 | 6  | 10,5 | 22  | –               | 8030316        | NPFC-R-G38-G18-FM | 10               |
| G1/4                      | G3/8 | 8   | 21,5 | 23,5 | 8  | 10,5 | 22  | –               | 8030317        | NPFC-R-G38-G14-FM | 10               |
| G3/8                      | G1/2 | 11  | 25   | 27,5 | 9  | 13   | 26  | –               | 8030318        | NPFC-R-G12-G38-FM | 10               |

1) Unidades por embalaje

## Empalme reductor NPFC-R

Rosca exterior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |      |      |    |     |                    |                |                   |                  |
|---------------------------|------|------|----|-----|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Conexión                  |      | L1   | L2 | ≡G1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de artículo | Tipo              | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   |      |    |     |                    |                |                   |                  |
| G1⁄8                      | M5   | 10,5 | 6  | 14  | –                  | 8030307        | NPFC-R-G18-M5-MF  | 10               |
| G1⁄4                      | G1⁄8 | 13   | 8  | 17  | –                  | 8030308        | NPFC-R-G14-G18-MF | 10               |
| G3⁄8                      | G1⁄8 | 14   | 9  | 19  | –                  | 8030309        | NPFC-R-G38-G18-MF | 10               |
|                           | G1⁄4 | 14   | 9  | 19  | –                  | 8030310        | NPFC-R-G38-G14-MF | 10               |
| G1⁄2                      | G1⁄4 | 15,5 | 10 | 24  | –                  | 8030311        | NPFC-R-G12-G14-MF | 10               |
|                           | G3⁄8 | 15,5 | 10 | 24  | –                  | 8030312        | NPFC-R-G12-G38-MF | 10               |
| G3⁄4                      | G1⁄2 | 17,5 | 12 | 30  | –                  | 8030313        | NPFC-R-G34-G12-MF | 10               |

1) Unidades por embalaje



## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en codo NPFC-L

Rosca interior





| Dimensiones y referencias |                     |                     |      |      |      |                 |                    |                   |               |                  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Conexión<br>D1            | D3<br>$\varnothing$ | D5<br>$\varnothing$ | H1   | H2   | T1   | $\varnothing 1$ | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |
| M5                        | 4,2                 | 8,5                 | 15,3 | 11   | 4    | 9               | –                  | 8030208           | NPFC-L-2M5-F  | 10               |
| G $\frac{1}{8}$           | 6                   | 13                  | 27,5 | 21   | 7,4  | 11              | –                  | 8030209           | NPFC-L-2G18-F | 10               |
| G $\frac{1}{4}$           | 8                   | 16,5                | 33,8 | 25,5 | 9,5  | 13              | –                  | 8030210           | NPFC-L-2G14-F | 10               |
| G $\frac{3}{8}$           | 11                  | 20,5                | 38,3 | 28   | 10,5 | 17              | –                  | 8030211           | NPFC-L-2G38-F | 10               |
| G $\frac{1}{2}$           | 15                  | 25,5                | 44,8 | 32   | 13   | 20              | –                  | 8030212           | NPFC-L-2G12-F | 10               |
| G $\frac{3}{4}$           | 19                  | 32                  | 52,5 | 36,5 | 14,5 | 27              | –                  | 8030213           | NPFC-L-2G34-F | 10               |
| G1                        | 24                  | 39                  | 64,5 | 45   | 16,5 | 30              | –                  | 8030214           | NPFC-L-2G1-F  | 10               |

1) Unidades por embalaje

### Racor en codo NPFC-L

Rosca exterior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |                 |                     |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                 |                    |                   |                   |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Conexión<br>D1            | D2              | D3<br>$\varnothing$ | D4<br>$\varnothing$ | D5<br>$\varnothing$ | H1   | H2   | L1   | L2   | L3   | T1   | $\varnothing 1$ | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo              |
| M5                        | M5              | 3                   | 2,5                 | 8,5                 | 15,8 | 11,5 | 15,8 | 11,5 | 4    | 5    | 9               | –                  | 8030215           | NPFC-L-2M5-MF     |
| G $\frac{1}{8}$           | R $\frac{1}{8}$ | 6                   | 5,5                 | 13                  | 26   | 19   | 24,5 | 18   | 7,5  | 7,4  | 11              | –                  | 8030216           | NPFC-L-R18-G18-MF |
| G $\frac{1}{4}$           | R $\frac{1}{4}$ | 8                   | 8                   | 16,5                | 31,5 | 25,5 | 32,3 | 24   | 11   | 9,5  | 13              | –                  | 8030217           | NPFC-L-R14-G14-MF |
| G $\frac{3}{8}$           | R $\frac{3}{8}$ | 11                  | 11                  | 20,5                | 35,5 | 28   | 37,3 | 27   | 11,5 | 10,5 | 17              | –                  | 8030218           | NPFC-L-R38-G38-MF |
| G $\frac{1}{2}$           | R $\frac{1}{2}$ | 15                  | 15                  | 25,5                | 41,7 | 32   | 42,3 | 29,5 | 14   | 13   | 20              | –                  | 8030219           | NPFC-L-R12-G12-MF |
| G $\frac{3}{4}$           | R $\frac{3}{4}$ | 19                  | 19                  | 32                  | 48,5 | 36,5 | 48   | 32   | 14,7 | 14,5 | 27              | –                  | 8030220           | NPFC-L-R34-G34-MF |
| G1                        | R1              | 24                  | 24                  | 39                  | 59,5 | 45   | 58,5 | 39   | 15,7 | 16,5 | 30              | –                  | 8030221           | NPFC-L-R1-G1-MF   |



1) Unidades por embalaje

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

### Racor en codo NPFC-L

Rosca exterior





| Dimensiones y referencias |         |      |      |      |    |                    |                   |               |                  |
|---------------------------|---------|------|------|------|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | H1   | H2   | H3   | ⌀1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |
| M5                        | 2,5     | 15,8 | 11,5 | 4    | 9  | –                  | 8030222           | NPFC-L-2M5-M  | 10               |
| R1/8                      | 5,5     | 23   | 18   | 7,5  | 11 | –                  | 8030223           | NPFC-L-2R18-M | 10               |
| R1/4                      | 8       | 31   | 24   | 11   | 13 | –                  | 8030224           | NPFC-L-2R14-M | 10               |
| R3/8                      | 11      | 34,5 | 27   | 11,5 | 17 | –                  | 8030225           | NPFC-L-2R38-M | 10               |
| R1/2                      | 15      | 39,2 | 29,5 | 14   | 20 | –                  | 8030226           | NPFC-L-2R12-M | 10               |
| R3/4                      | 19      | 44   | 32   | 13   | 27 | –                  | 8030227           | NPFC-L-2R34-M | 10               |

1) Unidades por embalaje

### Racor en T NPFC-T

Rosca interior



| Dimensiones y referencias |         |         |      |      |    |      |     |                    |                   |               |                  |
|---------------------------|---------|---------|------|------|----|------|-----|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | D5<br>Ø | H1   | H2   | L1 | T1   | ≲G1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |
| G1/8                      | 6       | 13      | 26   | 19,5 | 39 | 7,4  | 12  | –                  | 8030235           | NPFC-T-3G18-F | 10               |
| G1/4                      | 8       | 16,5    | 32,8 | 24,5 | 49 | 9,5  | 13  | –                  | 8030236           | NPFC-T-3G14-F | 10               |
| G3/8                      | 11      | 20,5    | 37,3 | 27   | 54 | 10,5 | 16  | –                  | 8030237           | NPFC-T-3G38-F | 10               |
| G1/2                      | 15      | 25,5    | 44,8 | 32   | 64 | 13   | 20  | –                  | 8030238           | NPFC-T-3G12-F | 10               |
| G3/4                      | 19      | 32      | 52,5 | 36,5 | 73 | 14,5 | 27  | –                  | 8030239           | NPFC-T-3G34-F | 10               |
| G1                        | 24      | 39      | 64,5 | 45   | 90 | 16,5 | 30  | –                  | 8030240           | NPFC-T-3G1-F  | 10               |

1) Unidades por embalaje



## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en T NPFC-T

Rosca interior / Rosca exterior / Rosca interior





| Dimensiones y referencias |      |    |     |      |      |      |      |      |      |      |     |             |          |                     |                  |  |
|---------------------------|------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------|----------|---------------------|------------------|--|
| Conexión                  |      | D3 | D4  | D5   | H1   | H2   | L1   | L2   | L3   | T1   | ≅G1 | Peso/unidad | Nº de    | Tipo                | PE <sup>1)</sup> |  |
| D1                        | D2   | Ø  | Ø   | Ø    |      |      |      |      |      |      |     | [g]         | artículo |                     |                  |  |
| M5                        | M5   | 3  | 2,5 | 8,5  | 16,3 | 12   | 22   | 11   | 4    | 5    | 9   | –           | 8030245  | NPFC-T-3M5-FMF      | 10               |  |
| G1/8                      | R1/8 | 6  | 6   | 13   | 26   | 19,5 | 37   | 17,5 | 7,5  | 7,4  | 12  | –           | 8030246  | NPFC-T-2G18-R18-FMF | 10               |  |
| G1/4                      | R1/4 | 8  | 8   | 16,5 | 32,8 | 24,6 | 47,5 | 23   | 11   | 9,5  | 13  | –           | 8030247  | NPFC-T-2G14-R14-FMF | 10               |  |
| G3/8                      | R3/8 | 11 | 11  | 20,5 | 37,3 | 27,1 | 52,5 | 25,5 | 11,5 | 10,5 | 16  | –           | 8030248  | NPFC-T-2G38-R38-FMF | 10               |  |
| G1/2                      | R1/2 | 15 | 15  | 25,5 | 44,8 | 32,1 | 61,5 | 29,5 | 14   | 13   | 20  | –           | 8030249  | NPFC-T-2G12-R12-FMF | 10               |  |
| G3/4                      | R1/4 | 19 | 19  | 32   | 52,5 | 36,5 | 68,5 | 32   | 14   | 14,5 | 27  | –           | 8030250  | NPFC-T-2G34-R34-FMF | 10               |  |
| G1                        | R1   | 24 | 24  | 39   | 64,5 | 45   | 84   | 39   | 16   | 16,5 | 30  | –           | 8030251  | NPFC-T-2G1-R1-FMF   | 10               |  |

1) Unidades por embalaje

### Racor en T NPFC-T

Rosca interior / Rosca exterior / Rosca exterior



| Dimensiones y referencias |      |    |    |     |      |      |      |      |      |      |      |                 |                |                     |                  |
|---------------------------|------|----|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Conexión                  | D1   | D2 | D3 | D4  | D5   | H1   | H2   | L1   | L2   | T1   | 1:50 | Peso/unidad [g] | Nº de artículo | Tipo                | PE <sup>1)</sup> |
| G1/8                      | R1/8 |    | 6  | 5,5 | 13   | 24,5 | 19,5 | 35   | 7,5  | 7,4  | 12   | –               | 8030255        | NPFC-T-G18-2R18-FMM | 10               |
| G1/4                      | R1/4 |    | 8  | 8   | 16,5 | 31   | 24,5 | 46   | 11   | 9,5  | 13   | –               | 8030256        | NPFC-T-G14-2R14-FMM | 10               |
| G3/8                      | R3/8 |    | 11 | 11  | 20,5 | 35,5 | 27   | 51,5 | 11,5 | 10,5 | 16   | –               | 8030257        | NPFC-T-G38-2R38-FMM | 10               |
| G1/2                      | R1/2 |    | 15 | 15  | 25,5 | 42,8 | 32   | 59   | 14   | 13   | 20   | –               | 8030258        | NPFC-T-G12-2R12-FMM | 10               |



1) Unidades por embalaje

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

### Racor en T NPFC-T

Rosca exterior





| Dimensiones y referencias |         |      |      |      |      |     |                    |                   |               |                  |  |
|---------------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | H1   | H2   | L1   | L2   | ≈C1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |  |
| R $\frac{1}{4}$           | 8       | 29,8 | 11   | 46   | 23   | 13  | –                  | 8030252           | NPFC-T-3R14-M | 10               |  |
| R $\frac{3}{8}$           | 11      | 34,1 | 11,5 | 51,5 | 25,5 | 16  | –                  | 8030253           | NPFC-T-3R38-M | 10               |  |
| R $\frac{1}{2}$           | 15      | 40,3 | 14   | 59   | 29,5 | 20  | –                  | 8030254           | NPFC-T-3R12-M | 10               |  |

1) Unidades por embalaje

### Racor en T NPFC-T

Rosca exterior / Rosca exterior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |                    |                |                     |                  |
|---------------------------|------|-----|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Conexión                  |      | D3  | D4 | D5   | H1   | H2  | L1   | L2   | T1  | ≈C1 | Peso/unidad<br>[g] | N° de artículo | Tipo                | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø  | Ø    |      |     |      |      |     |     |                    |                |                     |                  |
| R1/8                      | G1/8 | 5,5 | 6  | 13   | 24   | 7,5 | 37   | 19,5 | 7,4 | 12  | –                  | 8030259        | NPFC-T-2R18-G18-MMF | 10               |
| R1/4                      | G1/4 | 8   | 8  | 16,5 | 31,3 | 11  | 47,5 | 24,5 | 9,5 | 13  | –                  | 8030260        | NPFC-T-2R14-G14-MMF | 10               |
| R1/2                      | G1/2 | 15  | 15 | 25,5 | 42,3 | 14  | 61,5 | 32   | 13  | 20  | –                  | 8030261        | NPFC-T-2R12-G12-MMF | 10               |

1) Unidades por embalaje



## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en T NPFC-T

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |      |     |    |      |      |      |      |    |      |      |     |             |          |                     |                  |
|---------------------------|------|-----|----|------|------|------|------|----|------|------|-----|-------------|----------|---------------------|------------------|
| Conexión                  |      | D3  | D4 | D5   | H1   | H2   | H3   | L1 | L2   | T1   | ≅G1 | Peso/unidad | N° de    | Tipo                | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø  | Ø    |      |      |      |    |      |      |     | [g]         | artículo |                     |                  |
| R1/8                      | G1/8 | 5,5 | 6  | 13   | 24   | 17,5 | 8    | 39 | 19,5 | 7,4  | 12  | –           | 8030241  | NPFC-T-R18-2G18-MFF | 10               |
| R1/4                      | G1/4 | 8   | 8  | 16,5 | 31,3 | 23   | 11   | 49 | 24,5 | 9,5  | 13  | –           | 8030242  | NPFC-T-R14-2G14-MFF | 10               |
| R3/8                      | G3/8 | 11  | 11 | 20,5 | 35,8 | 25,5 | 11,5 | 54 | 27   | 10,5 | 16  | –           | 8030243  | NPFC-T-R38-2G38-MFF | 10               |
| R1/2                      | G1/2 | 15  | 15 | 25,5 | 41,8 | 29   | 14   | 64 | 32   | 13   | 20  | –           | 8030244  | NPFC-T-R12-2G12-MFF | 10               |



1) Unidades por embalaje

## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

### Racor en Y NPFC-Y

Rosca interior





| Dimensiones y referencias |         |         |      |      |      |     |              |                    |                   |               |                  |
|---------------------------|---------|---------|------|------|------|-----|--------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | D5<br>Ø | H1   | L1   | T1   | W1  | $\approx C1$ | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |
| G1/4                      | 11,5    | 17      | 36,8 | 36,8 | 9,5  | 90° | 17           | –                  | 8030228           | NPFC-Y-3G14-F | 10               |
| G3/8                      | 15      | 22      | 46   | 46   | 10,5 | 90° | 22           | –                  | 8030229           | NPFC-Y-3G38-F | 10               |
| G1/2                      | 18,5    | 26      | 58   | 57,3 | 13   | 90° | 26           | –                  | 8030230           | NPFC-Y-3G12-F | 10               |

1) Unidades por embalaje

### Racor en Y NPFC-Y

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |      |     |      |    |      |      |      |      |     |     |             |          |                     |                  |
|---------------------------|------|-----|------|----|------|------|------|------|-----|-----|-------------|----------|---------------------|------------------|
| Conexión                  |      | D3  | D4   | D5 | H1   | H2   | L1   | T1   | W1  | ≈G1 | Peso/unidad | Nº de    | Tipo                | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2   | Ø   | Ø    | Ø  |      |      |      |      |     |     | [g]         | artículo |                     |                  |
| R1/8                      | G1/8 | 5,5 | 8,5  | 14 | 32,8 | 9    | 32,5 | 8,5  | 90° | 14  | –           | 8030231  | NPFC-Y-R18-2G18-MFF | 10               |
| R1/4                      | G1/4 | 8   | 11,5 | 17 | 37   | 11   | 37   | 9,5  | 90° | 17  | –           | 8030232  | NPFC-Y-R14-2G14-MFF | 10               |
| R3/8                      | G3/8 | 11  | 15   | 22 | 46   | 12,5 | 46   | 10,5 | 90° | 22  | –           | 8030233  | NPFC-Y-R38-2G38-MFF | 10               |
| R1/2                      | G1/2 | 15  | 18,5 | 26 | 58   | 16,5 | 57,3 | 13   | 90° | 26  | –           | 8030234  | NPFC-Y-R12-2G12-MFF | 10               |

1) Unidades por embalaje



## Racores roscados NPFC

Hoja de datos

**FESTO**

### Racor en X NPFC-X

Rosca interior





| Dimensiones y referencias |         |         |    |      |     |                    |                   |               |                  |  |
|---------------------------|---------|---------|----|------|-----|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| Conexión<br>D1            | D3<br>Ø | D5<br>Ø | H1 | T1   | ≈C1 | Peso/unidad<br>[g] | Nº de<br>artículo | Tipo          | PE <sup>1)</sup> |  |
| G¼                        | 8       | 16,5    | 50 | 9,5  | 13  | –                  | 8030262           | NPFC-X-4G14-F | 10               |  |
| G¾                        | 11      | 20,5    | 56 | 10,5 | 17  | –                  | 8030263           | NPFC-X-4G38-F | 10               |  |
| G½                        | 15      | 25,5    | 64 | 13   | 20  | –                  | 8030264           | NPFC-X-4G12-F | 10               |  |

1) Unidades por embalaje

### Racor en X NPFC-X

Rosca exterior / Rosca interior / Rosca  
interior / Rosca interior



| Dimensiones y referencias |    |    |    |      |    |      |      |    |     |     |             |          |                      |                  |
|---------------------------|----|----|----|------|----|------|------|----|-----|-----|-------------|----------|----------------------|------------------|
| Conexión                  |    | D3 | D4 | D5   | H1 | L1   | L2   | L3 | T1  | ≈C1 | Peso/unidad | N° de    | Tipo                 | PE <sup>1)</sup> |
| D1                        | D2 | Ø  | Ø  | Ø    |    |      |      |    |     |     | [g]         | artículo |                      |                  |
| G¼                        | R¼ | 8  | 8  | 16,5 | 50 | 48,5 | 23,5 | 11 | 9,5 | 13  | –           | 8030265  | NPFC-X-R14-3G14-MFFF | 10               |
| G½                        | R½ | 15 | 15 | 25,5 | 64 | 61   | 29   | 14 | 13  | 20  | –           | 8030266  | NPFC-X-R12-3G12-MFFF | 10               |

1) Unidades por embalaje