

## Conectores NECV para válvulas, confeccionables

Hoja de datos

### Base para soldar PCBC

- Para montaje de las placas de circuitos impresos de las válvulas miniaturizadas MHA1 y MHP1 con conector debajo (-PI)
- Para válvulas del terminal tipo 82 CPA-SC




Datos técnicos generales		
Tipo	PCBC-A	PCBC-B
Conexión eléctrica	2 contactos	3 contactos
Tipo de fijación	Base para soldar	
Posición de montaje	Indistinta	
Grado de protección según EN 60 529	IP40 (montado)	
Peso [g]	5	1

Materiales	
Cuerpo	PA

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +115	

### Dimensiones

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)



Referencias				
Base para soldar	Conexión eléctrica	Envase	Nº art.	Tipo
	2 contactos, para válvulas miniaturizadas	10 unidades	197261	PCBC-A-10
		100 unidades	197262	PCBC-A-100
	3 Contactos, para válvulas del terminal tipo 82 CPA-SC	10 unidades	539904	PCBC-B-10
		100 unidades	539905	PCBC-B-100