

# Cables NEBC para unidades de control

Hoja de datos

## Cable KDI

- Cable (cable de programación) para diversas aplicaciones
- Confeccionado en ambos extremos
- Cables de 3 m y 5 m



Datos técnicos generales		
Tipo	KDI-...	KDI-PPA-3-BU9
Tipo de fijación	Con tuerca, clip	Tornillos 4-40 UNC
Posición de montaje	Indistinta	
Tensión de funcionamiento [V AC]	<=300	-

Materiales		
Tipo	KDI-...	KDI-PPA-3-BU9
Cuerpo	PBT	
Contactos	Aleación de cobre, dorado	
Tuerca	Latón niquelado	
Cubierta del cable	PUR	PVC

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +80	
Temperatura ambiente admisible para cables móviles [°C]	-10 ... +80	

**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

KDI-PPA-3-BU9

- 1 Conector recto tipo zócalo, Sub-D de 9 contactos
- 2 Conector recto tipo clavija, Sub-D de 9 contactos

Referencias							
	Conexión eléctrica	Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	Diámetro del cable [mm]	Longitud del cable [m]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
	Conector recto tipo zócalo, Sub-D de 9 contactos – Conector recto tipo clavija, Sub-D de 9 contactos	9x0,22	-	3	156	151915	KDI-PPA-3-BU9
	Conector recto tipo zócalo, 5 contactos, M12 – conector recto tipo zócalo, 9 contactos, Sub-D	4x0,14	4,5 ... 6,5	5	181	150268	KDI-SB202-BU9