


# Conectores con cable tipo KMYZ-4

Hoja de datos


 Temperatura  
 -10 ... +50 °C

- Para válvulas con bobinas ZB y ZC
- Variante KMYZ-4-...-B para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotegidos



Datos técnicos generales			
Tipo	KMYZ-4-...-B	KMYZ-4	KMYZ-4-...-B-EX
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZC	Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZB	Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular MSZB
Cantidad de contactos	2		
Tipo de cable	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,35	
Diámetro del cable	[mm]	3,9	
Tipo de fijación	Tornillo central M2	Tornillo central autocortante	Tornillo central M2
Clase de protección según EN 60529	IP40 (montada)		
Tensión de funcionamiento	[V DC]	3 ... 36	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Posición de montaje	Indistinta		
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +50	
Material	Cuerpo	Poliamida	
	Cubierta del cable	Cloruro de polivinilo	
	Contactos crimp	Bronce	
Materiales	Conformidad con RoHS		
Certificación	Germanischer Lloyd	-	Germanischer Lloyd

Referencias					
	Descripción	Peso del producto	Longitud del cable	Nº art.	Tipo
		[g]	[m]		
<b>Con tornillo central M2</b>					
	Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas ZC	10	0,5	<b>193690</b>	<b>KMYZ-4-24-0,5-B</b>
		32	2,5	<b>193691</b>	<b>KMYZ-4-24-2,5-B</b>
<b>Con tornillo central autocortante</b>					
	Conector tipo zócalo con cable, para válvulas con bobinas ZB y ZC	10	0,5	<b>185519</b>	<b>KMYZ-4-24-0,5</b>
		32	2,5	<b>185520</b>	<b>KMYZ-4-24-2,5</b>
<b>Con tornillo central M2 para la utilización con terminales de válvulas CPV autoprotegidos</b>					
	Cable con conector tipo zócalo, para válvulas CPV	12	0,5	<b>550324</b>	<b>KMYZ-4-0.5-B-EX</b>
		34,5	2,5	<b>550481</b>	<b>KMYZ-4-2.5-B-EX</b>
		62,5	5	<b>550482</b>	<b>KMYZ-4-5.0-B-EX</b>


# Conector con cable tipo KMYZ-4

Hoja de datos

FESTO

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- 1 Tornillo de fijación
- 2 Ranura para placa de identificación IBS-6x10 (no incluida en el suministro)
- 3 Cable bifilar
- 4 Distribución de conexiones para bobinas ZB
- 5 Distribución de conexiones para bobinas ZC