

Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

Cable con conector tipo zócalo KMYZ-9

- Cable con conector tipo zócalo para válvulas con bobinas ZC (CPE10/CPE14)
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 0,2 hasta 10 m



| Datos técnicos generales | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Tipo | KMYZ-9-24-...-PUR-B | KMYZ-9-24-M8-...-LED-B | KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B | KMYZ-9-24-AD-0,2-B |
| Conexión eléctrica | Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos | | | |
| | Extremo libre, cable bifilar | Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos | Conector rectangular acodado tipo clavija de 2 contactos | Conector rectangular acodado tipo clavija de 2 contactos |
| Indicación de la posición de conmutación | LED | LED | LED | - |
| Funciones complementarias | Reducción de la corriente de mantenimiento | Reducción de la corriente de mantenimiento | Reducción de la corriente de mantenimiento | - |
| Tensión nominal de funcionamiento [V DC] | 24 | | | |
| Tipo de cable [mm ²] | 2x0,25 | | | |
| Diámetro del cable [mm] | 3,4 | | | |
| Conexión del circuito protector | No | | | |
| Tipo de fijación | Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M2 | | | |
| Par de apriete [Nm] | 0,25 | | | |
| Posición de montaje | Indistinta | | | |
| Grado de protección según EN 60 529 | IP65 (montado) | | | |

| Materiales | |
|------------------------------|----------------------|
| Cuerpo | PA |
| Contacto crimp | Bronce |
| Cubierta del cable | TPE-U(PUR) |
| Características del material | Conformidad con RoHS |

| Condiciones de funcionamiento y del entorno | |
|---|------------------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -10 ... +50 |
| Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) | Según directiva de máquinas UE CEM |

Cables NEBV para válvulas


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


KMYZ-9-24



KMYZ-9-24-M8



KMYZ-9-24-AD





| Tipo | B1 | B2 | D1 -Ø- | D2 -Ø- | D3 -Ø- | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|--------------------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----|-------|------|------|----|
| KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B | 9,7 | - | 3,4 | - | - | 12,25 | 12,15 | - | 2500 | - | 28,1 | 18 |
| KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B | | | | | | | | | 5000 | | | |
| KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B | | | | | | | | | 10000 | | | |
| KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-PUR | 9,7 | - | 3,4 | 9,7 | M8X1 | 12,25 | 12,15 | - | 500 | 41,1 | 28,1 | 18 |
| KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-PUR | | | | | | | | | 2500 | | | |
| KMYZ-9-24-AD | 9,7 | 12 | 3,4 | - | - | 12,25 | 12,15 | 13 | 200 | 27 | 28,1 | 18 |

Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

| Referencias | | | | | | |
|---|--|--|-------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| | Conexión eléctrica | Indicación de la posición de conmutación | Peso | Longitud del cable | Nº art. | Tipo |
|  | Extremo libre, cable bifilar | LED | 50 g | 2,5 m | 193687 | KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B |
| | | LED | 90 g | 5 m | 193689 | KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B |
| | | LED | 170 g | 10 m | 196063 | KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B |
|  | Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos | LED | 18 g | 0,5 m | 196064 | KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B |
| | | LED | 54 g | 2,5 m | 196065 | KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B |
|  | Conector rectangular acodado tipo clavija de 2 contactos | LED | 18 g | 0,2 m | 530942 | KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B |
| | | - | 18 g | 0,2 m | 547449 | KMYZ-9-24-AD-0,2-B |

| Referencias: Accesorios | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
| | Descripción | Nº art. | Tipo |
|  | Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades) | 18576 | IBS-6x10 |