

# Conectores confeccionables, M16, 8 contactos

Hoja de datos

**Conector tipo zócalo MPPE**

- Para reguladores proporcionales MPPE y MPPEs




Datos técnicos generales	
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo
	8 contactos
	Para soldar
Tensión de funcionamiento [V DC]	Máx. 60
Carga de corriente [A]	5
Racor del cable	Pg9
Diámetro admisible del cable [mm]	6 ... 8
Sección de la conexión [mm <sup>2</sup> ]	Máx. 0,75
Frecuencia de conexión	500
Tipo de fijación	Tuerca M16x0,75
Posición de montaje	Indistinta
Grado de protección según EN 60 529	IP67 (montado)

Materiales	
Cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Tuerca	PA
Contactos crimp	Cobre estañado

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +95

**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)



Ocupación de clavijas



Referencias			
Descripción	Peso	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo para reguladores proporcionales MPPE y MPPEs	65 g	161839	MPPE-3-B