

Conexiones eléctricas para alimentación de tensión

Hoja de datos: NTSD

- Conector tipo clavija / tipo zócalo para alimentación de tensión
- Confección libre y con cables de cualquier longitud
- Conector tipo zócalo de 4 contactos
- Con bornes roscados
- Sección de los hilos de hasta 2,5 mm²



Datos técnicos generales	
Tipo	NTSD-...
Tipo de fijación	Tuerca M18
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	250 AC
Carga de corriente [A]	16
Clase de protección según NE 60 529	IP67 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	Polibutilenotereftalato
Información sobre los materiales: contactos	Latón / Aleación de cobre
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ... +70
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50

Referencias							
	Conexión eléctrica	Racor de cables	Diámetro admisible del cable [mm]	Sección máx. de los hilos [mm ²]	Peso del producto [g]	Tipo	Nº de artículo
	Conector recto tipo zócalo, 4 contactos, Borne roscado	Pg9	6 ... 8	1,5	25	NTSD-GD-9	18 493
	Conector recto tipo zócalo, 5 contactos, Borne roscado, codificación B	Pg9	6 ... 8	0,75	25	NTSD-GD-9-M12-5POL-RK	538 999
	Conector recto tipo zócalo, 4 contactos, Borne roscado	Pg13,5	10 ... 12	2,5	31	NTSD-GD-13,5	18 526
	Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, Borne roscado	Pg9	6 ... 8	1,5	30	NTSD-WD-9	18 527
	Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, Borne roscado	Pg11	5 ... 11	2,5	34	NTSD-WD-11	533 119


Conexiones eléctricas para alimentación de tensión

Hoja de datos: NTSD


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


NTSD-GD-9




NTSD-GD-9-M12-5POL-RK



NTSD-GD-13,5



NTSD-WD-9



NTSD-WD-11

