

# Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

## Zásuvka s káblom KMYZ-9

- zásuvka s káblom pre ventily s elektromagnetickými cievkami ZC (CPE10/CPE14)
- sériovo vyrábaná
- dĺžky kábla 0,2 až 10 m



Všeobecné technické údaje			
typ	KMYZ-9-24	KMYZ-9-24-M8	KMYZ-9-24-AD
elektrický prípoj	zásuvka uhlová, 2 póly, štvorcový tvar		
	voľný koniec kábla, 2 žily	konektor priamy, 3 póly, M8x1	zásuvka uhlová, 2 póly, štvorcový tvar
indikácia spínacej polohy	LED dióda		
nominálne prevádzkové napätie [V DC]	24		
zloženie kábla [mm <sup>2</sup> ]	2x0,25		
priemer kábla [mm]	3,4		
s pripojením ochranného vodiča	nie je k dispozícii		
spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2		
montážna poloha	ľubovoľná		
krytie podľa EN 60529	IP65 (namontované)		

Materiály	
teleso	PA
nasúvacie kontakty	bronz
plášť kábla	PUR
poznámka o materiáli	v zmysle RoHS

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia	
teplota okolia [°C]	-10 ... +50
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV

# Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily


údajový list

FESTO

## Rozmery


sťahovanie CAD modelov → [www.festo.sk/engineering](http://www.festo.sk/engineering)

### KMYZ-9-24




- 1 pole osvetlené LED diódou
- 2 drážka pre označovací štítok IBS-6x10 (nie je časťou dodávky)
- 3 2-žilový kábel
- 4 prípojovací obrazec pre elektromagnetické cievky ZC
- 5 upevňovacia skrutka

### KMYZ-9-24-M8



- 1 pole osvetlené LED diódou
- 2 drážka pre označovací štítok IBS-6x10 (nie je časťou dodávky)
- 3 2-žilový kábel
- 4 prípojovací obrazec pre elektromagnetické cievky ZC
- 5 upevňovacia skrutka

### KMYZ-9-24-AD






- 1 pole osvetlené LED diódou
- 2 drážka pre označovací štítok IBS-6x10 (nie je časťou dodávky)
- 3 2-žilový kábel
- 4 prípojovací obrazec pre elektromagnetické cievky ZC
- 5 upevňovacia skrutka
- 6 schéma zapojenia vhodná pre zásuvku s káblami KMYZ-6


typ	B1	B2	D1 ·σ·	D2 ·σ·	D3 ·σ·	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	—	3,4	—	—	12,25	12,15	—	2500	—	28,1	18
KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B									5000			
KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B									10000			
KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	—	3,4	9,7	M8X1	12,25	12,15	—	500	41,1	28,1	18
KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-PUR									2500			
KMYZ-9-24-AD	9,7	12	3,4	—	—	12,25	12,15	13	200	27	28,1	18

# Spojovacie vedenie NEBV, pre ventily

údajový list

FESTO

Typové označenie						
	elektrický prípoj	indikácia spínacej polohy	hmotnosť	dĺžka kábla	č. dielu	typ
	voľný koniec kábla, 2 žily	LED dióda	50 g	2,5 m	<b>193687</b>	<b>KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B</b>
		LED dióda	90 g	5 m	<b>193689</b>	<b>KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B</b>
		LED dióda	170 g	10 m	<b>196063</b>	<b>KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B</b>
	konektor priamy, M8x1, 3 póly	LED dióda	18 g	0,5 m	<b>196064</b>	<b>KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B</b>
		LED dióda	54 g	2,5 m	<b>196065</b>	<b>KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B</b>
	konektor priamy, M8x1, 3 póly	LED dióda	18 g	0,2 m	<b>530942</b>	<b>KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B</b>
		—	18 g	0,2 m	<b>547449</b>	<b>KMYZ-9-24-AD-0,2-B</b>

Typové označenie – príslušenstvo			
	opis	č. dielu	typ
	označovacie štítky 6x10 mm, 64 kusov, v rámečku	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>