

硬管 PQ

FESTO



硬管 PQ

技术参数

- 温度范围
-30 ... +75 °C
- 工作压力
-0.95 ... +7 bar



塑料硬管 PQ-PA

- 用高质量聚酰胺制成的刚性气管；耐腐蚀，具有弹性，无需维护
- 内壁光滑，创造了最佳的流量条件

铝制硬管 PQ-AL

- 刚性耐腐蚀铝管
- 内壁光滑，创造了最佳的流量条件

主要技术参数						
型号		聚酰胺 PQ-PA				
		12x1.5	15x1.5	18x2	22x2	28x2.5
工作介质		适合用于压缩空、真空和流体				
外径	[mm]	12	15	18	22	28
内径	[mm]	9	12	14	18	23
重量	[kg/m]	0.051	0.065	0.103	0.130	0.204
材料		聚酰胺				
颜色		黑色				

主要技术参数						
型号		铝 PQ-AL				
		12x1	15x1	18x1	22x1	28x1.5
工作介质		适合用于压缩空、真空和流体				
外径	[mm]	12	15	18	22	28
内径	[mm]	10	13	16	20	25
重量	[kg/m]	0.093	0.119	0.144	0.178	0.337
材料		精制铝合金				
颜色		银色				

工作条件		
	聚酰胺 PQ-PA	铝 PQ-AL
工作压力	[bar] -0.95 ... +7 bar	-0.95 ... +7 bar
环境温度	[°C] -25 ... +75	-30 ... +75
介质温度	[°C] -25 ... +75	-25 ... +75

硬管 PQ

技术参数

订货数据				
	外径 [mm]	订货号	型号	PU ¹⁾ [mm]
聚酰胺				
	12	177 728	PQ-PA-12x1,5x3000	3,000
	15	177 729	PQ-PA-15x1,5x3000	3,000
	18	177 730	PQ-PA-18x2x3000	3,000
	22	177 731	PQ-PA-22x2x3000	3,000
	28	194 594	PQ-PA-28x2,5x3000	3,000
铝				
	12	177 732	PQ-AL-12x1x3000	3,000
	15	177 733	PQ-AL-15x1x3000	3,000
	18	177 734	PQ-AL-18x1x3000	3,000
	22	177 735	PQ-AL-22x1x3000	3,000
	28	194 593	PQ-AL-28x1,5x3000	3,000

1) 包装单位数量

硬管 PQ


附件

硬管夹 PQ-RK-...-B

适用于外径为12, 15, 18, 22 和 28 mm的硬管。

材料:
聚丙烯
符合RoHS规定

温度范围:
-25 ... +85 °C



尺寸和订货数据											
公称通径 [mm]	D	B	H	L	L1	L2	每件重量 [g]	订货号	型号	PU ¹⁾	
12	11.5	16.5	17.8	17.5	20	9	2.4	550 595	PQ-RK-12-B	10	
15	15	16	17.5	22.5	23	10	3.2	550 596	PQ-RK-15-B	10	
18	17	16	23.5	22.5	25	10	4.0	550 597	PQ-RK-18-B	10	
22	20.5	16	25.2	23.5	30	10	5.1	550 598	PQ-RK-22-B	10	
28	27.8	16	32.5	26	39	15	8.4	550 599	PQ-RK-28-B	1	

1) 包装单位数量

剪管钳 ZR

剪管钳ZR用于剪切最大外径达到 28 mm的塑料硬管 PQ-PA到特定长度。不适合用于金属管。



订货数据	
	订货号 型号
剪管钳	194 592 ZR