









# Zásuvky s kabelem

přehled dodávek

konstrukce	typ	pro elektromagnetické cívky (ventily s elektromagnetickou cívkou)											→ strana
		D	E	EB	F	N1	N2	V	Y	Z	ZB	ZC	
	KMF	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	2 / 7.3-3
	KMC	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	2 / 7.3-4	
	KMV	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	2 / 7.3-5	
	KME	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	2 / 7.3-6	
	KMEB	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	2 / 7.3-7	
	KMY-1 - 1 KMYZ-1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	2 / 7.3-9	
	KMYZ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.3-10	
	KMYZ-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 / 7.3-11	
	KMYZ-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.3-12	
	KMYZ-4-...-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.3-12	
	KMYZ-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.3-13	






- 1 - výběrový typ

-  - upozornění  
Přiřazení elektromagnetické cívky  
k typu ventilu → 2 / 7.1-1

# Zásuvky s kabelem

přehled dodávek



konstrukce	typ	pro miniaturní ventily	pro rychlé ventily	pro proporcionální redukční ventily	pro ventily se středovým konektorem M12x1		→ strana
		MHA1...-PI/ MHP1...-PI	MH2/MH3	MPPE/MPPES	ISO 15 407-1	ISO 5599-1	
	KMYZ-3	-	■	-	-	-	2 / 7.3-11
	KMYZ-4-...-B	-	■	-	-	-	2 / 7.3-12
	KMH	■	-	-	-	-	2 / 7.3-14
	KMPPE-B	-	-	■	-	-	2 / 7.3-15
	KM12-M12-GS WD-1-4	-	-	-	■	■	2 / 7.3-16

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

# Zásuvky s kabelem KMF

FESTO

technické údaje

— rozsah teplot  
-20 ... +80 °C

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami F




Obecné technické údaje						
napájecí napětí	24 V DC			0 ... 240 V DC/AC		
délka kabelu	[m]	2,5	5	10	2,5	5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	3x0,75				
počet pinů	3					
indikace sepnutí	LED				-	
upevnění	středový šroub M3					
stupeň krytí dle EN 60 529	IP67 (v namontovaném stavu)					
montážní poloha	libovolná					
značka CE (viz prohlášení o shodě)	-				dle směrnice EU pro nízké napětí	
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80				
hmotnost výrobku	[g]	170	320	460	170	320
materiál	těleso	polymer				
	plášť kabelu	polyvinylchlorid				

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



- 1 pole osvětlené pomocí LED
- 2 popisové pole IBS-6x10
- 3 kabel se 3 vodiči
- 4 přípojovací obrazec pro elektromagnetickou cívku F

Údaje pro objednávky						
	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami F	24 V DC	■	2,5	30 935	KMF-1-24DC-2,5-LED
				5	30 937	KMF-1-24DC-5-LED
				10	193 458	KMF-1-24-10-LED
		0 ... 240 V DC/AC	-	2,5	30 936	KMF-1-230AC-2,5
				5	30 938	KMF-1-230AC-5


# Zásuvky s kabelem KMC

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-20 ... +80 °C

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami D a N1




Obecné technické údaje						
napájecí napětí	24 V DC			0 ... 240 V DC/AC		
délka kabelu	[m]	2,5	5	10	2,5	5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	3x0,75				
počet pinů	3					
indikace sepnutí	LED					-
upevnění	středový šroub M3					
stupeň krytí dle EN 60 529	IP67 (v namontovaném stavu)					
montážní poloha	libovolná					
značka CE (viz prohlášení o shodě)	-					dle směrnice EU pro nízké napětí
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80				
hmotnost výrobku	[g]	110	315	725	110	315
materiál	těleso	polymer				
	plášť kabelu	polyvinylchlorid				

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



- 1 pole osvětlené pomocí LED
- 2 popisové pole IBS-6x10
- 3 kabel se 3 vodiči
- 4 přípojovací obrazec dle DIN EN 175 301-803, tvar A

## Údaje pro objednávky

	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami D a N1	24 V DC	■	2,5	30 931	KMC-1-24DC-2,5-LED
				5	30 933	KMC-1-24DC-5-LED
				10	193 459	KMC-1-24-10-LED
		0 ... 240 V DC/AC	-	2,5	30 932	KMC-1-230AC-2,5
				5	30 934	KMC-1-230AC-5

# Zásuvky s kabelem KMV

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-20 ... +80 °C

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami V




Obecné technické údaje						
napájecí napětí	24 V DC			0 ... 240 V DC/AC		
délka kabelu	[m]	2,5	5	10	2,5	5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	3x0,75				
počet pinů	3					
indikace sepnutí	LED				-	
upevnění	středový šroub M3					
stupeň krytí dle EN 60 529	IP67 (v namontovaném stavu)					
montážní poloha	libovolná					
značka CE (viz prohlášení o shodě)	-				dle směrnice EU pro nízké napětí	
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80				
hmotnost výrobku	[g]	165	320	630	165	320
materiál	těleso	polymer				
	plášť kabelu	polyvinylchlorid				

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



- 1 pole osvětlené pomocí LED
- 2 popisové pole IBS-6x10
- 3 kabel se 3 vodiči
- 4 připojovací obrazec dle DIN EN 175 301-803, tvar B


## Údaje pro objednávky

	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami V	24 V DC	■	2,5	30 939	KMV-1-24DC-2,5-LED
				5	30 941	KMV-1-24DC-5-LED
				10	193 456	KMV-1-24-10-LED
		0 ... 240 V DC/AC	-	2,5	30 940	KMV-1-230AC-2,5
				5	30 942	KMV-1-230AC-5

# Zásuvky s kabelem KME

technické údaje

FESTO

-  rozsah teplot  
-20 ... +80 °C

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami E



Obecné technické údaje				
délka kabelu	[m]	2,5	5	10
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,75		
počet pinů		2		
indikace sepnutí		LED		
upevnění		středový šroub M3		
montážní poloha		libovolná		
stupeň krytí dle EN 60 529		IP67 (v namontovaném stavu)		
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80		
hmotnost výrobku	[g]	135	280	570
materiál	těleso	polymer		
	plášť kabelu	polyvinylchlorid		

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem


7.3

## Rozměry CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)

Technical drawing showing dimensions and callouts for the cable plug connector:

- 1: pole osvětlené pomocí LED
- 2: držák štítku ASLR-T-23 se štítkem ASLR-L-423 (součást dodávky)
- 3: kabel se 2 vodiči (2x 0,75 mm<sup>2</sup>)
- 4: obrazec dle EN 175301-803
- 5: těsnění

Dimensions shown in the drawing: 29.1, 19.3, 4, 5.2, 16, M3.

Údaje pro objednávky						
	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami E	24 V DC	■	2,5	30 943	KME-1-24DC-2,5-LED
				5	30 945	KME-1-24DC-5-LED
				10	193 455	KME-1-24-10-LED


# Zásuvky s kabelem KMEB

technické údaje

FESTO

— — rozsah teplot  
-20 ... +80 °C

- pro ventily s elektromagnetickými cívkami EB
- KMEB-1 s kabelem PVC
- KMEB-2 s kabelem PUR




Obecné technické údaje – KMEB-1						
provozní napětí	24 V DC			0 ... 240 V DC/AC		
délka kabelu	[m]	2,5	5	10	2,5	5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	3x0,5				
počet pinů	3					
indikace sepnutí	LED				-	
upevnění	středový šroub M2,5					
stupeň krytí dle EN 60 529	IP65 (v namontovaném stavu)					
montážní poloha	libovolná					
značka CE (viz prohlášení o shodě)	-			dle směrnice EU pro nízké napětí		
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80				
hmotnost výrobku	[g]	125	230	460	125	230
materiál	těleso	polymer				
	plášť kabelu	polyvinylchlorid				

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry – KMEB-1

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



- 1 pole osvětlené pomocí LED (pouze při 24 V)
- 2 držák štítku ASLR-T-23 se štítkem ASLR-L-423 (součást dodávky)
- 3 kabel se 3 vodiči (3x 0,5 mm<sup>2</sup>)
- 4 obrazec dle EN 175301-803, tvar C
- 5 těsnění


# Zásuvky s kabelem KMEB

technické údaje

FESTO

Obecné technické údaje – KMEB-2					
napájecí napětí		24 V DC		0 ... 240 V DC/AC	
délka kabelu	[m]	2,5	5	2,5	5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	3x0,75			
počet pinů		3			
indikace sepnutí		LED	-		
upevnění		středový šroub M2,5			
stupeň krytí dle EN 60 529		IP65 (v namontovaném stavu)			
montážní poloha		libovolná			
značka CE (viz prohlášení o shodě)		-	dle směrnice EU pro nízké napětí		
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80			
hmotnost výrobku	[g]	200	400	200	400
materiál	těleso	polymer			
	plášť kabelu	polyuretan			

## Rozměry – KMEB-2 CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



- 1 pole osvětlené pomocí LED
- 2 pole pro označení
- 3 kabel se 3 vodiči
- 4 přípojovací obrazec dle DIN EN 175 301-803, tvar C

## Údaje pro objednávky

	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
<b>KMEB-1 (s kabelem PVC)</b>						
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami EB	24 V DC	■	2,5	151 688	KMEB-1-24-2,5-LED
				5	151 689	KMEB-1-24-5-LED
				10	193 457	KMEB-1-24-10-LED
		0 ... 240 V DC/AC	-	2,5	151 690	KMEB-1-230AC-2,5
5	151 691			KMEB-1-230AC-5		
<b>KMEB-2 (kabel PUR)</b>						
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami EB	24 V DC	■	2,5	174 844	KMEB-2-24-2,5-LED
				5	174 845	KMEB-2-24-5-LED
				2,5	174 846	KMEB-2-230-2,5
		0 ... 240 V DC/AC	-	5	174 847	KMEB-2-230-5



Nepoužívejte pro nové konstrukce!

- 2 - výběrový typ

FESTO

## Zásuvky s kabelem KMY-1/KMYZ-1

technické údaje

- 1 - rozsah teplot  
-25 ... +80 (KMY-1)  
5 ... 50 °C (KMYZ-1)

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami Y a Z



Obecné technické údaje					
typ		KMY-1	KMYZ-1		
délka kabelu	[m]	0,5	2,5	5	15
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,34			
počet pinů		2			
upevnění		západka			
stupeň krytí dle EN 60 529		IP40 (v namontovaném stavu)			
montážní poloha		libovolná			
teplota okolí	[°C]	-20 ... +80	5 ... 50		
hmotnost výrobku	[g]	4	70	155	325
materiál	těleso	polymer			
	plášť kabelu	polyvinylchlorid			

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

Rozměry		CAD modely ke stažení → <a href="http://www.festo.cz/engineering">www.festo.cz/engineering</a>	
KMY-1		KMYZ-1	
3 kabel se 2 vodiči		3 kabel se 2 vodiči	

Údaje pro objednávky							
	popis	napájecí napětí	délka kabelu [m]	č. dílu	typ		
			zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami Y a Z	24 V DC	0,5	34 347	KMY-1-24-0,5
					2,5	30 446	KMYZ-1-24-2,5
					5	30 447	KMYZ-1-24-5
			15	193 454	KMYZ-1-24-15		

# Zásuvky s kabelem KMYZ-2

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-10 ... +50 °C


■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami ZB



Obecné technické údaje		
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,25
počet pinů		2
indikace sepnutí		LED
upevnění		samořezný středový šroub
stupeň krytí dle EN 60 529		IP65 (v namontovaném stavu)
montážní poloha		libovolná
teplota okolí	[°C]	-10 ... +50
materiál	těleso	polymer
	plášť kabelu	polyvinylchlorid

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



## Údaje pro objednávky

	popis	napájecí napětí	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	hmotnost [g]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZB	24 V DC	■	2,5	80	34 997	KMYZ-2-24-2,5-LED
				5	150	34 998	KMYZ-2-24-5-LED
				10	290	193 443	KMYZ-2-24-10-LED
	zásuvka s kabelem s konektorem M8 pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZB	24 V DC	■	0,5		177 676	KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
				2,5		177 678	KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

# Zásuvky s kabelem KMYZ-3

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-10 ... +50 °C

■ pro rychlé ventily MH2/MH3  
s metrickými elektromagnetickými  
cívkami ZC




Obecné technické údaje				
délka kabelu	[m]	2,5	5	10
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,25		
počet pinů		2		
indikace sepnutí		LED		
upevnění		středový šroub M2		
stupeň krytí dle EN 60 529		IP65 (v namontovaném stavu)		
montážní poloha		libovolná		
teplota okolí	[°C]	-10 ... +50		
hmotnost výrobku	[g]	44	82	154
materiál	těleso	polymer		
	plášť kabelu	polyuretan		

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



Údaje pro objednávky							
	popis	napájecí napětí	elektrické připojení	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro rychlé ventily MH2/MH3 s metrickými elektromagnetickými cívkami ZC	24 V DC	kabel	■	2,5	193 693	KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B
					5	193 695	KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B
					10	196 066	KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B
			konektor M8x1	■	0,5	525 654	KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR
					2,5	525 655	KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR


# Zásuvky s kabelem KMYZ-4

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-10 ... +50 °C

- pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZB a ZC
- varianta KMYZ-4-...-B pro rychlé ventily MH2/MH3




Obecné technické údaje					
typ	KMYZ-4-...-B		KMYZ-4		
délka kabelu	[m]	0,5	2,5	0,5	2,5
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,35			
počet pinů	2				
upevnění	středový šroub M2		samořezný středový šroub		
stupeň krytí dle EN 60 529	IP40 (v namontovaném stavu)				
montážní poloha	libovolná				
teplota okolí	[°C]	-10 ... +50			
hmotnost výrobku	[g]	10	33	10	33
materiál	těleso	polyamid			
	plášť kabelu	polyvinylchlorid			

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)




- 1 upevňovací šroub
- 2 drážka pro popisový štítek IBS-6x10 (není součástí dodávky)
- 3 kabel se 2 vodiči
- 4 připojovací obrazec pro elektromagnetické cívky ZB
- 5 připojovací obrazec pro elektromagnetické cívky ZC

Údaje pro objednávky					
	popis	napájecí napětí	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
<b>se středovým šroubem M2</b>					
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZB a ZC	24 V DC	0,5	193 690	KMYZ-4-24-0,5-B
			5	193 691	KMYZ-4-24-2,5-B
<b>se samořezným středovým šroubem</b>					
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZB a ZC	24 V DC	0,5	185 519	KMYZ-4-24-0,5
			5	185 520	KMYZ-4-24-2,5

# Zásuvky s kabelem KMYZ-9

technické údaje

FESTO

—  — rozsah teplot  
-10 ... +50 °C

■ pro ventily s elektromagnetickými  
cívkami ZC (CPE10/CPE14)




Obecné technické údaje			
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	2x0,25	
počet pinů		2	
indikace sepnutí		LED	
upevnění		středový šroub M2	
stupeň krytí dle EN 60 529		IP65 (v namontovaném stavu)	
montážní poloha		libovolná	
značka CE (viz prohlášení shodě)		dle směrnice EU-EMV	
omezení proudu při 24 V DC		23 mA po 24 ms	
teplota okolí	[°C]	-10 ... +50	
hmotnost výrobku	[g]	46	82
materiál	těleso	polymer	
	plášť kabelu	polyuretan	


Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



Údaje pro objednávky							
	popis	napájecí napětí	elektrické připojení	indikace sepnutí LED	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily s elektromagnetickými cívkami ZC	24 V DC	kabel	■	2,5	193 687	KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B
					5	193 689	KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B
					10	196 063	KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B
			konektor M8x1	■	0,5	196 064	KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-PUR-B
					2,5	196 065	KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-PUR-B

# Zásuvky s kabelem KMH

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-40 ... +80 °C


- pro miniaturní ventily MHA1 a MHP1
- pro rychlé ventily MHA2 a MHP2



Obecné technické údaje					
délka kabelu	[m]	0,5	1	2,5	5
počet pinů		2			
upevnění		západka			
stupeň krytí dle EN 60 529		IP40 (v namontovaném stavu)			
montážní poloha		libovolná			
teplota okolí	[°C]	-40 ... +80			
hmotnost výrobku	[g]	4	7	17	31
materiál	těleso	polyacetal			
	plášť kabelu	polyvinylchlorid			

## Rozměry

CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)




L1 délka kabelu

Údaje pro objednávky					
	popis	napájecí napětí	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro miniaturní ventily MHA1 a MHP1 a rychlé ventily MHA2 a MHP2	24 V DC	0,5	197 263	KMH-0,5
			1	197 264	KMH-1
			2,5	527 400	KMH-2,5
			5	527 401	KMH-5

# Zásuvky s kabelem KMPPE

technické údaje

FESTO


—  — rozsah teplot  
-30 ... +80 °C


■ pro proporcionální redukční ventily  
MPPE a MPPEs



Obecné technické údaje			
délka kabelu	[m]	2,5	5
průřez vodičů	[mm <sup>2</sup> ]	8x0,25	
počet pinů		8	
upevnění		převlečná matice M16x0,75	
montážní poloha		libovolná	
teplota okolí	[°C]	-30 ... +80	
hmotnost výrobku	[g]	243	459
materiál	plášť kabelu	polyvinylchlorid	

## Rozměry CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



Údaje pro objednávky					
	popis	napájecí napětí	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro proporcionální redukční ventily MPPE a MPPEs	24 V DC	2,5	161 879	KMPPE-B-2,5
			5	161 878	KMPPE-B-5

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

# Zásuvky s kabelem KM12

technické údaje

FESTO

— rozsah teplot  
-30 ... +70°C

■ pro ventily dle ISO 15 407-1  
(VDMA 24 563) a ISO 5599-1 se  
středovým konektorem M12x1




Obecné technické údaje		
průřez vodiče	[mm <sup>2</sup> ]	4x0,34
počet pinů		4
délka kabelu	[m]	1
upevnění		převlečná matice M12x1
stupeň krytí dle EN 60 529		IP67 (v namontovaném stavu)
montážní poloha		libovolná
rozsah napájecího napětí AC	[V ]	max. 60 AC
rozsah napájecího napětí DC	[V ]	max. 75 DC
teplota okolí	pevný přívod kabelu	[°C] -30 ... +70
	pohyblivý přívod kabelu	[°C] -5 ... +70
hmotnost výrobku	[g]	66
materiál	těleso	polyuretan
	plášť kabelu	polyuretan

Příslušenství pro ventily  
zásuvky s kabelem

7.3

## Rozměry CAD modely ke stažení → [www.festo.cz/engineering](http://www.festo.cz/engineering)



Údaje pro objednávky				
	popis	délka kabelu [m]	č. dílu	typ
	zásuvka s kabelem pro ventily dle ISO 15 407-1 (VDMA 24 563) a ISO 5599-1 se středovým konektorem M12x1	1	185 499	KM12-M12-GSWD-1-4