


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Cable KMC

- Para válvulas con bobinas D y N1



| Datos técnicos generales | | |
|--|------|--|
| Diámetro del cable | [mm] | 6 |
| Tipo de cable | | 3 x 0,75 mm ² |
| Conexión del circuito protector | | Sí |
| Protección contra polarización inversa | | Para todas las conexiones eléctricas |
| Tipo de fijación | | Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M3 |
| Posición de montaje | | Indistinta |
| Clase de protección según EN 60529 | | IP67 (montada) |

| Materiales | |
|--------------------|--------|
| Cuerpo | PC |
| Contacto crimp | Bronce |
| Cubierta del cable | PVC |

| | Condiciones de funcionamiento y del entorno | | |
|--|---|-------------|------------------------------------|
| | KMC-1-24 | KMC-1-230 | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20 ... +80 | -20 ... +80 |
| Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) | | - | Según directiva UE de baja tensión |
| Certificación | | - | Germanischer Lloyd |


Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




- 1 Campo de iluminación LED
- 2 Placa identificadora IBS-6x10
- 3 Cable trifilar
- 4 Distribución de conexiones según EN 175301-803 forma A
- 5 Tornillo de fijación M3
- 6 Junta

| Tipo | B1 | D1 Ø | D2 Ø | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---------------|----|---------|---------|----|------|-----|-------|----|----|----|
| KMC-1-...-2,5 | 27 | 6 | M3 | 28 | 22,5 | 1,5 | 2550 | 50 | 42 | 27 |
| KMC-1-...-5 | | | | | | | 5050 | | | |
| KMC-1-...-10 | | | | | | | 10050 | | | |

Referencias

| Conexión eléctrica | Tensión nominal de funcionamiento [V] | Indicación de la posición de conmutación | Longitud del cable [m] | Peso [g] | Nº art. | Tipo |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| Conector tipo zócalo, forma A | 24 DC | LED | 2,5 | 170 | 30931 | KMC-1-24DC-2,5-LED |
| | | | 5 | 320 | 30933 | KMC-1-24DC-5-LED |
| | | | 10 | 620 | 193459 | KMC-1-24-10-LED |
| | 230 AC | - | 2,5 | 170 | 30932 | KMC-1-230AC-2,5 |
| | | | 5 | 320 | 30934 | KMC-1-230AC-5 |

Referencias: Accesorios

| | | Nº art. | Tipo |
|---|--|--------------|-----------------|
|  | Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades) | 18576 | IBS-6x10 |