

# Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMPV-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo MPV-E/A-...-M8
- Preconfeccionado
- Cables de 5 m o 10 m
- 15 contactos
- Sub-D



Datos técnicos generales	
Tipo de fijación	2 tornillos M4x16
Posición de montaje	Indistinta
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo Sub-D de 15 contactos
Tensión de funcionamiento [V DC]	Máx. 30
Carga de corriente [A]	2,8
Diámetro del cable [mm]	8,2
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	PBT reforzado
Información sobre los materiales: contactos	Aleación de cobre, dorado
Información sobre los materiales: funda del cable	PUR
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80

**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)


1 Conector Sub-D tipo clavija, 15 contactos  
2 Racor de cable Pg9  
3 Cable de 5 m o de 10 m

**Distribución de conexiones (plano del conector)**

	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	Blanco	9	Negro
	2	Marrón	10	Violeta
	3	Verde	11	Gris y rosa
	4	Amarillo	12	Rojo y azul
	5	Gris	13	Blanco y verde
	6	Rosa	14	Marrón y verde
	7	Azul	15	Blanco y amarillo
	8	Rojo		

# Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMPV-...

Referencias					
	Tipo de cable [mm <sup>2</sup> ]	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Nº art.	Tipo
	15x0,25	300	5	177673	KMPV-SUB-D-15-5
		400	10	177674	KMPV-SUB-D-15-10