Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

Cable KMYZ-3

- Cable para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3 con bobinas ZC
- Preconfeccionado
- Longitud del cable de 0,5 hasta 10 m

Datos técnicos generales			
Tipo		KMYZ-3-24	KMYZ-3-24-M8
Conexión eléctrica		Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos	Conector rectangular acodado tipo zócalo de 2 contactos
		Extremo libre, cable bifilar	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos
Indicación de la posición de conmutación		LED	
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24	
Tipo de cable	[mm^2]	2x0,25	
Diámetro del cable	[mm]	3,4	
Conexión del circuito protector		No	
Tipo de fijación		Fijación en la electroválvula mediante tornillo central M2	
Posición de montaje		Indistinta	
Grado de protección según EN 60 529		IP65 (montado)	

Materiales	
Cuerpo	PA
Contacto crimp	Bronce
Cubierta del cable	PUR
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	–10 … +50

Cables NEBV para válvulas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones Datos CAD disponibles en ➔ **www.festo.com**

KMYZ-3-24



1 Campo de iluminación LED
2 Ranura para placa de identificación IBS-6x10 (no incluida en el suministro)
3 Cable bifilar
4 Distribución de conexiones para bobinas ZC
5 Tornillo de fijación

KMYZ-3-24-M8



1 Campo de iluminación LED
2 Ranura para placa de identificación IBS-6x10 (no incluida en el suministro)
3 Cable bifilar
4 Distribución de conexiones para bobinas ZC
5 Tornillo de fijación

Tipo	B1	D1 -Ø-	D2 -Ø-	D3 -Ø-	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	3,4	–	–	12,25	12,15	500	–	28,1	18
KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B							2500			
KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B							10000			
KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	3,4	9,7	M8X1	12,25	12,15	500	41,1	28,1	18
KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR							2500			

Referencias

	Conexión eléctrica	Peso	Longitud del cable	N° art.	Tipo
	Extremo libre, cable bifilar	50 g	2,5 m	**193693**	**KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B**
		90 g	5 m	**193695**	**KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B**
		170 g	10 m	**196066**	**KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B**
	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	18 g	0,5 m	**525654**	**KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR**
		54 g	2,5 m	**525655**	**KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR**

Referencias: Accesorios

	Descripción	N° art.	Tipo
	Placas de identificación de 6 x 10 mm, con marco (64 unidades)	**18576**	**IBS-6x10**