


Cables de conexión NEBV para válvulas

Hoja de datos

Cable de conexión NEBV-M8W4L

- Para CPE10 y CPE14
- Con conector redondo tipo clavija
- Longitud del cable de 2,5 hasta 10 m



Datos técnicos generales		
Tipo	NEBV-M8W4L-...-LE2	NEBV-M8W4L-...-M8G3
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos
	Cable bifilar	Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos
Tensión de funcionamiento [V CC]	20,4 ... 26,4	
Carga admisible de corriente con 40 °C [A]	3	
Indicación de estado de conmutación	LED amarillo	
Par de apriete [Nm]	0,3	
Tipo de cable [mm ²]	2x0,25	
Diámetro del cable [mm]	3,4	
Extremos de los hilos	Manguito en el extremo de los hilos	-
Corresponde a la norma	EN 61076-2-101, ISO 20401	
Características del cable	Apropiado para cadenas de arrastre	
Clase de protección según EN 60 529	IP65 e IP67 (montado)	

Materiales	
Cuerpo	TPE-U (PU)
Contactos crimp	Latón dorado
Revestimiento aislante	PVC
Cubierta del cable	PUR
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50	
Radio de curvatura mín. del cable [mm]	35	

Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)				
Conector tipo zócalo	Pin	Color del hilo	Pin	Conector tipo clavija
NEBV-M8W4L-...-M8G3				
	1	-	1	
	2	-	-	
	3	Marrón	3	
	4	Azul	4	
NEBV-M8W4L-...-LE2				
	1	-	-	
	2	-	-	
	3	Negro	-	
	4	Negro	-	

Cables de conexión NEBV para válvulas


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

NEBV-M8W4L-...-LE2



- 1 Extremo libre, cable bifilar
- 2 Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, cuerpo transparente, con LED
- 3 Soporte para placas de identificación

NEBV-M8W4L-...-M8G3



- 2 Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, cuerpo transparente, con LED
- 3 Soporte para placas de identificación
- 4 Conector recto tipo clavija, 3 contactos

	B1	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3
NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2	17	3,4	9	M8x1	-	-	2500	50	26,9
NEBV-M8W4L-E-5-LE2							5000		
NEBV-M8W4L-E-10-LE2							10000		
NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3	17	3,3	9	M8x1	M8x1	9,6	2500	41,1	26,9
NEBV-M8W4L-E-5-M8G3							5000		
NEBV-M8W4L-E-10-M8G3							10000		

Referencias

	Descripción	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos, cable bifilar	45	2,5	562471	NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2
		85	5	562472	NEBV-M8W4L-E-5-LE2
		165	10	562473	NEBV-M8W4L-E-10-LE2
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos, conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos	50	2,5	562468	NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3
		90	5	562469	NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
		170	10	562470	NEBV-M8W4L-E-10-M8G3